



Philips TownTune Central Post Top: Ev hissini sokağa taşır

TownTune Merkezi Üstten Montaj

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanlar için hazırlanmış bir aydınlatma armatürü ailesi olarak TownTune; performans, ışık kalitesi ve kontrol açısından yakın zamandaki tüm aydınlatma yeniliklerini sunar. Philips TownTune ailesi üç üyeden oluşur: merkezi üstten montajlı model, asimetrik direğe yandan montajlı bir model, ve lyre braket ile üstten montaj braketi kullanan bir model. Bu üç modelin her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir. Bu seçeneklerin mevcut olmasıyla şehre özel bir aydınlatma imzası oluşturulabilir ve bölgelere ve şehirlere ayırt edilebilir bir kimlik kazandırılabilir. Aydınlatma armatürü ailesinde ayrıca, kurulum ve bakım işlemlerini desteklemenin yanı sıra aydınlatma öğelerini ve yedek parçaları içeren dijital kitaplığın oluşturulmasına olanak tanıyan QR kod tabanlı Philips Service Tag bulunur. TownTune, özel Ledgine Optimized optik seçenekleri sayesinde her zaman doğru aydınlatma seviyesini garanti eder. Üstelik SR (System Ready) özelliği sayesinde TownTune ürün ailesine çeşitli sensör bağlantılarını kolayca soketler üzerinden yapılabilir.

TownTune Merkezi Üstten Montaj

Faydaları

- Özel olarak tasarlanmış çanağı ile kentsel alanlarda görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri sunar
- Yalın, saf tasarım ürünlerin şehirler ile bütünleşmesini mümkün kılar ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde özelleştirilebilir. Towntune aydınlatma armatürleri gündüzleri de kent mobilyasının bir parçası haline gelebilecek benzersiz bir ışık imzası oluşturmaya olanak sağlar.
- Geniş bir uygulama kapsamına sahiptir ve en yeni Ledgine LED platformunu kullanarak ve çok çeşitli ışık dağılımlarına erişim sağlayarak mükemmel performans sunar
- Philips Service Tag sayesinde servis kolaylığı ve Philips SR (System Ready) soketi ile donatılmış olarak aydınlatma kontrolü ve yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır


Özellikler

- Optimize edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Philips Ledgine optimize edilmiş platform ile sağlanan mükemmel ışık kalitesi
- Muhafaza için farklı şekil seçeneği (konik, kubbe), dekoratif halka ve renk seçeneği (şeffaf ve altın sarısı)
- LumiStep, DynaDimmer ve Lineswitch gibi bağımsız aydınlatma kontrolleriyle ve Interact City gibi gelişmiş sistem ve yazılım uygulamasıyla eşleştirilmeye hazır
- 600 lümen'den 12.000 lümen'e kadar geniş bir yelpazede lümen paketi seçeneği
- Renk sıcaklığı seçeneği: 3000 K (sıcak beyaz) veya 4000 K (doğal beyaz)
- 100.000 saatlik faydalı lümen ömrü L80'e göre

Uygulama

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri

Boyutlu çizim



TownTune Merkezi Üstten Montaj

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Çalıştırma ve Elektrik	
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi
Kontroller ve Dim Etme	
Maksimum dim seviyesi	10%
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/UV dirençli kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
Ürün Verileri	
Ürün ailesi kodu	BDP260

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	LED35
86491000	BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P	LED39
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	LED50
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	LED74

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılımı	Işık kaynağı rengi	İlişkili	
				Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	7° - 52° x 150°	740 nötr beyaz	4000 K	70
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	23° - 8° x 152°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
86491000	BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P	152° x 155°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılımı	Işık kaynağı rengi	İlişkili	
				Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	152° x 155°	740 nötr beyaz	4000 K	70
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	152° x 155°	740 nötr beyaz	4000 K	70

TownTune Merkezi Üstten Montaj

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış	
		Işık Akısı	mekan
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1.078 lm	Geniş dağıtım 10
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	2.380 lm	Geniş dağıtım 50

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış	
		Işık Akısı	mekan
86491000	BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P	2.808 lm	Simetrik dağıtım 50
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	3.550 lm	Simetrik dağıtım 50
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	5.254 lm	Simetrik dağıtım 50

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	27,5 W
86491000	BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P	24 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	31 W
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	43 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Evet
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	Hayır
86491000	BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	Hayır
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	Hayır

