



Philips TownTune Central Post Top – Viihtyisää valaistusta kaupunkitiloihin

TownTune Central Post-Top DR

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistusratkaisut suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), Lyre-vasi ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla alueille ja kaupunkeihin voidaan luoda erottuva ja yksilöllinen valaistus. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag -sovelluksen avulla. Pylvään oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistuslajustusta, joka varmistaa, että kadut on aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -liitännän ansiosta TownTune on myös tulevaisuuteen valmis ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune Central Post-Top DR

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (vakiovalo-ominaisuus), LineSwitch)
- Valmis liitettäväksi edistyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkeivallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- Monipuolinen valikoima valovirtavaihtoehtoja (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2 200 K, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K)
- Erillinen kupu on esteettinen ja antaa miellyttävää valoa
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet


Versions



TownTune CPT DR BDP261

TownTune Central Post-Top DR

Mittapiirros



TownTune Central Post-Top DR

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV- kestävä
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BDP261

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70	912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 Lämmin valkoinen	3000 K	80

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

TownTune Central Post-Top DR

Ulkovalaistuksen optiikan			
Order Code	Full Product Name	Valovirta	tyyppi
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3 430 lm	Symmetrinen valonjako 50

Ulkovalaistuksen optiikan			
Order Code	Full Product Name	Valovirta	tyyppi
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	4 620 lm	Keskileveä valonjako 10

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	49,5 W

