



TownTune Central opzetmontage - Het thuisgevoel uitgebreid naar de straat

TownTune Central opschuifmontage DR

De TownTune-familie is ontworpen om bestaande en schaalbare stedelijke ruimten te verbeteren en biedt de nieuwste innovaties op het gebied van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De familie bestaat uit vier oplossingen: een centrale masttopmontage, een asymmetrisch mastopzetstuk / uitvoering voor opschuifmontage (ASY), een uitvoering met een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast (Lyre) en een centrale masttopmontage met een Conic Comfort Bowl (CCB). Elke TownTune-armatuur kan worden aangepast met verschillende vormen aan de bovenkant van de behuizing. Ook kan er een decoratieve ring aan worden toegevoegd, die verkrijgbaar is in twee kleuren (exclusief CCB). Met deze ontwerpopties kun je de verlichting een specifieke identiteit geven die herkenbaar is in regio's en steden. Daarnaast is elke armatuur in de TownTune-familie uniek identificeerbaar met de Signify Servicetag-app. Door een QR-code te scannen die aan de binnenkant van de deur van een mast of direct op de armatuur is geplaatst, heb je direct toegang tot de configuratie van de armatuur. Hierdoor is het onderhoud en het programmeren eenvoudiger en sneller en kun je een digitale bibliotheek creëren met verlichtingsoplossingen en reserveonderdelen. TownTune maakt ook gebruik van het LEDGINE-O-verlichtingsplatform, waardoor je in de straat altijd de juiste hoeveelheid licht hebt in de juiste richting. Daarnaast is TownTune systeemklaar (SR) en daardoor ook toekomstbestendig. Deze oplossing kan worden gekoppeld met op zichzelf staande en geavanceerde regelaars en softwaretoepassingen voor verlichting zoals Interact City.

TownTune Central opschuifmontage DR

Voordelen

- De Philips TownTune levert visueel comfort en een comfortabele verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij zijn speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in diverse stedelijke omgevingen. De grote keuze aan accessoires stellen stadsbeheer in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag deel uitmaakt van het stadsmeubilair.
- Hij heeft een breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat hij gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen
- Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over onderhoud, installatie en reserveonderdelen

Kenmerken

- Eenvoudig ontwerp voor een gemakkelijker integratie in stedelijke ruimten, met verschillende accessoires naar wens
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- Keuze aan lichtopbrengsten (1200 – 12.000 lm) en CCT's (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Specifieke bowl voor visueel comfort en een aangename verlichtingservaring
- Servicetag voor eenvoudige installatie en onderhoud

Toepassing


- Stads- en woonwijken
- Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen
- Stadscentra en pleinen
- Parkeerplaatsen

Versions



TownTune CPT DR BDP261

Maatschets



TownTune Central opschuifmontage DR

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Surge Protection (Common/ Differential)	Standaard overspanningsbev eiligingsniveau
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	10%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK10
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %
Productgegevens	
Code productfamilie	BDP261

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699490256	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
8718699490294	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product		Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Order Code	Full Product		Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur	
	Name	Bundelspreiding armatuur		(nom.)	Kleurweerg: index (CRI)		Name	Bundelspreiding armatuur		(nom.)	Kleurweergave- index (CRI)
8718699490256	BDP261 LED50-4S/ 740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 neutraalwit	4000 K	70	8718699490294	BDP261 LED69-4S/ 830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 warmwit	3000 K	80

TownTune Central opschuifmontage DR

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718699490256	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3.430 lm	Lichtverdeling symmetrisch 50

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Type optiek buiten
8718699490294	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	4.620 lm	Lichtverdeling middelbreed 10

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699490256	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699490294	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	49,5 W

