



Philips TownTune Central Post Top – gir hjemmefølelse på gaten

TownTune Central Post-Top DR

Philips TownTune-familien er utformet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom og omfatter alle de nyeste innovasjonene innen belysning når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Familien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Alle TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av innfatningen, og det kan legges til en dekorativ ring som leveres i to farger (unntatt CCB). Designtilbehør gjør det mulig å skape en egen lyssignatur og gi distrikter og byer et eget særpreg. I tillegg er alle armaturer i TownTune-familien unikt identifiserbare takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningsselementer og reservedeler. TownTune bruker også Philips LEDGINE-O-belysningsplattformen, noe som sikrer at du alltid har riktig mengde lys i riktig retningen i gatene. TownTune er dessuten systemklar (SR) og dermed fremtidssikker – en løsning som allerede har vært koblet til både frittstående og avansert kontroll- og belysningsprogramvare, f.eks. Interact City.

TownTune Central Post-Top DR

Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærværk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)

Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser


Versions



TownTune CPT DR BDP261

TownTune Central Post-Top DR

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernnivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP261

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

Teknisk belysning (1/2)

	Full	Korrelert				Full	Korrelert				
	Product	Lysstrålespredning	fargetemperatur		Fargegjør	Product	Lysstrålespredning	fargetemperatur		Fargegjengivelse	
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)
912300024156	BDP261	152° x 155°	740	4000 K	70		830 II				
	LED50-4S/		nøytralhvit				DM10 CLO				
	740 DS50						SRTB 62P				
	CLO DDF2										
	62P										
912300024160	BDP261	77° - 11° x 156°	830 varmhvit	3000 K	80						
	LED69-4S/										

TownTune Central Post-Top DR

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Utendørs optikktype
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3 430 lm	Asymmetrisk spredning 50

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Utendørs optikktype
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	4 620 lm	Mellomstrålet spredning 10

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	49,5 W

