



Hemmakänsla även ute på gatan

TownTune Central Post-Top DR

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder den senaste teknologin för optimal prestanda, ljuskvalitet och anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner: en central stolptopp, ett asymmetriskt utförande med stolparm och ett utförande med utskjutande stoltoppsfäste för lyra. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt för dig att anpassa belysningen i olika kvarter och stadsdelar, för att skapa en egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en QR-baserad Philips Service tag, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan paras ihop med såväl fristående som avancerade programapplikationer för styrning och belysning, som exempelvis Interact City.

Fördelar

- Ger visuell komfort och bekväma belysningsupplevelser i stadsmiljöer tack vare den exklusiva kupan
- Enkel och ren design med ett brett utbud av tillbehör som enkelt kan anpassas olika stadsmiljöer för att ge möjlighet att skapa unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Tack vare den senaste Ledgine LED-plattformen med utmärkt prestanda och ett brett urval ljusfördelningar täcker den många olika användningsområden
- Lätt att underhålla tack vare Philips Service tag, och Philips SR-uttaget (System Ready) gör det möjligt att para ihop produkten med belysningsstyrning och programapplikationer.

TownTune Central Post-Top DR

Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljusqualität tack vare Philips LEDgene. Ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Kan paras ihop med fristående styrsystem som LumiStep, DynaDimmer, och LineSwitch, samt med avancerade system och programapplikationer som exempelvis Interact City
- Brett urval av ljusflöden, från 1 200 upp till 10 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L85
- För att komma åt driftdonen lyfter du på armaturens överdel
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- Slagtålig (IK10) och hög kapslingsklass (IP66)

Användning


- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Stadskärnor och torg
- Parkeringar

Versions



TownTune CPT DR BDP261

Måttskiss



TownTune Central Post-Top DR

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	UV-beständig polykarbonatkupa /kåpa
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %
Produktdata	
Produktfamiljskod	BDP261

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

Ljusteknik (1/2)

Full						Korrelerad					
Product		Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur		Product		Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex
912300024156	BDP261	152° x 155°	740	4000 K	70	912300024160	BDP261	77° - 11° x 156°	830	3000 K	80
	LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P		neutralvit				LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P		varmvit		

Ljusteknik (2/2)

TownTune Central Post-Top DR

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50	3 430 lm	Symmetrisk
	CLO DDF2 62P		ljusfördelning 50

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10	4 620 lm	Medelstrålande
	CLO SRTB 62P		ljusfördelning 10

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	49,5 W

