

PHILIPS

Lighting



Philips TownTune Central Post Top: Ev hissini sokağa taşır

TownTune Merkezi Üstten Montaj DR

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanları geliştirmek için tasarlanan Philips TownTune ailesi, performans, ışık kalitesi ve bağlanabilirlik açısından en son aydınlatma yeniliklerini sunar. Aile dört çözümden oluşur: Merkezi Direk Üstü (CPT), Asimetrik Ağızlı Direk Üstü / Yandan Girişli model (ASY), uzayan Lyre direk üstü montaj ayaklı (Lyre) model ve Konik Rahatlık Hazneli (CCB) Merkezi Direk Üstü. TownTune aydınlatma armatürünün her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve ayrıca iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir (CCB hariç). Kendi aydınlatma imzanızı oluşturmanıza, semtlere ve şehirlere farklı bir kimlik kazandırmanıza olanak tanıyan tasarım seçenekleri. Ayrıca, Signify Service etiket uygulaması sayesinde TownTune ailesindeki her aydınlatma armatürü benzersiz bir şekilde tanımlanabilir. Basitçe direk kapağının içine veya doğrudan aydınlatma armatürünün üzerine yerleştirilmiş bir QR kodu okutarak aydınlatma armatürünün kurulum bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. Bu, bakım ve programlama işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirir ve de sahip olduğunuz aydınlatmalar ve yedek parçalardan oluşan dijital kitaplığınızı oluşturmanıza olanak tanır. TownTune ayrıca Philips LEDGINE-O aydınlatma platformunu kullanarak sokağınızda her zaman doğru miktarda ve yönde ışık olmasını sağlar. Ayrıca TownTune, sisteme hazır (SR) olması sayesinde aynı zamanda geleceğe de hazırdır. Hem bağımsız hem de Interact City gibi gelişmiş kontrol ve aydınlatma yazılımı uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır bir çözümdür.

TownTune Merkezi Üstten Montaj DR

Faydaları

- Mükemmel performans, renk sıcaklıkları ve ışık dağılımları seçimi için LEDGINE-O platformu
- Optimize Edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti (akı ayarı için L-Tune, LumiStep, Dynadimmer, CLO (Sabit Işık çıkışı), LineSwitch gibi bağımsız kontroller)
- Interact City gibi gelişmiş sistemler ve yazılım uygulamalarıyla birlikte çalışmaya hazır
- Uzun kullanım ömrü: L85 ve üzerinde 100.000 saat
- Tertibata kolay erişim, saldırılara karşı dayanıklılık (IK10), yüksek giriş koruması (IP66)


Özellikler

- Optimize edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Philips Ledgine optimize edilmiş platform ile sağlanan mükemmel ışık kalitesi
- Muhafaza için farklı şekil seçeneği (konik, kubbe), dekoratif halka ve renk seçeneği (şeffaf ve altın sarısı)
- LumiStep, DynaDimmer ve Lineswitch gibi bağımsız aydınlatma kontrolleriyle ve Interact City gibi gelişmiş sistem ve yazılım uygulamasıyla eşleştirilmeye hazır
- 100 lümen'den 10.000 lümen'e kadar geniş bir yelpazede lümen paketi seçeneği
- Renk sıcaklığı seçeneği: 3000 K (sıcak beyaz) veya 4000 K (doğal beyaz)
- 100.000 saatlik faydalı lümen ömrü L80'e göre
- IP66 ve IK10 koruma sınıfları
- Kentsel alanlarla kolayca bütünleşmesi için basit tasarım, kişiselleştirme için geniş aksesuar yelpazesi
- Yeni ve yükseltilebilir kurulumlar için uygundur.
- Lümen paketleri (1200 ila 12000 lm) ve CCT'ler (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri için özel çanak
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi

Uygulama

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri

Boyutlu çizim



TownTune Merkezi Üstten Montaj DR

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Çalıştırma ve Elektrik	
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/UV dirençli kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
Ürün Verileri	
Ürün ailesi kodu	BDP261

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılımı	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşurma dizini (CRI)
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılımı	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşurma dizini (CRI)
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

TownTune Merkezi Üstten Montaj DR

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış	
		Işık Akısı	mekan
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3.430 lm	Simetrik dağıtım 50

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış	
		Işık Akısı	mekan
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	4.620 lm	Orta dağıtım 10

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	49,5 W

