



Bringer hjemmefølelsen helt ud på gaden

TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkegle)

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre versioner: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen belysningssignatur og skabe en særegen identitet for kvarterer og byer.

Armaturserien er også udstyret med Philips Service Tag QR-kode, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at din gade altid har den rette mængde af lys og at lyset peger i den rigtige retning. Ydermere, så er TownTune System Ready, der gør den fremtidssikker og som gør den i stand til at blive kombineret med både enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkegle)

Fordele

- Den giver visuel komfort og komfortable belysningsoplevelser i byområder gennem dens flot designede skål
- Et enkelt, stilrent design gør det muligt at integrere den i forskellige byområder, og muligheden for at tilpasse den vha. et bredt udvalg af tilbehør giver mulighed for at skabe en unik lyssignatur, som også kan være en del af bybilledet om dagen
- Den har mange anvendelsesmuligheder og tilbyder høj ydeevne ved hjælp af den nyeste Ledgine LED-plattform og adgang til mange forskellige lysfordelinger
- Nem vedligeholdelse takket været Philips Service Tag og udviklet til at kunne blive kombineret med lysstyrings- og softwareapplikationer med Philips SR (System Ready) fatning

Funktioner

- Optimerede samlede ejeromkostninger og mulighed for CLO (Constant Light Output)
- Lys af høj kvalitet baseret på den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform og mulighed for yderligere optimering i L-Tune
- Hus i forskellige former (kegle, kuppel), mulighed for dekorativ ring og farve (gennemsigtig og gylden)
- Kan kombineres med individuelle lysstyringssystemer som f.eks. LumiStep, DynaDimmer samt LineSwitch og avancerede system- og softwareapplikationer som f.eks. Interact City
- Bred vifte af lumenpakker, lige fra 1.200 til 10.000 lumen
- Farvetemperaturvalg: 3.000 K (varm hvid) eller 4.000 K (neutral hvid)
- Lang levetid på 100.000 timer ved minimum L85
- Adgang til forkoblingen via forkoblingsafskærmningen øverst på armaturet
- Velegnet til nye og eftermonterede installationer
- Modstandsdygtig over for hærværk (IK10) og høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser

Versions







TownTune CPT DTC BDP262



TownTune CPT DTC DR BDP262

TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkegle)

Målskitse



TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkegle)

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP262

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	LED24
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59

Lysteknisk (1/2)

	Full					Korreleret					
	Product	Armatur til		farvetemperatur	Farvegengi		Product	Armatur til		farvetemperatur	Farvegengivelses
Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	lysstrålespredning	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)
912300024161	BDP262	4° - 57° × 149°	740 Neutral	4000 K	70	912300024157	BDP262	23° - 8° x 152°	830 Varm	3000 K	80
	LED24-4S/		hvid				LED59-4S/		hvid		
	740 II						830 II				
	DM33 CLO						DW50 DR				
	SRTB 62P						CLO LS-6				

TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkegle)

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Lysstrøm	udendørs
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	1.725 lm	Lysfordeling, middel 33

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Lysstrøm	udendørs
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	3.886 lm	Bred lysfordeling 50

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	15 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	42,5 W

