



Philips TownTune Central Post Top – Viihtyisä valaistus kaupunkialueille

TownTune Central Post-Top DTC

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistussinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla voit luoda alueille ja kaupunkeihin erottuvan ja yksilöllisen valaistuksen. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag -sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistuslajustusta, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -liittimen ansiosta TownTune on myös tulevaisuuteen valmis ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune Central Post-Top DTC

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Voidaan liittää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin liitettäväksi ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkevallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- Monipuolinen valikoima valovoimia (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200 K, 2700 K, 3000 K ja 4000 K)
- Erillinen kupu visuaalista mukavuutta ja miellyttävää valaistusta varten
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa.

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Versions





TownTune CPT DTC BDP262



TownTune CPT DTC DR BDP262

TownTune Central Post-Top DTC

Mittapiirros



TownTune Central Post-Top DTC

Yleistä tietoa	
Liitântälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV- kestävä
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitântälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BDP262

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	LED24
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024161	BDP262	4° - 57° x	740 Neutraali	4000 K	70
	LED24-4S/740 II	149°	valkoinen		
	DM33 CLO				
	SRTB 62P				
912300024157	BDP262	23° - 8° x	830 Lämmin	3000 K	80
	LED59-4S/830 II	152°	valkoinen		
	DW50 DR				
	CLO LS-6				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

TownTune Central Post-Top DTC

Ulkovalaistuksen optiikan			
Order Code	Full Product Name	Valovirta	tyyppi
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	1 725 lm	Keskileveä valonjako 33

Ulkovalaistuksen optiikan			
Order Code	Full Product Name	Valovirta	tyyppi
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	3 886 lm	Leveä valonjako 50

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	15 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	42,5 W

