



TownTune Central Post Top – вулиці з відчуттям домашнього комfortу

TownTune Central Post-Top DTC

Розроблена для покращення існуючих та масштабованих міських просторів, сімейство TownTune пропонує всі найновіші інновації в освітленні з точки зору продуктивності, якості світла та можливостей підключення. Сімейство складається з чотирьох рішень: з розташуванням угорі по центру стійки (Central Post Top, CPT), з асиметричним розташуванням угорі стійки на втулці або в боковому вході (ASY), з подовжувальним кронштейном Lyre угорі стійки (Lyre) і з розташуванням угорі по центру стійки з конічним комфортним плафоном (Conical Comfort Bowl, CCB). Кожен світильник TownTune можна налаштувати, вибравши різні форми верхньої частини корпусу, а також є можливість додати декоративне кільце, яке доступне у двох кольорах (крім CCB). Варіанти дизайну, які дозволяють вам створити власний світловий підпис і надати районам і містам неповторної ідентичності. Крім того, кожен світильник сімейства TownTune має унікальну ідентифікацію завдяки додатку Signify Service tag. Просто відсканувавши QR-код, розміщений всередині дверцят щогли або безпосередньо на світильнику, ви можете миттєво отримати доступ до конфігурації світильника. Це пришвидшує та спрощує операції з технічного обслуговування та програмування, а також дозволяє створювати власну цифрову бібліотеку освітлювальних приладів та запасних частин. TownTune також використовує освітлювальну платформу LEDGINE-O, що гарантує, що на вашій вулиці завжди буде правильна кількість та напрямок світла. Крім того, завдяки системній готовності (SR), TownTune також орієнтований на майбутнє. Рішення, готове до поєднання як з окремими, так і з розширеними програмними застосунками для керування та освітлення, такими як Interact City.

TownTune Central Post-Top DTC

Переваги

- Платформа LEDGINE-О для чудової ефективності, вибір колірних температур і розподілу світла
- Оптимізована загальна вартість володіння (L-Tune для налаштування потоку, автономні елементи керування, наприклад LumiStep, Dynadimmer, CLO (постійна світловіддача), LineSwitch)
- Можливість роботи з розширеними системами й застосунками, наприклад, Interact City
- Тривалий термін служби: 100 000 годин за L85 і вище
- Легкий доступ до розподільної коробки, антивандальний захист (IK10), високий рівень захисту від проникнення (IP66)

Характеристики

- Простий дизайн для легкої інтеграції в міський простір, широкий вибір аксесуарів для задоволення потреб користувачів
- Підходить і для проектів модернізації, і для нових проектів
- Спектр світлових потоків (від 1200 до 12 000 лм) і CCT (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Спеціальний плафон для візуального комфорту й комфортного освітлення
- Сервісна табличка для простого встановлення та обслуговування.

Застосування

- Міські та житлові зони
- Велосипедні доріжки, пішохідні доріжки й переходи
- Центри міст і площі
- Автостоянки

Версії





TownTune CPT DTC BDP262



TownTune CPT DTC DR BDP262

Розміри



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Експлуатаційні й електричні	
Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Стандартний рівень захисту від перенапруги
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	10%
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корус, стійкий до УФ- випромінювання
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK10
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	0°
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)	
Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,5 %
Дані про виріб	
Код сімейства продуктів	BDP262

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	LED24
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59

Світлотехнічні (1/2)

TownTune Central Post-Top DTC

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю	Колір	колірна	Індекс якості
		світла	джерела	температура	кольоропередачі
		світильника	світла	(ном.)	(CRI)
912300024161	BDP262	4° – 57° x	740	4000 K	70
	LED24-4S/	149°	нейтральний		
	740 II		білий		
	DM33 CLO				
	SRTB 62P				

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю	Колір	колірна	Індекс якості
		світла	джерела	температура	кольоропередачі
		світильника	світла	(ном.)	(CRI)
912300024157	BDP262	23° – 8° x	830 теплий	3000 K	80
	LED59-4S/	152°	білий		
	830 II				
	DW50 DR				
	CLO LS-6				

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного	
		Світловий потік	пристрою – зовнішній
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II	1 725 lm	Середній розподіл 33
	DM33 CLO SRTB 62P		

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного	
		Світловий потік	пристрою – зовнішній
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II	3 886 lm	Широкий розподіл 50
	DW50 DR CLO LS-6		

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024161	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	15 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024157	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	42,5 W

