



Philips TownTune Central Post Top – förlänger hemmakänslan ut på gatan

TownTune central stolptopp DTD

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder den senaste teknologin för optimal prestanda, ljuskvalitet och anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner: en central stolptopp, ett asymmetriskt utförande med stolparm och ett utförande med utskjutande stoltoppsfäste för lyra. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt för dig att anpassa belysningen i olika kvarter och stadsdelar, för att skapa en egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en QR-baserad Philips Service tag, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan paras ihop med såväl fristående som avancerade programapplikationer för styrning och belysning, som exempelvis Interact City.

TownTune central stolptopp DTD

Fördelar

- Den exklusiva kupan ger bekväma belysningsupplevelser
- Enkel och ren design med ett brett utbud av tillbehör som enkelt kan anpassas till olika stadsmiljöer för att ge möjlighet att skapa unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Tack vare den senaste Ledgene LED-plattformen med utmärkt prestanda och ett brett urval ljusfördelningar täcker den många olika användningsområden
- Lätt att underhålla tack vare Philips Service tag, och Philips SR-uttaget (System Ready) gör det möjligt att para ihop produkten med belysningsstyrning och programapplikationer.

Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljusqualität tack vare Philips LEDgene. Ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Kan paras ihop med fristående system för ljusstyrning som LumiStep, DynaDimmer, och LineSwitch, samt med avancerade system och programapplikationer som exempelvis Interact City
- Brett urval av ljusflöden, från 1 200 upp till 10 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L85
- För att komma åt driftdonen lyfter du på armaturens överdel
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- Slagtålig (IK10) och hög kapslingsklass (IP66)

Användning

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Stadskärnor och torg
- Parkeringar

Versions




TownTune CPT DTD BDP263



TownTune CPT DTD DR GO BDP263

TownTune central stolptopp DTD

Måttskiss



Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
-----------------------------------	---

Drift och elektricitet

Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
--	--

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa	UV-beständig polykarbonatkåpa /kåpa
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %
---------------------------------	-------

Produktdata

Produktfamiljsskod	BDP263
--------------------	--------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljsskod
912300024162	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	LED74
912300024158	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	LED30

TownTune central stolptopp DTD

Ljusteknik (1/2)

Full						Korrelerad					
Product						Product					
Armaturens						Armaturens					
Ljuskällans						Ljuskällans					
färgtemperatur						färgtemperatur					
Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsin	Order Code	Name	ljusfördelning	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex
912300024162	BDP263	52° - 7° x 151°	830	3000 K	80	912300024158	BDP263	6° - 18° x 133°	740	4000 K	70
	LED74-4S/		varmvit				LED30-4S/		neutralvit		
	830 DW10						740 DW50				
	CLO SRTB						CLO-DDF1				
	62P						62P DR				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp	utomhus	Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp	utomhus
912300024162	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO	5 180 lm	Bredstrålande		912300024158	BDP263 LED30-4S/740 DW50	2 001 lm	Bredstrålande	
	SRTB 62P		ljusfördelning 10			CLO-DDF1 62P DR		ljusfördelning 50	

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300024162	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	53 W	912300024158	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	18,6 W

