



TownTune Central Post Top – вулиці з відчуттям домашнього комфورتу

TownTune Central Post-Top DTD

Розроблена для покращення існуючих та масштабованих міських просторів, сімейство TownTune пропонує всі найновіші інновації в освітленні з точки зору продуктивності, якості світла та можливостей підключення. Сімейство складається з чотирьох рішень: з розташуванням угорі по центру стійки (Central Post Top, CPT), з асиметричним розташуванням угорі стійки на втулці або в боковому вході (ASY), з подовжувальним кронштейном Lyre угорі стійки (Lyre) і з розташуванням угорі по центру стійки з конічним комфортним плафоном (Conical Comfort Bowl, CCB). Кожен світильник TownTune можна налаштувати, вибравши різні форми верхньої частини корпусу, а також є можливість додати декоративне кільце, яке доступне у двох кольорах (крім CCB). Варіанти дизайну, які дозволяють вам створити власний світловий підпис і надати районам і містам неповторної ідентичності. Крім того, кожен світильник сімейства TownTune має унікальну ідентифікацію завдяки додатку Signify Service tag. Просто відсканувавши QR-код, розміщений всередині дверцят щогли або безпосередньо на світильнику, ви можете миттєво отримати доступ до конфігурації світильника. Це пришвидшує та спрощує операції з технічного обслуговування та програмування, а також дозволяє створювати власну цифрову бібліотеку освітлювальних приладів та запасних частин. TownTune також використовує освітлювальну платформу LEDGINE-O, що гарантує, що на вашій вулиці завжди буде правильна кількість та напрямок світла. Крім того, завдяки системній готовності (SR), TownTune також орієнтований на майбутнє. Рішення, готове до поєднання як з окремими, так і з розширеними програмними застосунками для керування та освітлення, такими як Interact City.

TownTune Central Post-Top DTD

Переваги

- Платформа LEDGINE-О для чудової ефективності, вибір колірних температур і розподілу світла
- Оптимізована загальна вартість володіння (L-Tune для налаштування потоку, автономні елементи керування, наприклад LumiStep, Dynadimmer, CLO (постійна світловіддача), LineSwitch)
- Можливість роботи з розширеними системами й застосунками, наприклад, Interact City
- Тривалий термін служби: 100 000 годин за L85 і вище
- Легкий доступ до розподільної коробки, антивандальний захист (IK10), високий рівень захисту від проникнення (IP66)

Характеристики

- Простий дизайн для легкої інтеграції в міський простір, широкий вибір аксесуарів для задоволення потреб користувачів
- Підходить і для проектів модернізації, і для нових проектів
- Спектр світлових потоків (від 1200 до 12 000 лм) і CCT (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Спеціальний плафон для візуального комфорту й комфортного освітлення
- Сервісна табличка для простого встановлення та обслуговування.

Застосування

- Міські та житлові зони
- Велосипедні доріжки, пішохідні доріжки й переходи
- Центри міст і площі
- Автостоянки

Версії







TownTune CPT DTD BDP263



TownTune CPT DTD DR GO BDP263

TownTune Central Post-Top DTD

Розміри



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Експлуатаційні й електричні	
Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Стандартний рівень захисту від перенапруги
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	10%
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корус, стійкий до УФ- випромінювання
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK10
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	0°
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)	
Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,5 %
Дані про виріб	
Код сімейства продуктів	BDP263

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
912300024162	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	LED74
912300024158	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	LED30

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю світла світильника	Колір джерела світла	колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)
912300024162	BDP263 LED74-4S/	52° - 7° x 151°	830 теплий білий	3000 K	80

TownTune Central Post-Top DTD

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю	Колір	колірна	Індекс якості
		світла	джерела	температура	кольоропередачі
	Name	світильника	світла	(ном.)	(CRI)
	830 DW10				
	CLO SRTB				
	62P				
912300024158	BDP263	6° – 18° ×	740	4000 K	70
	LED30-4S/	133°	нейтральний		
	740 DW50		білий		
	CLO-DDF1				
	62P DR				

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного	
		Світловий потік	пристрою – зовнішній
912300024162	BDP263 LED74-4S/830	5 180 lm	Широкий розподіл 10
	DW10 CLO SRTB 62P		

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного	
		Світловий потік	пристрою – зовнішній
912300024158	BDP263 LED30-4S/740	2 001 lm	Широкий розподіл 50
	DW50 CLO-DDF1 62P DR		

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024162	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	53 W
912300024158	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P	18,6 W
	DR	

