



Philips TownTune Asymmetric – Viihtyisä valaistus kaupunkialueille

TownTune epäsymmetrinen

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistusinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla voit luoda alueille ja kaupunkeihin erottuvan ja yksilöllisen valaistuksen. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag -sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistuslujastusta, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -liittimen ansiosta TownTune on myös tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune epäsymmetrinen

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Valmis liitettäväksi edistyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkeivallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)



Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- Monipuolinen valikoima valovoimia (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200 K, 2700 K, 3000 K ja 4000 K)
- Erillinen kupu visuaalista mukavuutta ja miellyttävää valaistusta varten
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa.

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Mittapiirros



Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune epäsymmetrinen


Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV- kestävä
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BDP265

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	6° - 79° x 154°	830 Lämmin valkoinen	3000 K	80	912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	12° - 59° x 158°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

TownTune epäsymmetrinen

Ulkovalaistuksen optiikan			
Order Code	Full Product Name	Valovirta	tyyppi
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50	3 200 lm	Keskileveä valonjako 50
	DDF3 48-4S/60A		

Ulkovalaistuksen optiikan			
Order Code	Full Product Name	Valovirta	tyyppi
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10	9 200 lm	Kapea valonjako 10
	CLO SRT SRB 76		

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W

