

Se sentir comme chez soi dans la ville !

TownTune Asymétrique

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City mais également les prochains détecteurs.

Les données sont sujettes à changement

TownTune Asymétrique

Avantages

- Apporte un éclairage de qualité, performant et confortable dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques
- Facilité de maintenance grâce à l'application Philips Service Tag et prêt à être associé au système de télégestion Interact City et son application logicielle, puisqu'il peut être équipé d'un ou deux connecteurs SR (System Ready)

Fonctions

- Coût total de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité d'éclairage grâce à la plateforme optimisée Philips LEDGine, et aux possibilités d'optimisation via L-Tune
- Choix de différentes esthétiques (cône, dôme), et option de collerette décoratif de couleur claire ou dorée
- Permet d'intégrer des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, des solutions de détections mais également une offre télégestion avancée Interact City.
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 10 000 lumens
- Choix de température de couleur : de 1 800K à 4 000K en passant par 3 000K
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L95 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK08, IP66

Application

- Zones urbaines et résidentielles
- Pistes cyclables, voies piétonnes et passages pour piétons
- Centres-villes et places
- Parkings

Versions

TownTune ASY BDP265

TownTune Asymétrique

Schéma dimensionnel





Détails sur le produit

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266

TownTune ASY BDP265

TownTune Asymétrique

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0

Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions standard

Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	10%

Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Données du produit	
Code famille de produits	BDP265

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	LED84
88196200	BDP265 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	LED94
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	LED50
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	LED44
20761500	BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A	LED84

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	6° - 79° × 154°	830 blanc chaud	3000 K	80

TownTune Asymétrique

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	12° - 59° × 158°	740 blanc neutre	4000 K	70
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 blanc chaud	3000 K	80
88196200	BDP265 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 blanc chaud	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 blanc chaud	3000 K	80
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 blanc chaud	3000 K	80
20761500	BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	730 blanc chaud	3000 K	70

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3 200 lm	Distribution semi-intensive 50
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9 200 lm	Distribution intensive 10
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6 888 lm	Distribution semi-intensive 10
88196200	BDP265 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	7 614 lm	Distribution semi-intensive 10

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	4 100 lm	Distribution semi-intensive 10
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	3 652 lm	Distribution semi-intensive 10
20761500	BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A	6 972 lm	Distribution semi-intensive 10

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	64 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
88196200	BDP265 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	72 W
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	40 W
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	35 W
20761500	BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A	53 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	Oui
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	Oui
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	Non
88196200	BDP265 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	Non
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	Non
20761500	BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A	Non

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	0,5 %

TownTune Asymétrique

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %
88196200	BDP265 LED94-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %
20761500	BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A	-

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.