

Philips TownTune Asymmetric – Viihtyisä valaisus kaupunkialueille

TownTune epäsymmetrinen DR

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistussinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla voit luoda alueille ja kaupunkeihin erottuvan ja yksilöllisen valaistuksen. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag -sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistuslujasta, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -liitännän ansiosta TownTune on myös tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune epäsymmetrinen DR

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Valmis liitettäväksi edistyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkeivallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)



Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- Monipuolinen valikoima valovoimia (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200 K, 2700 K, 3000 K ja 4000 K)
- Erillinen kupu visuaalista mukavuutta ja miellyttävää valaistusta varten
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa.

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Mittapiirros



Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune epäsymmetrinen DR


Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune epäsymmetrinen DR

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV- kestävä
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BDP266

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	LED50
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	LED109

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen	Ulkovalaistuksen	
		valokeila	Valovirta	optiikan tyyppi
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	152° x 155°	4 050 lm	Symmetrinen valonjako 50

Order Code	Full Product Name	Valaisimen	Ulkovalaistuksen	
		valokeila	Valovirta	optiikan tyyppi
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	12° - 76° x 157°	8 610 lm	Keskileveä valonjako 10

TownTune epäsymmetrinen DR

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	29,5 W	912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	63 W

