



Philips TownTune Asymmetric Lyre – Tag hjemmefølelsen helt med ud på gaden

TownTune Lyre Asymmetrisk (Dekorativ ring)

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre medlemmer: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen belysningsSignatur og skabe en ensartet identitet for kvarterer og byer. Armaturserien er også udstyret med den QR-kodebaserede Philips Service-tag, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at du altid har den rette mængde af og retning på lyset på din gade. Det, at den er SR (systemforberedt), gør, at TownTune også er fremtidssikker og forberedt til at blive kombineret med såvel enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

TownTune Lyre Asymmetrisk (Dekorativ ring)

Fordele

- LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger
- Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)
- Klar til at blive parret med avancerede systemer og softwareapplikationer, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100.000 timer ved L85 og højere
- Nem adgang til forkobling, modstandsdygtig over for hærværk (IK10), høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Funktioner

- Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør
- Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer
- Et udvalg af lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT'er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specialskål, der giver visuel komfort og behagelige lysoplevelser
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse.

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser


Versions



TownTune LYR DR BDP271

TownTune Lyre Asymmetrisk (Dekorativ ring)

Målskitse



Oplysninger om produktet



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Lyre Asymmetrisk (Dekorativ ring)

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
---------------------------	---

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
--	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	10%

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
------------------------------------	-------

Produktdata

Produktseriekode	BDP271
------------------	--------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024207	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
912300024211	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	LED69

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full		Korreleret			Order Code	Full		Korreleret		
	Product Name	Armaturlysstrålespredning	farvetemperatur (nom.)	Farvegeng (CRI)	Product Name		Armaturlysstrålespredning	Lyskildefarve (nom.)	Farvegengivelses (CRI)		
912300024207	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 Neutral	4000 K	70	912300024211	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	12° - 76° x 157°	830 Varm	3000 K	80
			hvid						hvid		

TownTune Lyre Asymmetrisk (Dekorativ ring)

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype til brug udendørs
912300024207	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3.626 lm	Symmetrisk lysfordeling 50

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype til brug udendørs
912300024211	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	5.148 lm	Lysfordeling, middel 10

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024207	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	29 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024211	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	52 W

