



Philips TownTune Asymmetric Lyre – gir hjemmefølelse på gaten

TownTune asymmetrisk Lyre DR

Philips TownTune-familien er utformet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom og omfatter alle de nyeste innovasjonene innen belysning når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Familien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Alle TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av innfatningen, og det kan legges til en dekorativ ring som leveres i to farger (unntatt CCB). Designtilbehør gjør det mulig å skape en egen lyssignatur og gi distrikter og byer et eget særpreg. I tillegg er alle armaturer i TownTune-familien unikt identifiserbare takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningsselementer og reservedeler. TownTune bruker også Philips LEDGINE-O-belysningsplattformen, noe som sikrer at du alltid har riktig mengde lys i riktig retningen i gatene. TownTune er dessuten systemklar (SR) og dermed fremtidssikker – en løsning som allerede har vært koblet til både frittstående og avansert kontroll- og belysningsprogramvare, f.eks. Interact City.

TownTune asymmetrisk Lyre DR

Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærværk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)

Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold.

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser


Versions



TownTune LYR DR BDP271

TownTune asymmetrisk Lyre DR

Målskisse



Produkt detaljer



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune asymmetrisk Lyre DR

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP271

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300024207	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
912300024211	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	LED69

Teknisk belysning (1/2)

Full Product			Korrelert fargetemperatur			Full Product			Korrelert fargetemperatur		
Order Code	Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	Fargegjær (CRI)	Order Code	Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	Fargegjengivelse (CRI)
912300024207	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 nøytralhvit	4000 K	70	830 II DM10 CLO SRT SRB					
912300024211	BDP271 LED69-4S/	12° - 76° x 157°	830 varmhvit	3000 K	80						

TownTune asymmetrisk Lyre DR

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Utendørs optikktype
912300024207	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3 626 lm	Asymmetrisk spredning 50

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Utendørs optikktype
912300024211	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	5 148 lm	Mellomstrålet spredning 10

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024207	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	29 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024211	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	52 W

