



Philips TownTune Asimetrik Lyre: Ev hissini sokağa taşır

TownTune Asymmetric Lyre DTC

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanlar için hazırlanmış bir aydınlatma armatürü ailesi olarak TownTune; performans, ışık kalitesi ve kontrol açısından yakın zamandaki tüm aydınlatma yeniliklerini sunar. Philips TownTune ailesi üç üyeden oluşur: merkezi üstten montajlı model, asimetrik direğe yandan montajlı bir model, ve lyre braket ile üstten montaj braketini kullanan bir model. Bu üç modelin her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir. Bu seçeneklerin mevcut olmasıyla şehre özel bir aydınlatma imzası oluşturulabilir ve bölgelere ve şehirlere ayırt edilebilir bir kimlik kazandırılabilir. Aydınlatma armatürü ailesinde ayrıca, kurulum ve bakım işlemlerini desteklemenin yanı sıra aydınlatma öğelerini ve yedek parçaları içeren dijital kitaplığın oluşturulmasına olanak tanıyan QR kod tabanlı Philips Service Tag bulunur. TownTune, özel Ledge Optimized optik seçenekleri sayesinde her zaman doğru aydınlatma seviyesini garanti eder. Üstelik SR (System Ready) özelliği sayesinde TownTune ürün ailesine çeşitli sensör bağlantılarını kolayca soketler üzerinden yapılabilir.

TownTune Asymmetric Lyre DTC

Faydaları

- Özel olarak tasarlanmış çanağı ile kentsel alanlarda görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri sunar
- Yalın, sade tasarım ürünlerin şehirler ile bütünleşmesini mümkün kılar ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde özelleştirilebilir. Towntune aydınlatma armatürleri gündüzleri de kent mobilyasının bir parçası haline gelebilecek benzersiz bir ışık imzası oluşturmaya olanak sağlar.
- Geniş bir uygulama kapsamına sahiptir ve en yeni Ledgine LED platformunu kullanarak ve çok çeşitli ışık dağılımlarına erişim sağlayarak mükemmel performans sunar
- Philips Service Tag sayesinde servis kolaylığı ve Philips SR (System Ready) soketi ile donatılmış olarak aydınlatma kontrolü ve yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır

Özellikler

- Optimize edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Philips Ledgine optimize edilmiş platform ile sağlanan mükemmel ışık kalitesi
- Muhafaza için farklı şekil seçeneği (konik, kubbe), dekoratif halka ve renk seçeneği (şeffaf ve altın sarısı)
- LumiStep, DynaDimmer ve Lineswitch gibi bağımsız aydınlatma kontrolleriyle ve Interact City gibi gelişmiş sistem ve yazılım uygulamasıyla eşleştirilmeye hazır
- 600 lümen'den 12.000 lümen'e kadar geniş bir yelpazede lümen paketi seçeneği
- Renk sıcaklığı seçeneği: 3000 K (sıcak beyaz) veya 4000 K (doğal beyaz)
- 100.000 saatlik faydalı lümen ömrü L80'e göre
- IK08, IP66

Uygulama

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri


Versions



TownTune LYR DTC BDP272

TownTune Asymmetric Lyre DTC

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric Lyre DTC

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
-------------------------------	---

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi
--	-----------------------------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/UV dirençli kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BDP272
------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
49767500	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılımı	Işık kaynağı rengi	İlişkili	
				Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
49767500	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	12° - 29° × 152°	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık yayılımı	Işık kaynağı rengi	İlişkili	
				Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	4° - 58° × 149°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

TownTune Asymmetric Lyre DTC

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış	
		Işık Akısı	mekan
49767500	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4.312 lm	Geniş dağıtım 50

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış	
		Işık Akısı	mekan
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1.840 lm	Orta dağıtım 33

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49767500	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

