



Jargeau LED gen3 – historische vormgeving gecombineerd met moderne verlichtingstechnologi e

Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3 combineert de historische kenmerken van de eerste vierzijdige straatlampen uit de 19e eeuw met de technische prestaties van armaturen uit de 21e eeuw. De armatuur maakt gebruik van de energiebesparende LEDGINE - O engine samen met hoogwaardige optieken, met behoud van het karakter van de armatuur. Dankzij het ingebouwde, door Philips Ledgine geoptimaliseerde LED-platform en de ruime keuze uit toepassingsspecifieke optieken levert Jargeau LED gen3 de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting in de straat, waardoor je nog meer energie kunt besparen. De armatuur wordt geleverd met een of twee Philips SR-aansluitingen (System Ready), wat de armatuur toekomstbestendig maakt en klaar om te worden gekoppeld met zowel op zichzelf staande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals Interact City van Signify. Elk afzonderlijke armatuur kan geïdentificeerd worden met de Philips Servicetag. Door simpelweg een QR-code te scannen op het armatuur, krijg je direct toegang tot de armatuurconfiguratie, reserveonderdelen en documentatie. Jargeau LED gen3 kan ook worden uitgerust met ons speciale lichtrecept dat een donkere nachthemel behoudt.

Voordelen

- Iconische armatuur die in zowel hedendaagse als historische omgevingen past
- Geschikt voor diverse toepassingen om te voldoen aan de behoeften en eisen van wegen en straten met verschillende geometrieën
- Gemakkelijk te onderhouden; klaar om te worden gekoppeld met opzichzelfstaande lichtregelsystemen en softwaretoepassingen zoals Interact City van Signify
- Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over onderhoud, installatie en reserveonderdelen

Kenmerken

- Historische vorm
- Grote keuze uit verschillende bundels en interne louvres om minimale verblinding te waarborgen
- Diverse montagemogelijkheden: armatuur kan gecombineerd worden met verschillende masten,
- Gereed voor combinatie met regelaars door middel van de SR- aansluiting (System Ready)
- Iedere armatuur kan afzonderlijk worden geïdentificeerd dankzij de Philips Servicetag

Toepassing

- Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
- Stadscentra, historische ruimten, oude dorpjes, straten, steegjes.
- Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

Versions





BDP768 BDP651 without spigot RET



BSP768 & BSP651 40led

Maatschets



Jargeau LED gen3

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED50
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelspreiding armatuur	30° - 5° x 153°
Kleur lichtbron	830 warmwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Lichtstroom	3.250 lm
Type optiek buiten	Lichtverdeling middelbreed 50
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,01

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	38 W
Surge Protection (Common/ Differential)	Piekspanningsbes chermingsniveau tot 6 kV met differentiaal- modus en 8 kV met normale modus

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder
Kleur behuizing	Zwart
IK-classificatie	IK09
Beschermingsklasse	IP 66
Standaard kantenhoek opschuifmontage	-
Standaard kantenhoek opzetmontage	-


Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-


Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699892029	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651
8718699881030	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300024426



Polar Normal (separate) - BDP768I - 912300024529

