



Philips Jargeau LED gen3: kombinerar historisk design med modern belysningsteknik

Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3 kombinerar de symboliska funktionerna hos 1800-talets första färsidiga gatlyktor med den tekniska prestandan hos 2000-talets armaturer. Armaturen innehåller den energieffektiva LEDGINE-O-tekniken med högeffektiv optik, utan att kompromissa med den ikoniska färsidiga designen. Armaturen är avsedd för installation på 4–6 meters höjd i stadsmiljöer, särskilt stadskärnor, historiska miljöer, gamla byar, gator, gränder, torg och parker. Tack vare den inbyggda Philips Ledgine-optimerade LED-plattformen och det stora urvalet optik för olika användningsområden ger Jargeau LED gen3 rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan, vilket ger ytterligare energibesparingar. Armaturen levereras med ett eller två Philips SR-uttag (System Ready) som gör armaturen framtidsäkrad. Vad det innebär är att Jargeau LED gen3 är förberedd för att parkopplas med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel Interact City från Signify. Utöver det här är varje enskild armatur unikt identifierbar tack vare Philips Service Tag-funktionen. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. Jargeau LED gen3 kan också utrustas med vårt särskilda ljusrecept som bevarar natthimlen mörk.

Jargeau LED gen3

Fördelar

- Ikonisk armatur för både moderna och historiska miljöer
- Fungerar i många olika användningsområden för vägar och gator med olika utformning
- Framtidssäkrad tack vare SR-uttaget som är kompatibelt med alla Philips standard- och avancerade belysningsstyrningar
- Servicetag för enkel installation och underhåll


Funktioner

- Historisk form
- Stort urval av ljusstrålar och interna lameller säkerställer minimerad bländning
- Många olika monteringsalternativ: armaturen kan kombineras med olika pelarrör, fästen och flerarmade fästen
- Förberedd för parkoppling med kontroller med SR-uttaget (System Ready)
- Varje enskild armatur kan identifieras tack vare Philips Service tag

Användning

- Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden
- Stadskärnor och historiska miljöer
- Cykel- och gångbanor, torg, parker och lekplatser

Måttskiss



Jargeau LED gen3

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	152° x 155°
Ljuskällans färg	830 varmvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	80
Optiktyp utomhus	Symmetrisk ljusfördelning 50
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 9 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Svart
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Produktdata	
Produktfamiljsskod	BDP651

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljsskod
912300060296	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK	LED40
912300060297	BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK	LED55
912300060298	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK	LED40
912300060299	BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK	LED55

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
912300060296	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK	2 760 lm
912300060297	BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK	3 808 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
912300060298	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK	2 400 lm
912300060299	BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK	3 360 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060296	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK	30,5 W
912300060297	BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK	42 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060298	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK	30,5 W
912300060299	BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK	42 W


Mekanik och armaturhus

Jargeau LED gen3


Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
912300060296	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK	Planglas
912300060297	BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 FG BK	Planglas

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
912300060298	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK	Matt glas
912300060299	BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK	Matt glas


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060296



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060297



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060298



Polar Normal (separate) - BDP768I -
912300060299

