



Philips ClassicStreet: αντικατοπτρίζει το παρελθόν, σχεδιασμένο για το μέλλον

ClassicStreet

Αναβιώνοντας την εμβληματική ομορφιά των οδικών φαναριών του 20ου αιώνα, το Philips ClassicStreet συνδυάζει κομψή σχεδίαση με τις διακριτικές λεπτομέρειες των φωτιστικών παραδοσιακής σχεδίασης, ενώ πληροί τις απαιτήσεις του σύγχρονου αστικού φωτισμού. Σχεδιασμένο με βάση την τεχνολογία LED, το ClassicStreet έχει πολύ υψηλή απόδοση φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε εφαρμογές οδικού φωτισμού, χάρη στην πλατφόρμα LEDGINE-O και τα οπτικά συστήματα της Philips που είναι ειδικά προσαρμοσμένα για διάφορες εφαρμογές. Η σχεδίασή του, με τις κομψές καμπύλες, σε συνδυασμό με τα ειδικά στηρίγματα και τους στύλους, δημιουργεί μια σύγχρονη εμφάνιση που εξωραίζει τις πόλεις, παρέχοντας διακριτικό και ζεστό φωτισμό τη νύχτα και υπέροχα σκηνικά την ημέρα. Δεν προορίζεται μόνο για ιστορικές και παραδοσιακές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, αλλά και για πιο σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα. Το ClassicStreet είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές ρυθμίσεις φωτισμού, που διατηρούν σκοτεινό τον νυχτερινό ουρανό. Επιπλέον, κάθε φωτιστικό ClassicStreet είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο, χάρη στην εφαρμογή Service tag της Signify. Σαρώνοντας απλώς έναν κωδικό QR, που αναγράφεται στο εσωτερικό της θυρίδας του ιστού ή απευθείας επάνω στο φωτιστικό, μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη διαμόρφωση του φωτιστικού. Αυτό καθιστά τις λειτουργίες συντήρησης και προγραμματισμού πιο γρήγορες και εύκολες και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με στοιχεία φωτισμού και ανταλλακτικά.

Οφέλη

- Ιδιαίτερη σύγχρονη σχεδίαση, εμπνευσμένη από τα παραδοσιακά φανάρια των δρόμων
- Η καλύτερη απόδοση φωτισμού και ενέργειας με LEDGINE-O και προσαρμοσμένα οπτικά συστήματα
- Κατάλληλο σε παραδοσιακές και ιστορικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, αλλά και σε σύγχρονα περιβάλλοντα
- Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε εκδόσεις φωτισμού κορυφής ιστού και κρεμαστού φωτισμού
- Ειδικά στηρίγματα και στύλοι ClassicStreet
- Βελτιστοποιημένα οπτικά για αποδοτικό και άνετο επίπεδο φωτισμού
- Έτοιμη υποδοχή SR για σύνδεση με τυπικά και προηγμένα συστήματα ελέγχου φωτισμού της Philips

Εφαρμογή

- Αυτοκινητόδρομοι και οδοί
- Πάρκα και πλατείες
- Κατοικίες
- Κύριες αστικές οδοί για πεζούς και οχήματα, δευτερεύουσες και οικιστικές οδοί για πεζούς και οχήματα
- Κέντρα πόλεων και ιστορικές περιοχές
- Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές

Versions



ClassicStreet-BDP794






ClassicStreet-BDP794-MK-BK



ClassicStreet-BSP794-MK-WH

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif

Λεπτομέρειες για το προϊόν

ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-BK



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0,03
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	-

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	52° - 7° x 151°	830 Θερμό λευκό	3000 K	80
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	-	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
	DM50 MK-WH GF BK D9				
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	-	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	30° - 5° x 153°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	70

		Διάχυση φωτεινής δέσμης	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
Order Code	Full Product Name	φωτιστικού			
23357700	BSP794	-	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		Ουδέτερο		
	DM70 MK-WH FG		Λευκό		
	BK D9				
23358400	BSP794	30° - 5° x	740	4000 K	70
	LED63-4S/740	153°	Ουδέτερο		
	DM50 MK-WH GF		Λευκό		
	BK D9				

		Διάχυση φωτεινής δέσμης	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
Order Code	Full Product Name	φωτιστικού			
23355300	BSP794	-	740	4000 K	70
	LED63-4S/740		Ουδέτερο		
	DM70 MK-BK FG		Λευκό		
	BK D9				
23356000	BSP794	30° - 5° x	740	4000 K	70
	LED63-4S/740	153°	Ουδέτερο		
	DM50 MK-BK GF		Λευκό		
	BK D9				

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
		ροή	πηγών	χώρου
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II	3.250 lm	20	Κατανομή ευρείας δέσμης 10
	DW10 MK-WH GF BK			
23353900	BDP794 LED63-4S/740	4.352 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 70
	DM70 MK-WH FG BK D9			
23354600	BDP794 LED63-4S/740	3.904 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
	DM50 MK-WH GF BK D9			
23351500	BDP794 LED63-4S/740	4.288 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 70
	DM70 MK-BK FG BK D9			
23352200	BDP794 LED63-4S/740	3.840 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
	DM50 MK-BK GF BK D9			

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
		ροή	πηγών	χώρου
23357700	BSP794 LED63-4S/740	4.352 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 70
	DM70 MK-WH FG BK D9			
23358400	BSP794 LED63-4S/740	3.904 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
	DM50 MK-WH GF BK D9			
23355300	BSP794 LED63-4S/740	4.288 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 70
	DM70 MK-BK FG BK D9			
23356000	BSP794 LED63-4S/740	3.840 lm	-	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
	DM50 MK-BK GF BK D9			

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Surge Protection (Common/Differential)
		ενέργειας	Differential)
11691000	BDP794	40,5 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία
	LED52-4S/830 II		
	DW10 MK-WH GF		
	BK		
23353900	BDP794	40 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
	LED63-4S/740		
	DM70 MK-WH FG		
	BK D9		
23354600	BDP794	40 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
	LED63-4S/740		
	DM50 MK-WH GF		
	BK D9		
23351500	BDP794	40 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
	LED63-4S/740		
	DM70 MK-BK FG		
	BK D9		
23352200	BDP794	40 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
	LED63-4S/740		
	DM50 MK-BK GF		
	BK D9		

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Surge Protection (Common/Differential)
		ενέργειας	Differential)
23357700	BSP794	40 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
	LED63-4S/740		
	DM70 MK-WH FG		
	BK D9		
23358400	BSP794	40 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
	LED63-4S/740		
	DM50 MK-WH GF		
	BK D9		
23355300	BSP794	40 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
	LED63-4S/740		
	DM70 MK-BK FG		
	BK D9		
23356000	BSP794	40 W	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
	LED63-4S/740		
	DM50 MK-BK GF		
	BK D9		

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Ναι	10%
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Ναι	10%
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Ναι	10%
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Ναι	10%

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Ναι	10%
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Ναι	10%
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Ναι	10%
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Ναι	10%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Γυαλί, γαλακτερό	IK08
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Επίπεδο γυαλί	IK09
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Γυαλί, γαλακτερό	IK08
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Επίπεδο γυαλί	IK09
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Γυαλί, γαλακτερό	IK08


Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Επίπεδο γυαλί	IK09
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Γυαλί, γαλακτερό	IK08
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Επίπεδο γυαλί	IK09
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Γυαλί, γαλακτερό	IK08

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	BDP794
23353900	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
23354600	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
23351500	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
23352200	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
23357700	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
23358400	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
23355300	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
23356000	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023861

