



Philips ClassicStreet: menneisyyden kaikuja tulevaisuuden paketissa

ClassicStreet

Philips ClassicStreet -valaisin muistuttaa 1900-luvun klassikkokatulyhtyjä. Se yhdistää tyylikkään muotoilun valaisinten hienovaraisiin yksityiskohtiin täyttäen samalla nykypäivän kaupunkivalaistuksen vaatimukset. ClassicStreet-valaisimen suunnittelu perustuu ledimoduuliin, mikä takaa lyömättömät valaistus- ja energiatehokkuustasot, koska käytössä on Philips LEDGINE-O-alusta ja sitä varten räätälöity optiikka. Valaisimen hieman kaareva muotoilu sekä mallikohtaiset valaisinvarret ja pylväävät luovat nykyaikaisen vaikutelman, jolla kaunistaa kaupunkia sekä luo erottuvat ja lämpimät yö- ja päivätunnelmat. Se sopii perinteisten arkkitehtuurien lisäksi myös nykyaikaisempiin kaupunkiympäristöihin. Tässä nykyaikaisessa katuvalaistusratkaisussa on Philips System ready (SR) -kanta, joka mahdollistaa yhdistämisen sekä erilliskäytettäviin että edistyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin, kuten Signifyn Interactiin. ClassicStreet-valaisimet voidaan varustaa myös valoresepteillä, jotka auttavat vähentämään valosaastetta. Lisäksi jokainen ClassicStreet-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service -merkintäsovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaisimista ja varaosista.

Hyödyt

- Erityispiirteensä nykyaikainen muotoilu, joka jäljittelee perinteisiin katulyhtyihin
- Luokkansa paras valaistus ja energiatehokkuus LEDGINE-O:lla ja räätälöidyllä optiikalla
- Soveltuu sekä perinteisiin että historiallisiin arkkitehtuureihin ja nykyaikaisempiin ympäristöihin
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa






Ominaisuudet

- Saatavana pylvään päähän asennettavana ja ripustettavana versiona
- Mallikohtaiset ClassicStreet-valaisinvarret ja -pylväät
- Optimoitu optiikka tuottaa tehokkaat ja miellyttävät valaistustasot
- SR-kanta voidaan yhdistää Philipsin vakio- ja edistyneiden valaistusohjaimien kanssa

Käyttökohteet

- Tiet ja kadut
- Puistot ja aukiot
- Asuinalueet
- Kaupunkien pääkadut ja tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
- Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
- Kävely- ja pyöräilyreitit, aukiot, puistot ja leikkikentät

Mittapiirros



Tuotetiedot



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif




ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif

Tuotetiedot

ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-BK



Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0,03
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Musta
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Ei
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Ei
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Ei
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Kyllä
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Kyllä
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Kyllä
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Kyllä
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Kyllä
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Kyllä
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Kyllä
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	LED63	Kyllä
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	LED63	Kyllä
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	LED63	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	830 Lämmin valkoinen	3000 K	80
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II	152° x 155°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70
Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	152° x 155°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	70

	Full				
	Product	Valaisimen	Valonlähteen	Värilämpötila	Värintoistoindeksi
Order Code	Name	valokeila	väri	(nim.)	(CRI)
912300023859	BDP794	52° - 7° x	740 Neutraali	4000 K	70
	LED53-4S/	151°	valkoinen		
	740 II				
	DW10 MK-WH FG BK				
912300023860	BDP794	52° - 7° x	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/	151°	valkoinen		
	740 II				
	DW10 MK-WH FG BK				
912300023861	BDP794	52° - 7° x	830 Lämmin	3000 K	80
	LED52-4S/	151°	valkoinen		
	830 II				
	DW10 MK-WH GF BK				
912300060035	BDP794	-	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/		valkoinen		
	740 DM70				
	MK-WH FG BK D9				
912300060036	BDP794	30° - 5° x	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/	153°	valkoinen		
	740 DM50				
	MK-WH GF BK D9				
912300060033	BDP794	-	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/		valkoinen		
	740 DM70				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valonlähteiden määrä	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300023849	BDP794	3 348 lm	20	Symmetrinen
	LED53-4S/740 PSU			valonjako 50
	II DS50 MK-WH GF			
912300023850	BDP794	3 172 lm	20	Symmetrinen
	LED52-4S/830 PSU			valonjako 50
	II DS50 MK-WH GF			
912300023851	BDP794	3 348 lm	20	Symmetrinen
	LED53-4S/740 PSU			valonjako 50
	II DS50 MK-WH GF			
912300023852	BDP794	2 898 lm	20	Symmetrinen
	LED42-4S/740 II			valonjako 50
	DS50 MK-WH FG			
	BK			
912300023858	BDP794	2 993 lm	20	Laaja valonjako 10
	LED42-4S/740 II			
	DW10 MK-WH FG			
	BK			

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300060034	MK-BK FG				
	BK D9				
	BDP794	30° - 5° x	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/	153°	valkoinen		
912300060039	BDP794	-	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/		valkoinen		
	740 DM70				
	MK-WH FG BK D9				
912300060040	BSP794	30° - 5° x	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/	153°	valkoinen		
	740 DM50				
	MK-WH GF BK D9				
912300060037	BSP794	-	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/		valkoinen		
	740 DM70				
	MK-BK FG BK D9				
912300060038	BSP794	30° - 5° x	740 Neutraali	4000 K	70
	LED63-4S/	153°	valkoinen		
	740 DM50				
	MK-BK GF BK D9				

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valonlähteiden määrä	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300023859	BDP794	3 796 lm	20	Laaja valonjako 10
	LED53-4S/740 II			
	DW10 MK-WH FG BK			
912300023860	BDP794	4 320 lm	20	Laaja valonjako 10
	LED63-4S/740 II			
	DW10 MK-WH FG BK			
912300023861	BDP794	3 250 lm	20	Laaja valonjako 10
	LED52-4S/830 II			
	DW10 MK-WH GF BK			
912300060035	BDP794	4 352 lm	-	Keskileveä valonjako 70
	LED63-4S/740			
	DM70 MK-WH FG BK D9			

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Ulkovalaistuksen
		Valovirta	määrä	
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	3 904 lm	-	Keskileveä valonjako 50
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	4 288 lm	-	Keskileveä valonjako 70
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3 840 lm	-	Keskileveä valonjako 50
912300060039	BSP794 LED63-4S/740	4 352 lm	-	Keskileveä valonjako 70

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Ylijännitesuoja (yleinen/ differentiaali)
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 10 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen)
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 10 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen)
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 10 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen)
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 10 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Ulkovalaistuksen
		Valovirta	määrä	
912300060040	DM70 MK-WH FG BK D9	3 904 lm	-	Keskileveä valonjako 50
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	4 288 lm	-	Keskileveä valonjako 70
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	3 840 lm	-	Keskileveä valonjako 50

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Ylijännitesuoja (yleinen/ differentiaali)
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	40 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	40 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	40 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	40 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Ei	Ei sovellettavissa
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Kyllä	10%
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Ei	Ei sovellettavissa
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Ei	Ei sovellettavissa
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Ei	Ei sovellettavissa
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Ei	Ei sovellettavissa
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Kyllä	10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Huurretty lasi	IK08
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Huurretty lasi	IK08
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Huurretty lasi	IK08
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Tasolasi	IK09
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Tasolasi	IK09
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Tasolasi	IK09
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Tasolasi	IK09
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Huurretty lasi	IK08

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300023849	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
912300023851	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	BDP794
912300023852	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	BDP794
912300023858	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
912300023859	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
912300023860	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	BDP794
912300023861	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	BDP794

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Kyllä	10%
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Kyllä	10%
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Kyllä	10%
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Kyllä	10%
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Kyllä	10%
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Kyllä	10%
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Kyllä	10%


Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Tasolasi	IK09
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Huurretty lasi	IK08
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Tasolasi	IK09
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Huurretty lasi	IK08
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	Tasolasi	IK09
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	Huurretty lasi	IK08
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	Tasolasi	IK09
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	Huurretty lasi	IK08

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060035	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BDP794
912300060036	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BDP794
912300060033	BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BDP794
912300060034	BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BDP794
912300060039	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9	BSP794
912300060040	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9	BSP794
912300060037	BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9	BSP794
912300060038	BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9	BSP794


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023849




Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023850




Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023852




Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023851




Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023861



Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023860



Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023858



Polar Normal (separate) - BDP794I -
912300023859

