



CityCharm Cordoba – Komfort och prestanda

CityCharm Cordoba

CityCharm är en serie armaturer för stadsutrymmen där det är viktigt med behaglig belysning, stämning och design. Välj mellan två ikoniska och tidlösa utföranden (Cordoba och Cone) samt diverse tillbehör, och skapa en personlig belysningslösning som är lika uttrycksfull dag som natt. CityCharm ger god visuell komfort och utmärkt prestanda, och finns tillgänglig med två olika innovativa koncept från Philips Lighting: GentleBeam för maximal visuell komfort, eller ClearGuide som ger optimal vertikal belysning och visuell vägledning. Ett brett utbud särskilda beslag och stolpar låter dig skapa en elegant och stilren miljö i bostadsområden och stadskärnor. Mer information om GentleBeam och ClearGuide finns i produktguiden.

Fördelar

- Elegant produktserie som ger behaglig belysning med GentleBeam eller ClearGuide-teknologi.
- Utmärkt belysningsprestanda och hög kvalitet på produkt och ytbehandling
- Lämplig för såväl renoveringsprojekt som nyinstallation, tack vare särskilda beslag och stolpar
- Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar


Funktioner

- Välj bland olika armaturformer, färg effekter och särskilda stolpar och fästen
- Försedd med diffusor för hög visuell komfort och målade delar som bidrar till att skapa stämning
- Brett utbud av ljusflöden och optik för maximal effektivitet
- Optimal total ägandekostnad (TCO)
- Kompatibel med alla belysningsystem från Philips (standard och avancerade), samt CityTouch-förberedd
- Enkelt underhåll av driftdonet på plats

Användning

- Bostadsområden
- Gång- och cykelbanor
- Parker och avenyer

Måttskiss



Produktinformation



CityCharm_Cordoba-
BDS490_DGR-DP01.tif



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Driftdon	EB
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	360°
Ljuskällans färg	730 varmvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	70
Antal ljuskällor	15
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,03
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkåpa /kåpa
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,05 %
Produktdata	
Produktfamiljskod	BDS490

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	CG25
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG20
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG25
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	CG30

Ljusteknik

		Optiktyp	
Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	utomhus
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	2 117 lm	Asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	
		Ljusflöde	utomhus
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	1 696 lm	Symmetrisk
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	2 117 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	
		Ljusflöde	utomhus
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	2 543 lm	Symmetrisk

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505017425	BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76	22 W
910505017427	BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	18 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505017428	BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22 W
910505017429	BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1	22,5 W

