



CityCharm Cone - Kombinerer visuel komfort og ydelse

CityCharm Cone

CityCharm er designet til anvendelse i byområder, hvor behagelig belysning, lysatmosfære og design spiller en vigtig rolle. CityCharm fås i to ikoniske, tidløse design (Cordoba og Cone) og med forskellige tilbehørsdele, så du kan skabe en belysningsløsning, der bærer din signatur både om dagen og om natten. CityCharm byder på høj visuel komfort og leverer samtidigt en fremragende ydelse. Systemet giver mulighed for at vælge to innovative nye teknologier fra Philips Belysning: GentleBeam, som optimerer den visuelle komfort, og ClearGuide, som forbedrer vertikal belysning og visuel orientering. Med en række specialbeslag og master kan boligområder og bycentre genskabes på en yderst elegant måde. Du kan læse mere om GentleBeam- og ClearGuide-teknologien i produktvejledningen.

Fordele

- Elegant, ikonisk serie, der giver en behagelig belysning med GentleBeam- eller ClearGuide-teknologi
- Fremragende belysningseffekt og høj kvalitet af produkt og overfladebehandling
- Velegnet både til renoveringsprojekter og nye installationer takket være de perfekte beslag og stolper
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele.


Funktioner

- Valg af armaturformer, farveeffekter og specialstolper og -beslag
- Diffuserende værktøjer til skabelse af visuel komfort og farvede komponenter for at opnå en forbedret lysatmosfære
- Et bredt udvalg af lysudbytte og optik for at sikre maksimal effektivitet på alle belysningsniveauer
- Optimerede samlede ejeromkostninger
- Kompatibel med alle standard og avancerede Philips belysningssystemer og forberedt til CityTouch
- Enkel vedligeholdelse af driveren på stedet

Anvendelsesområder

- Boligområder
- Gang- og cykelstier
- Parker og gader

Målskitse



Oplysninger om produktet



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif



CityCharm_Cone-BDS491_DGR-
DP03.tif

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Forkobling	EB
Kode for lampeserie	CG25
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	360°
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Antal lyskilder	15
Opadrettet lysudbyttegrad	0,03
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armaturesikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Ydelse over tid (overholder IEC-standard)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,05 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDS491

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret	Lysstrøm	Optiktype til brug udendørs
			farvetemperatur (nom.)		
910505017426	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	740 Neutral hvid	4000 K	2.140 lm	Symmetrisk
910505017431	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	740 Neutral hvid	4000 K	2.140 lm	Asymmetrisk
910505017432	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	730 Varm hvid	3000 K	2.117 lm	Symmetrisk

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505017426	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	20 W	910505017431	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	20 W

CityCharm Cone

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505017432	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	22 W

