



CityCharm Cone - Kombinerer stemning og optimal ytelse

CityCharm Cone

CityCharm Cone er designet for bruk i urbane områder der det er viktig med komfortabel belysning, stemning og design. Armaturen har et diskret utseende som gjør den til en fremtidsrettet armatur, perfekt for boligområder, parker, gangveier og sykkelstier der det er viktig med visuell komfort og maksimal effektivitet. CityCharm gir deg valget mellom to ikoniske design (Cone og Cordoba) og en rekke tilbehør, slik at du kan skape en belysningsløsning med ditt eget særpreg, både om dagen og om natten. CityCharm-armaturer er også tilgjengelige som et komplett sett der du kan velge dedikerte stolper og braketter.

Fordeler

- Elegant, ikonisk serie med fokus på komfortabel belysning
- Fremtidssikker takket være enestående lysytelse og produkt og overflatebehandling av høy kvalitet
- Egnet for både oppussingsprosjekter og nye monteringer takket være dedikerte braketter og

Funksjoner

- Valg av former, fargeeffekter og dedikerte stolper og braketter for armatur
- Spredningsverktøy for å skape visuell komfort og fargepartier som forsterker stemningen
- Et bredt lumenområde og optikk som sikrer maksimal effektivitet ved alle belysningsnivåer
- Optimalisert total eierkostnad
- Kompatibel med alle standard og avanserte lyssystemer fra Philips og kan brukes med CityTouch
- Enkelt vedlikehold av driveren på stedet

CityCharm Cone

Søknad


- Boligområder
- Gangveier og sykkelstier
- Parker og bygater

Versions



CityCharm Cone-BDS491 DGR

Målskisse



Produkt detaljer



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif



CityCharm_Cone-BDS491_DGR-
DP03.tif

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Forkobling	EB
Lampefamiliekode	CG25
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	360°
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Antall lyskilder	15
Oppover lyseffektforhold	0,03
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,05 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDS491

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korreleret fargetemperatur	Lysytelse	Utendørs optikktype
			(nom.)		
910505017426	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	740 nøytralhvit	4000 K	2 140 lm	Symmetrisk
910505017431	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	740 nøytralhvit	4000 K	2 140 lm	Asymmetrisk
910505017432	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	730 varmhvit	3000 K	2 117 lm	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505017426	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	20 W
910505017431	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	20 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505017432	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	22 W

