



CityCharm Cone - behaglig atmosfär i kombination med optimal prestanda

CityCharm Cone

CityCharm Cone har utformats för användning i stadsområden där behaglig belysning, atmosfär och design spelar en viktig roll. CityCharm finns i två tidlösa utföranden (Cordoba och Cone) samt olika tillbehör så att du kan skapa en personlig belysningslösning för både dag och natt. CityCharm ger hög visuell komfort och bibehåller samtidigt utmärkt prestanda. Du kan välja mellan två innovativa nya Philips Lighting-tekniker: GentleBeam som ökar den visuella komforten eller ClearGuide som optimerar vertikal belysning och visuell vägledning. Med ett urval av fästen och master kan du omforma bostadsområden och stadskärnor på det mest eleganta sättet. Mer information om GentleBeam- och ClearGuide-teknik hittar du i produktguiden.

Fördelar

- Elegant serie som fokuserar på behaglig belysning
- Framtidssäkrad tack vare utmärkt belysningsprestanda och hög produkt- och ytbehandlingskvalitet
- Lämplig för både renoveringsprojekt och nya installationer tack vare särskilda fästen och stolpar
- Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar

CityCharm Cone

Funktioner

- Urval av armaturformer, färgeffekter och särskilda stolpar och fästen
- Ljusspridande verktyg som skapar behaglig belysning och målade delar som förhöjer atmosfären
- Stort urval av ljusflöden och optik som ger maximal effektivitet på alla belysningsnivåer
- Optimerad total ägandekostnad (TCO)
- Kompatibel med alla belysningssystem från Philips (standard och avancerade) och CityTouch-förberedd
- Enkelt underhåll av driftdonet på plats

Användning


- Bostadsområden
- Gång- och cykelbanor
- Parker och avenyer

Versions



CityCharm Cone-BDS491 DGR

Måttskiss



Produktinformation



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif



CityCharm_Cone-BDS491_DGR-
DP03.tif

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Driftdon	EB
Lampfamiljskod	CG25
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	360°
Färgåtergivningsindex	70
Antal ljuskällor	15
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,03
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkåpa /kåpa
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,05 %
Produktdata	
Produktfamiljskod	BDS491

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	Korrelerad	Ljusflöde	Optiktyp
			färgtemperatur (Nom)		
910505017426	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	740 neutralvit	4000 K	2 140 lm	Symmetrisk
910505017431	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	740 neutralvit	4000 K	2 140 lm	Asymmetrisk
910505017432	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	730 varmvit	3000 K	2 117 lm	Symmetrisk

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505017426	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	20 W
910505017431	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	20 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505017432	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	22 W

