



CityCharm Cone - Görsel konfor ve performansı bir araya getirir

CityCharm Cone

CityCharm Cone; konforlu aydınlatmanın, ambiyansın ve tasarımın önemli bir rol oynadığı kentsel alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Dikkat çekmeyen görünümü bu modeli zaman ötesi, zamana meydan okuyan bir armatüre dönüştürerek görsel konforun ve maksimum verimliliğin temel ölçüt olduğu konut alanları, parklar, yaya yolları ve bisiklet yolları için ideal hale getirmektedir. CityCharm sunduğu iki ikonik tasarım (Cone ve Cordoba) ve sağladığı çeşitli aksesuarlarla gece ve gündüz imzanızı taşıyan bir aydınlatma çözümü oluşturmanıza olanak tanır. CityCharm armatürleri, özel direk ve braket modellerini içeren eksiksiz bir kit olarak da sunulmaktadır.

Faydaları

- Konforlu aydınlatmaya odaklı şık ve ikonik ürün yelpazesi
- Mükemmel aydınlatma performansı ve yüksek ürün kalitesi ve kaplaması ile geleceğe dönüktür
- Özel braketleri ve direkleri ile hem yenileme projeleri hem de yeni kurulumlar açısından uygundur

CityCharm Cone

Özellikler

- Armatür şekli tercihi, renk efektleri, özel direkler ve braketler
- Görsel rahatlık ve renkli parçalar oluşturarak ambiyansı geliştirmeyi amaçlayan yayma araçları
- Bütün aydınlatma düzeylerinde maksimum verimliliği sağlayan geniş bir lümen aralığı ve optik sistem
- Optimize toplam sahip olma maliyeti
- Philips'in tüm standart ve gelişmiş aydınlatma sistemleriyle uyumlu ve CityTouch Model Geçişine Hazır
- Sürücüye yerinde kolay bakım uygulama olanağı

Uygulama


- Konut alanları
- Kaldırımlar ve bisiklet yolları
- Parklar ve bulvarlar

Versions



CityCharm Cone-BDS491 DGR

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif



CityCharm_Cone-BDS491_DGR-
DP03.tif

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	EB
Lamba ailesi kodu	CG25
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	360°
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı sayısı	15
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
--	---

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,05 %
--------------------------------	--------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BDS491
------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk		Optik sistem	
			Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı	türü dış mekan	
93921500	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	740 nötr beyaz	4000 K	2.140 lm	Simetrik	
93926000	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	740 nötr beyaz	4000 K	2.140 lm	Asimetrik	
93927700	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	730 sıcak beyaz	3000 K	2.117 lm	Simetrik	

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
93921500	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	20 W
93926000	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	20 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
93927700	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	22 W

