



Philips Copenhagen City Comfort LED Large: designet til at sikre den højeste komfort i indre bymiljøer

Copenhagen City Comfort stor

Det originale Copenhagen-armatur blev designet i samarbejde med Københavns kontor for byarkitektur i 1960'erne. Dette tidløse design fås i tre varianter: Copenhagen LED gen2 til vejbelysning, Copenhagen City LED gen2 til by- og boligområder, og Copenhagen City Comfort LED til følsomme byområder med krav til spildlyskontrol og høj komfort. Copenhagen City Comfort LED (BRS862) er ideel til indre by- og boligmiljøer, mens Copenhagen City Xtra Comfort LED (BRS962) tilbyder endnu bedre spildlyskontrol. Begge varianter bidrager til en mere beboelig by med betydelige energibesparelser og reduceret lysforurening. Armaturerne er fremtidssikrede med Zhaga-D4i fatninger og compatible med styringssystemer som Interact. Hver lampe er unikt identificerbar via Signify Service tag-appen, som giver adgang til lampens konfiguration ved at scanne en QR-kode.

Copenhagen City Comfort stor

Fordele

- Behagelig atmosfære for beboerne takket være en meget solid optisk komfort uden blænding
- Reduceret mængde af lysforurening gennem spildlyskontrol
- Unikt æstetisk design med indbygget LED-integration og skjulte top Zhaga-D4i fatninger
- Muligheder for branding af byer med statiske og dynamiske uplight-muligheder i et væld af farver
- Fremtidsklar med Zhaga-D4i-fatning til forbindelse med Interact-lysstyringssystemer og sensorer
- Nem installation og vedligeholdelse ved hjælp af Service tag

Funktioner

- Intet lysforurening over 70 graders vinkel (Copenhagen City Xtra Comfort LED)
- Valg af farvetemperaturer og farvegengivelse til forskellige omgivelser: 2200K, 2700K, 3000K og 4000K
- Flere monteringsmuligheder: montering for arm, pendel, 3/4" gevind
- Beskyttelse mod havsalt
- 5 års standardgaranti

Anvendelsesområder

- Boliggader
- Smalle bygader
- Åbne områder i centrum
- Gågader
- Mindre shoppinggader

Versions



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large suspended



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large with center, 3/4" thread
suspension



Copenhagen City Comfort LED
large side-entry



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large side-entry

Copenhagen City Comfort stor

Versions






Copenhagen City Comfort LED
large with center, 3/4" thread
suspension



Copenhagen City Comfort LED
large suspended

Målskitse



Oplysninger om produktet



Copenhagen City Comfort LED
large with round LED board



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large with recessed LED board
to control glare

Copenhagen City Comfort stor

Oplysninger om produktet



Copenhagen City Comfort LED
large with recessed LED board to
control glare



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large with round LED board

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Armatur til lysstrålespredning	-
Optiktype til brug udendørs	Bred lysfordeling

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsvin g op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
---	---

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Polykarbonat
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Ja
----------------------------	----

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	LED100
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	LED120
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	LED60
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	LED60
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	LED120
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	LED100

Lysteknisk (1/2)

Korreleret						Korreleret					
Full Product			farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks		Full Product			farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Ly	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
919008639064	BSS962	830 Varm	3000 K	80	8.625 lm	919008639063	BRS962	830 Varm	3000 K	80	5.104 lm
	LED100/830	hvid					LED60/830	hvid			
	II MDW GR						II MDWLOR				
	CLO SRTB						9005 DDF12				
	10						10				
919008639065	BDS962	740 Neutral	4000 K	70	10.005 lm	919008639062	BDS862	740 Neutral	4000 K	70	10.005 lm
	LED120/740	hvid					LED120/740	hvid			
	II MDW						II MDW GW				
	9005						CLO SRTB				
	CLOSRTB 10						10				
919008639060	BRS862	830 Varm	3000 K	80	5.104 lm	919008639061	BSS862	830 Varm	3000 K	80	8.625 lm
	LED60/830	hvid					LED100/830	hvid			
	II MDW LOR						II MDW GR				
	GW DDF12						CLO SRTB				
	10						10				

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	0
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	0
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	0,5
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	0

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	0,5
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	0

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	74 W
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	69 W
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	45 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	45 W
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	69 W
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	74 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

		Maksimalt	
Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	dæmpningsniveau
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR	Nej	25%
	CLO SRTB 10		
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005	Nej	25%
	CLOSRTB 10		
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR	Ja	20%
	GW DDF12 10		

		Maksimalt	
Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	dæmpningsniveau
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR	Ja	20%
	9005 DDF12 10		
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW	Nej	25%
	CLO SRTB 10		
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR	Nej	25%
	CLO SRTB 10		

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	Grå

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	Sort

Copenhagen City Comfort stor

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	Glow-armaturhus, beslag RAL 9007
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	Sort

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	Glow-armaturhus, beslag RAL 9007
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	Grå

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	BSS962
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	BDS962
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	BRS862

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	BRS962
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	BDS862
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	BSS862

