

# UNILinear Flex — яскраве освітлення відбитим світлом

## UNILinear Flex

UNILinear Flex — це справді надзвичайно водо- та пилонапроникні світлодіодні стрічки з професійним дизайном, які гарантують ефективне освітлення. Завдяки заповненню поліуретаном із захистом від УФ-променів і обробці герметизуючим клеєм методом зрошення, вони не тільки забезпечують високу якість насиченості кольору, але й захищають вироби на відкритому повітрі від несприятливих умов довкілля. Цей світильник можна використовувати для декоративного освітлення та скеровуючого освітлення на відкритому повітрі; вищий CRI (80) забезпечує гарну ефективність кольоропередачі.

### Переваги

- Водостійкість і яскравий колір світла
- Менші витрати на технічне обслуговування та менше занепокоєння щодо попадання води

### Характеристики

- Ущільнений поліуретаном, що захищає від ультрафіолетового випромінювання, без зміни кольору та старіння
- Різна світлосила від 400 лм до 1200 лм на метр
- CCT на вибір: 2500K/3000K/4000K/5000K/RGB, — для різних сфер застосування
- CRI 80 для яскравої кольоропередачі
- SDCM ≤ 5, краща узгодженість кольорів для візуального комфорту
- 24 В постійного струму, клас III для безпечного використання
- Довгий термін служби 30 тис. год. (L70B50 за 35 °C)
- Ведучий кабель (1000 мм) для підключення
- Сертифікація CB

## Застосування





- Декоративне освітлення
- Скервуюче освітлення
- Освітлення ніш

## Версії



UNILinear Flex Neon LED strips

## Розміри



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Загальна інформація                 |              |
| Драйвер входить у комплект          | Hi           |
| Світлотехнічні                      |              |
| Індекс якості кольоропередачі (CRI) | >90          |
| Елементи керування й затемнення     |              |
| З регульованою яскравістю           | Hi           |
| Механічні деталі й корпус           |              |
| Тип кришки об'єктива                | Матово-білий |
| Колір корпусу                       | Білий        |
| Код захисту від механічного впливу  | IK04         |
| Код захисту від проникнення         | IP66         |
| Затвердження й застосування         |              |
| Знак CE                             | Hi           |

Світлотехнічні

| Order Code   | Full Product Name                   | Колір джерела світла  | Корельована колірна |                 |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|              |                                     |                       | температура (ном.)  | Світловий потік |
| 911401767742 | BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G | 927 теплий білий      | 2700 K              | 5 500 lm        |
| 911401767752 | BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G | 930 теплий білий      | 3000 K              | 5 750 lm        |
| 911401767762 | BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G | 940 нейтральний білий | 4000 K              | 6 000 lm        |
| 911401767702 | BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G  | 927 теплий білий      | 2700 K              | 1 500 lm        |
| 911401767712 | BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G  | 930 теплий білий      | 3000 K              | 2 000 lm        |
| 911401767722 | BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G  | 927 теплий білий      | 2700 K              | 3 250 lm        |
| 911401767732 | BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G  | 930 теплий білий      | 3000 K              | 3 250 lm        |
| 911401767772 | BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G   | 935 теплий білий      | 3500 K              | 2 750 lm        |
| 911401767782 | BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G  | 935 теплий білий      | 3500 K              | 4 500 lm        |

Експлуатаційні й електричні

| Order Code   | Full Product Name                   | Споживана потужність |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| 911401767742 | BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G | 56 W                 |
| 911401767752 | BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G | 56 W                 |
| 911401767762 | BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G | 56 W                 |
| 911401767702 | BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G  | 43 W                 |
| 911401767712 | BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G  | 43 W                 |

| Order Code   | Full Product Name                  | Споживана потужність |
|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 911401767722 | BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G | 46 W                 |
| 911401767732 | BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G | 46 W                 |
| 911401767772 | BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G  | 35 W                 |
| 911401767782 | BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G | 59 W                 |

