



# Snadný způsob, jak proměnit uliční osvětlení na osvětlení LED – UniStreet gen2

## UniStreet gen2

Svítlidlo UniStreet gen2, které je určeno pro rozsáhlé projekty přechodu na technologii LED, je ideální náhradou svítidel v poměru 1 : 1 pro obecní osvětlení. Díky své vysoké účinnosti a nízkým počátečním nákladům nabízí svítidlo UniStreet gen2 rychlou návratnost a výrazné úspory energie během krátké doby. Aplikace Philips Service tag usnadňuje montáž a údržbu, zatímco díky zásuvce Philips SR (System Ready) je svítidlo připraveno na budoucí vývoj. Svítidlo je možné spárovat s regulací osvětlení a se softwarovými aplikacemi, jako je Interact City. Svítidlo UniStreet gen2 je dostupné s řadou různých optických prvků a světelných toků, které je možné dokonce dále upravovat tak, aby splnily přesné požadavky projektu, a představuje tak skutečné řešení nahrazující konvenční světelné zdroje. Kompaktní svítidlo využívající vysoce kvalitní materiály lze navíc po skončení životnosti snadno demontovat a recyklovat.

### Výhody

- Přímá náhrada za klasická svítidla
- Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují delší životnost a minimalizují požadavky na údržbu

## Vlastnosti

- Široké spektrum optiky, nastavitelný světelný tok a sklopný nástavec zajišťují výborný rozsah použití
- Snadná identifikace svítidel díky servisnímu štítku Philips
- Připravenost na budoucnost díky konektoru SR (System Ready)
- Svítidlo je rovněž vybaveno speciálními efekty osvětlení, které přispívají 1) k udržení optimálních ekosystémů pro netopýry a 2) zachování temné noční oblohy a snížení hladiny rušivého světla.
- Volitelný skleněný kryt IK09 zajišťuje lepší odolnost proti nárazům

## Aplikace





- Silnice a ulice
- Obytné ulice

## Versions


UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
with Zhaga sockets



## Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
top side view with Zhaga sockets



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
profile view



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet\_LumiStreet\_gen2




Detaily o výrobku

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



## Detaily o výrobku

UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
profile view with Zhaga sockets



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
bottom view



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
gear compartment



Detaily o výrobku

UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



| Obecné informace                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Včetně předřadníku                                        | Ano                                 |
| Vyměnitelný světelný zdroj                                | Ano                                 |
| Servisní štítek                                           | Ano                                 |
| Světelně technické                                        |                                     |
| Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu  | 0                                   |
| Mechanické a materiály                                    |                                     |
| Typ optického krytu                                       | Ploché sklo                         |
| Barva těla                                                | Šedá                                |
| Kód ochrany proti vniknutí                                | IP66                                |
| Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem       | 0°                                  |
| Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°                                  |
| Certifikace a použití                                     |                                     |
| Značka CE                                                 | Ano                                 |
| Značka hořlavosti                                         | Pro montáž na běžné hořlavé povrchy |

Obecné informace

| Order Code | Full Product Name                        | Kód řady svítidel | Počet předřadníkových jednotek |
|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 62780200   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S        | LED50             | 1 jednotka                     |
| 62783300   | BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | LED50             | 1 jednotka                     |
| 44930800   | BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | LED100            | 1 jednotka                     |
| 44942100   | BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | LED120            | 1 jednotka                     |
| 44944500   | BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | LED70             | 1 jednotka                     |
| 05872900   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | LED120            | 1 jednotka                     |
| 06040100   | BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | LED59             | 1 jednotka                     |
| 07943400   | BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S      | LED60             | 1 jednotka                     |
| 07944100   | BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | LED120            | 1 jednotka                     |
| 07958800   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | LED80             | 1 jednotka                     |
| 07966300   | BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | LED80             | 1 jednotka                     |
| 07971700   | BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | LED60             | 1 jednotka                     |
| 07975500   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | LED70             | 1 jednotka                     |
| 10006000   | BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | LED54             | 1 jednotka                     |
| 10017600   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | LED80             | 1 jednotka                     |
| 10019000   | BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S        | LED70             | 1 jednotka                     |
| 10029900   | BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | LED69             | 1 jednotka                     |
| 10035000   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | LED120            | 1 jednotka                     |
| 10055800   | BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S        | LED30             | 1 jednotka                     |
| 10059600   | BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S | LED70             | 1 jednotka                     |
| 10067100   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | LED70             | 1 jednotka                     |
| 10070100   | BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S       | LED100            | 1 jednotka                     |
| 10075600   | BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1 | LED64             | 1 jednotka                     |
| 10076300   | BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG | LED74             | 1 jednotka                     |
| 10080000   | BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/ | LED100            | 1 jednotka                     |
| 44948300   | BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | LED149            | 1 jednotka                     |
| 05873600   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | LED240            | 1 jednotka                     |
| 05885900   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1 | LED240            | 1 jednotka                     |
| 07946500   | BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | LED70             | 1 jednotka                     |
| 07947200   | BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | LED80             | 1 jednotka                     |
| 07948900   | BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | LED90             | 1 jednotka                     |
| 07949600   | BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | LED100            | 1 jednotka                     |
| 07950200   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | LED120            | 1 jednotka                     |
| 07951900   | BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | LED139            | 1 jednotka                     |
| 07952600   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | LED149            | 1 jednotka                     |
| 07961800   | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | LED160            | 1 jednotka                     |

| Order Code | Full Product Name                        | Kód řady<br>svítidel | Počet předřadnikových<br>jednotek |
|------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 07997700   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | LED149               | 1 jednotka                        |
| 10010700   | BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | LED149               | 1 jednotka                        |
| 10011400   | BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | LED139               | 1 jednotka                        |
| 10034300   | BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG | LED139               | 1 jednotka                        |
| 10039800   | BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S   | LED200               | 1 jednotka                        |
| 10040400   | BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | LED100               | 1 jednotka                        |
| 10041100   | BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR | LED100               | 1 jednotka                        |
| 10053400   | BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | LED120               | 1 jednotka                        |
| 10071800   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | LED120               | 1 jednotka                        |
| 62786400   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB | LED50                | 1 jednotka                        |
| 07936600   | BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | LED240               | 2 jednotky                        |
| 07938000   | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | LED340               | 2 jednotky                        |
| 18172400   | BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 | LED300               | 2 jednotky                        |
| 44929200   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | LED25                | 1 jednotka                        |
| 44931500   | BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | LED40                | 1 jednotka                        |
| 44932200   | BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | LED50                | 1 jednotka                        |
| 44933900   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | LED25                | 1 jednotka                        |
| 44935300   | BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | LED60                | 1 jednotka                        |
| 44940700   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | LED25                | 1 jednotka                        |
| 44941400   | BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60 | LED45                | 1 jednotka                        |
| 44953700   | BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | LED35                | 1 jednotka                        |
| 44954400   | BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG | LED40                | 1 jednotka                        |
| 05871200   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | LED50                | 1 jednotka                        |
| 05883500   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10 | LED50                | 1 jednotka                        |
| 07939700   | BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | LED16                | 1 jednotka                        |
| 07940300   | BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | LED20                | 1 jednotka                        |
| 07941000   | BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | LED25                | 1 jednotka                        |
| 07942700   | BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | LED54                | 1 jednotka                        |
| 07973100   | BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | LED40                | 1 jednotka                        |
| 07974800   | BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | LED40                | 1 jednotka                        |
| 07978600   | BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | LED20                | 1 jednotka                        |
| 07979300   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | LED45                | 1 jednotka                        |
| 07984700   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | LED45                | 1 jednotka                        |
| 07990800   | BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG | LED30                | 1 jednotka                        |
| 10001500   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6 | LED60                | 1 jednotka                        |
| 10002200   | BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | LED54                | 1 jednotka                        |
| 10005300   | BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | LED20                | 1 jednotka                        |
| 10008400   | BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | LED35                | 1 jednotka                        |
| 10009100   | BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/ | LED50                | 1 jednotka                        |
| 10015200   | BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/ | LED40                | 1 jednotka                        |
| 10028200   | BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S | LED20                | 1 jednotka                        |
| 10033600   | BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S        | LED45                | 1 jednotka                        |
| 10047300   | BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6 | LED45                | 1 jednotka                        |
| 10049700   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | LED60                | 1 jednotka                        |
| 10050300   | BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | LED40                | 1 jednotka                        |
| 10079400   | BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | LED16                | 1 jednotka                        |

## Světelně technické (1/2)

| Order    | Full Product     | Divergence       | Barva          | Náhradní       | Index  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| Code     | Name             | světelného       | světelného     | teplota        | podání |
|          |                  | paprsku          | světelného     | chromatičnosti | barev  |
|          |                  | svítidla         | zdroje         | (jmen.)        | (CRI)  |
| 62780200 | BGP280           | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED50-1F/740 I   |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 48/60S      |                  |                |                |        |
| 62783300 | BGP280           | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED50-1F/740 II  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 48/60S      |                  |                |                |        |
| 44930800 | BGP282           | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED100-4S/740    |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | II DM10 CLO-     |                  |                |                |        |
|          | DDF2 D1          |                  |                |                |        |
| 44942100 | BGP282           | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED120-4S/740 II |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 CLO-DDF2    |                  |                |                |        |
|          | D1               |                  |                |                |        |
| 44944500 | BGP282           | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED70-4S/740 II  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 CLO-DDF2    |                  |                |                |        |
|          | D18              |                  |                |                |        |
| 05872900 | BGP282           | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED120-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 48/60S      |                  |                |                |        |
| 06040100 | BGP282           | 154° - 31° x 54° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED59-4S/740 II  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM50 D9          |                  |                |                |        |
|          | 48/60S           |                  |                |                |        |
| 07943400 | BGP282           | 154° - 31° x 54° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED60-4S/740 I   |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM50 D948/60S    |                  |                |                |        |
| 07944100 | BGP282           | 154° - 31° x 54° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED120-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM50 D9          |                  |                |                |        |
|          | 48/60S           |                  |                |                |        |
| 07958800 | BGP282           | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED80-4S/740 I   | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 D948/60S    |                  |                |                |        |
| 07966300 | BGP282           | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED80-4S/740 II  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 CLO-DDF2    |                  |                |                |        |
|          | D18              |                  |                |                |        |
| 07971700 | BGP282           | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED60-4S/740 II  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 CLO-DDF2    |                  |                |                |        |
|          | D18              |                  |                |                |        |
| 07975500 | BGP282           | 154° - 31° x 54° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED70-4S/740 I   |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM50 D948/60S    |                  |                |                |        |
| 10006000 | BGP282           | 68° x 158°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED54-4S/740 I   |                  | neutrální bílá |                |        |

| Order    | Full Product     | Divergence       | Barva          | Náhradní       | Index  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| Code     | Name             | světelného       | světelného     | teplota        | podání |
|          |                  | paprsku          | světelného     | chromatičnosti | barev  |
|          |                  | svítidla         | zdroje         | (jmen.)        | (CRI)  |
|          | DN10 DDF2 D18    |                  |                |                |        |
|          | SRG1             |                  |                |                |        |
| 10017600 | BGP282           | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED80-4S/740 I   | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 D948/60S    |                  |                |                |        |
| 10019000 | BGP282           | 68° x 158°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED70-4S/740 I   |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DN10 48/60S      |                  |                |                |        |
| 10029900 | BGP282           | 68° x 158°       | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED69-4S/830 II  |                  | bílá           |                |        |
|          | DN10 DDF2 D18    |                  |                |                |        |
|          | SRG              |                  |                |                |        |
| 10035000 | BGP282           | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED120-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 D9 48/60S   |                  |                |                |        |
| 10055800 | BGP282           | 61° x 150°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED30-4S/740 I   |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DW10 48/60S      |                  |                |                |        |
| 10059600 | BGP282           | 160° - 42° x     | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED70-4S/830 II  | 54°              | bílá           |                |        |
|          | DM11 SRG10       |                  |                |                |        |
|          | 48/60S           |                  |                |                |        |
| 10067100 | BGP282           | 154° - 31° x 54° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED70-4S/740 I   |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM50 D948/60S    |                  |                |                |        |
| 10070100 | BGP282           | 154° - 31° x 54° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED100-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM50 48/60S      |                  |                |                |        |
| 10075600 | BGP282           | 61° x 150°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED64-4S/740 I   |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DW10 DDF2 D18    |                  |                |                |        |
|          | SRG1             |                  |                |                |        |
| 10076300 | BGP282           | 160° - 42° x     | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED74-4S/830 II  | 54°              | bílá           |                |        |
|          | DM11 DDF2 D18    |                  |                |                |        |
|          | SRG              |                  |                |                |        |
| 10080000 | BGP282           | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED100-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 DDF3 D18    |                  |                |                |        |
|          | 48/              |                  |                |                |        |
| 44948300 | BGP283           | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED149-4S/740 II |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 CLO-DDF2    |                  |                |                |        |
|          | D1               |                  |                |                |        |
| 05873600 | BGP283           | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED240-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 48/60S      |                  |                |                |        |
| 05885900 | BGP283           | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED240-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |

| Order    | Full Product                                      | Divergence          | Barva                 | Náhradní       | Index  |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------|
| Code     | Name                                              | světelného          | světelného            | teplota        | podání |
|          |                                                   | paprsku             | světelného            | chromatičnosti | barev  |
|          |                                                   | svítidla            | zdroje                | (jmen.)        | (CRI)  |
|          | DM11 SRT SRB<br>SRG1                              |                     |                       |                |        |
| 07946500 | BGP283<br>LED70-4S/740 II<br>DM50 D9<br>48/60S    | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07947200 | BGP283<br>LED80-4S/740 II<br>DM50 D9<br>48/60S    | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07948900 | BGP283<br>LED90-4S/740 II<br>DM50 D9<br>48/60S    | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07949600 | BGP283<br>LED100-4S/740<br>II DM50 D9<br>48/60S   | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07950200 | BGP283<br>LED120-4S/740 II<br>DM50 D9<br>48/60S   | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07951900 | BGP283<br>LED139-4S/740 II<br>DM50 D9<br>48/60S   | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07952600 | BGP283<br>LED149-4S/740 II<br>DM50 D9<br>48/60S   | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07961800 | BGP283<br>LED160-4S/740 I<br>DM11 D9 48/60S       | 160° - 42° x<br>54° | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07997700 | BGP283<br>LED149-4S/740 II<br>DM50 D9<br>48/60S   | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 10010700 | BGP283<br>LED149-4S/740 I<br>DM50 D9<br>48/60S    | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 10011400 | BGP283<br>LED139-4S/740 I<br>DM50 D9<br>48/60S    | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 10034300 | BGP283<br>LED139-4S/740 I<br>DM12 DDF2 D18<br>SRG | 53° x 71°           | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |

| Order    | Full Product                                       | Divergence          | Barva                 | Náhradní       | Index  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------|
| Code     | Name                                               | světelného          | světelného            | teplota        | podání |
|          |                                                    | paprsku             | světelného            | chromatičnosti | barev  |
|          |                                                    | svítidla            | zdroje                | (jmen.)        | (CRI)  |
| 10039800 | BGP283<br>LED200-4S/740 I<br>DX10 ALU<br>48/60S    | 150° - 43° x<br>67° | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 10040400 | BGP283<br>LED100-4S/740 I<br>DM50 D9<br>48/60S     | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 10041100 | BGP283<br>LED100-4S/830<br>II DN10 DDF2 D18<br>SR  | 68° x 158°          | 830 teplá<br>bílá     | 3000 K         | 80     |
| 10053400 | BGP283<br>LED120-4S/740 I<br>DM50 D9<br>48/60S     | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 10071800 | BGP283<br>LED120-4S/740 II<br>DM50 D9<br>48/60S    | 154° - 31° x 54°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 62786400 | BGP280<br>LED50-1F/740 I<br>DM10 SRG10 SRT<br>SRB  | 157° - 33° x 55°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07936600 | BGP284<br>LED240-4S/740<br>II DM11 D9<br>48/60S P  | 160° - 42° x<br>54° | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 07938000 | BGP284<br>LED340-4S/740<br>II DM11 D9<br>48/60S P  | 160° - 42° x<br>54° | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 18172400 | BGP294<br>LED300-4S/740<br>II DM11 CLO-<br>DDF1 D1 | 160° - 42° x<br>54° | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 44929200 | BGP281<br>LED25-4S/740 I<br>DN10 DDF2 D18<br>SRG1  | 68° x 158°          | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 44931500 | BGP281<br>LED40-4S/740 II<br>DM10 CLO-DDF2<br>D18  | 157° - 33° x 55°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |
| 44932200 | BGP281<br>LED50-4S/740 II<br>DM10 CLO-DDF2<br>D18  | 157° - 33° x 55°    | 740<br>neutrální bílá | 4000 K         | 70     |

| Order    | Full Product    | Divergence       | Barva          | Náhradní       | Index  |
|----------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| Code     | Name            | světelného       | světelného     | teplota        | podání |
|          |                 | paprsku          | světelného     | chromatičnosti | barev  |
|          |                 | svítidla         | zdroje         | (jmen.)        | (CRI)  |
| 44933900 | BGP281          | 68° x 158°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED25-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DN10 SRG10      |                  |                |                |        |
|          | 48/60S          |                  |                |                |        |
| 44935300 | BGP281          | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED60-4S/740 II |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 CLO-DDF2   |                  |                |                |        |
|          | D18             |                  |                |                |        |
| 44940700 | BGP281          | 68° x 158°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED25-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DN10 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | SRG1            |                  |                |                |        |
| 44941400 | BGP281          | 53° x 71°        | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED45-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM12 D9SRG10    |                  |                |                |        |
|          | 48/60           |                  |                |                |        |
| 44953700 | BGP281          | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED35-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | 48/6            |                  |                |                |        |
| 44954400 | BGP281          | 68° x 158°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED40-4S/740 II |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DN10 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | SRG             |                  |                |                |        |
| 05871200 | BGP281          | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED50-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 48/60S     |                  |                |                |        |
| 05883500 | BGP281          | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED50-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 SRT SRB    |                  |                |                |        |
|          | SRG10           |                  |                |                |        |
| 07939700 | BGP281          | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED16-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 DDF27 D18  |                  |                |                |        |
|          | 48/             |                  |                |                |        |
| 07940300 | BGP281          | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED20-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 DDF27 D18  |                  |                |                |        |
|          | 48/             |                  |                |                |        |
| 07941000 | BGP281          | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED25-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 DDF27 D18  |                  |                |                |        |
|          | 48/             |                  |                |                |        |
| 07942700 | BGP281          | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED54-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 DDF27 D18  |                  |                |                |        |
|          | 48/             |                  |                |                |        |
| 07973100 | BGP281          | 68° x 158°       | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED40-4S/830 II |                  | bílá           |                |        |

| Order    | Full Product    | Divergence       | Barva          | Náhradní       | Index  |
|----------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| Code     | Name            | světelného       | světelného     | teplota        | podání |
|          |                 | paprsku          | světelného     | chromatičnosti | barev  |
|          |                 | svítidla         | zdroje         | (jmen.)        | (CRI)  |
|          | DN10 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | SRG             |                  |                |                |        |
| 07974800 | BGP281          | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED40-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 CLO-DDF2   |                  |                |                |        |
|          | D184            |                  |                |                |        |
| 07978600 | BGP281          | 68° x 158°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED20-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DN10 SRG10      |                  |                |                |        |
|          | 48/60S          |                  |                |                |        |
| 07979300 | BGP281          | 68° x 158°       | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED45-4S/830 II |                  | bílá           |                |        |
|          | DN10 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | SRG             |                  |                |                |        |
| 07984700 | BGP281          | 68° x 158°       | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED45-4S/830 II |                  | bílá           |                |        |
|          | DN10 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | SRG             |                  |                |                |        |
| 07990800 | BGP281          | 157° - 33° x 55° | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED30-4S/830 II |                  | bílá           |                |        |
|          | DM10 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | SRG             |                  |                |                |        |
| 10001500 | BGP281          | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED60-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |
|          | DM11 DDF3 D18   |                  |                |                |        |
|          | 48/6            |                  |                |                |        |
| 10002200 | BGP281          | 68° x 158°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED54-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DN10 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | SRG1            |                  |                |                |        |
| 10005300 | BGP281          | 157° - 33° x 55° | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED20-4S/740 II |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DM10 CLO-DDF2   |                  |                |                |        |
|          | D18             |                  |                |                |        |
| 10008400 | BGP281          | 68° x 158°       | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED35-4S/740 I  |                  | neutrální bílá |                |        |
|          | DN10 DDF2 D18   |                  |                |                |        |
|          | SRG1            |                  |                |                |        |
| 10009100 | BGP281          | 68° x 158°       | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED50-4S/830 II |                  | bílá           |                |        |
|          | DN10 D9 SRG10   |                  |                |                |        |
|          | 48/             |                  |                |                |        |
| 10015200 | BGP281          | 160° - 42° x     | 830 teplá      | 3000 K         | 80     |
|          | LED40-4S/830 II | 54°              | bílá           |                |        |
|          | DM11 D9 SRG10   |                  |                |                |        |
|          | 48/             |                  |                |                |        |
| 10028200 | BGP281          | 160° - 42° x     | 740            | 4000 K         | 70     |
|          | LED20-4S/740 I  | 54°              | neutrální bílá |                |        |

| Order Code | Full Product Name                        | Divergence světelného paprsku svítidla | Barva světelného zdroje | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index podání barev (CRI) |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|            | DM11 CLO D9 48/60S                       |                                        |                         |                                         |                          |
| 10033600   | BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S        | 68° x 158°                             | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 10047300   | BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6 | 157° - 33° x 55°                       | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 10049700   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | 160° - 42° x 54°                       | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |

Světelně technické (2/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Světelný tok | Typ optiky, exteriéry |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 62780200   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S        | 4 100 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 62783300   | BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | 4 100 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 44930800   | BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 8 256 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 44942100   | BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 9 890 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 44944500   | BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 5 916 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 05872900   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | 10 200 lm    | Střední vyzařování 11 |
| 06040100   | BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 5 220 lm     | Střední rozptyl 50    |
| 07943400   | BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S      | 5 220 lm     | Střední rozptyl 50    |
| 07944100   | BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 10 200 lm    | Střední rozptyl 50    |
| 07958800   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | 6 960 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 07966300   | BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 6 612 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 07971700   | BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 5 046 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 07975500   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | 6 090 lm     | Střední rozptyl 50    |
| 10006000   | BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 4 698 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 10017600   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | 6 960 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 10019000   | BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S        | 6 090 lm     | Úzké vyzařování 10    |

| Order Code | Full Product Name                        | Divergence světelného paprsku svítidla | Barva světelného zdroje | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index podání barev (CRI) |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 10050300   | BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 68° x 158°                             | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 10079400   | BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | 160° - 42° x 54°                       | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |

| Order Code | Full Product Name                        | Světelný tok | Typ optiky, exteriéry |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 10029900   | BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 6 090 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 10035000   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | 10 200 lm    | Střední vyzařování 11 |
| 10055800   | BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S        | 2 640 lm     | Široké vyzařování 10  |
| 10059600   | BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S | 6 090 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 10067100   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | 6 090 lm     | Střední rozptyl 50    |
| 10070100   | BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S       | 8 600 lm     | Střední rozptyl 50    |
| 10075600   | BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1 | 5 568 lm     | Široké vyzařování 10  |
| 10076300   | BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG | 6 364 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 10080000   | BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/ | 8 600 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 44948300   | BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 12 470 lm    | Střední vyzařování 10 |
| 05873600   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | 20 160 lm    | Střední vyzařování 11 |
| 05885900   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1 | 20 160 lm    | Střední vyzařování 11 |
| 07946500   | BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 6 160 lm     | Střední rozptyl 50    |
| 07947200   | BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 7 040 lm     | Střední rozptyl 50    |
| 07948900   | BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 7 920 lm     | Střední rozptyl 50    |
| 07949600   | BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 8 800 lm     | Střední rozptyl 50    |

| Order Code | Full Product Name                        | Světelný tok | Typ optiky, exteriéry      |
|------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 07950200   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 10 440 lm    | Střední rozptyl 50         |
| 07951900   | BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 12 180 lm    | Střední rozptyl 50         |
| 07952600   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 12 900 lm    | Střední rozptyl 50         |
| 07961800   | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | 13 760 lm    | Střední vyzařování 11      |
| 07997700   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 12 900 lm    | Střední rozptyl 50         |
| 10010700   | BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 12 900 lm    | Střední rozptyl 50         |
| 10011400   | BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 12 180 lm    | Střední rozptyl 50         |
| 10034300   | BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG | 12 180 lm    | Střední vyzařování 12      |
| 10039800   | BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S   | 17 000 lm    | Velmi široké vyzařování 10 |
| 10040400   | BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 8 800 lm     | Střední rozptyl 50         |
| 10041100   | BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR | 8 700 lm     | Úzké vyzařování 10         |
| 10053400   | BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 10 440 lm    | Střední rozptyl 50         |
| 10071800   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 10 440 lm    | Střední rozptyl 50         |
| 62786400   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB | 4 100 lm     | Střední vyzařování 10      |
| 07936600   | BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | 20 880 lm    | Střední vyzařování 11      |
| 07938000   | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | 29 240 lm    | Střední vyzařování 11      |
| 18172400   | BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 | 24 940 lm    | Střední vyzařování 11      |
| 44929200   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 2 200 lm     | Úzké vyzařování 10         |
| 44931500   | BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 3 432 lm     | Střední vyzařování 10      |
| 44932200   | BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 4 263 lm     | Střední vyzařování 10      |
| 44933900   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | 2 200 lm     | Úzké vyzařování 10         |
| 44935300   | BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 5 046 lm     | Střední vyzařování 10      |
| 44940700   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 2 200 lm     | Úzké vyzařování 10         |
| 44941400   | BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60 | 3 960 lm     | Střední vyzařování 12      |
| 44953700   | BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | 3 080 lm     | Střední vyzařování 11      |

| Order Code | Full Product Name                        | Světelný tok | Typ optiky, exteriéry |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 44954400   | BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG | 3 520 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 05871200   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | 4 350 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 05883500   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10 | 4 350 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 07939700   | BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 1 424 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 07940300   | BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 1 760 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 07941000   | BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 2 200 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 07942700   | BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 4 698 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 07973100   | BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 3 520 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 07974800   | BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | 3 432 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 07978600   | BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | 1 760 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 07979300   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 3 915 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 07984700   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 3 915 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 07990800   | BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG | 2 640 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 10001500   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6 | 5 220 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 10002200   | BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 4 698 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 10005300   | BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 1 716 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 10008400   | BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 3 080 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 10009100   | BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/ | 4 350 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 10015200   | BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/ | 3 520 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 10028200   | BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S | 1 716 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 10033600   | BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S        | 3 960 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 10047300   | BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6 | 3 960 lm     | Střední vyzařování 10 |
| 10049700   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | 5 046 lm     | Střední vyzařování 11 |
| 10050300   | BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 3 520 lm     | Úzké vyzařování 10    |
| 10079400   | BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | 1 424 lm     | Střední vyzařování 11 |

Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name                        | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 62780200   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S        | 31 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 62783300   | BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | 31 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 44930800   | BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 61 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 44942100   | BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 70 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 44944500   | BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 40,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 05872900   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | 70 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 06040100   | BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 36 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07943400   | BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S      | 36,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07944100   | BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 70 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07958800   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | 47 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07966300   | BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 46,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07971700   | BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 36,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07975500   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | 40,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10006000   | BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 32,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10017600   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | 47 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10019000   | BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S        | 40,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10029900   | BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 48,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |

| Order Code | Full Product Name                        | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10035000   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | 70 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10055800   | BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S        | 17,8 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10059600   | BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S | 49 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10067100   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | 40,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10070100   | BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S       | 61 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10075600   | BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1 | 37 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10076300   | BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG | 52 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10080000   | BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/ | 61 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 44948300   | BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 84 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 05873600   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | 138 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 05885900   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1 | 138 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 07946500   | BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 38,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07947200   | BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 44 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07948900   | BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 49,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07949600   | BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 55 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07950200   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 67 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07951900   | BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 78 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |

| Order Code | Full Product Name                        | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 07952600   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 84 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07961800   | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | 91 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07997700   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 84 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10010700   | BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 84 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10011400   | BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 78 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10034300   | BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG | 78 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10039800   | BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S   | 112 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10040400   | BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 55 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10041100   | BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR | 66 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10053400   | BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 67 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10071800   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 67 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 62786400   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB | 31,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 07936600   | BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | 134 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07938000   | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | 186 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 18172400   | BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 | 168 W            | Standardní úroveň přepětové ochrany                                           |
| 44929200   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 15,8 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 44931500   | BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 23,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |

| Order Code | Full Product Name                        | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 44932200   | BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 30 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 44933900   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | 15,8 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 44935300   | BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 36,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 44940700   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 15,8 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 44941400   | BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60 | 27 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 44953700   | BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | 22,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 44954400   | BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG | 23,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 05871200   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | 30 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 05883500   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10 | 30 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 07939700   | BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 10,6 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07940300   | BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 13,6 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07941000   | BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 15,8 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07942700   | BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 32,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07973100   | BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 28,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 07974800   | BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | 23,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 07978600   | BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | 13,6 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 07979300   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 32 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |

| Order Code | Full Product Name                        | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 07984700   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 32 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 07990800   | BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG | 21 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10001500   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6 | 36,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10002200   | BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 32,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10005300   | BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 13,6 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10008400   | BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 22,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10009100   | BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/ | 36 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |

Řízení a stmívání

| Order Code | Full Product Name                        | Stmívatelné | Maximální úroveň ztlumení |
|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 62780200   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S        | Ne          | 0 % (digitální)           |
| 62783300   | BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | Ne          | 0 % (digitální)           |
| 44930800   | BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 44942100   | BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 44944500   | BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 05872900   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | Ne          | 0 % (digitální)           |
| 06040100   | BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 07943400   | BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S      | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 07944100   | BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 07958800   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 07966300   | BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 07971700   | BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | Ano         | 0 % (digitální)           |

| Order Code | Full Product Name                        | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10015200   | BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/ | 28,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10028200   | BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S | 13,6 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10033600   | BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S        | 27 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10047300   | BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6 | 27 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10049700   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | 36,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 10050300   | BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 23,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 10079400   | BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | 10,6 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |

| Order Code | Full Product Name                        | Stmívatelné | Maximální úroveň ztlumení |
|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 07975500   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 10006000   | BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 10017600   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 10019000   | BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S        | Ne          | 0 % (digitální)           |
| 10029900   | BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 10035000   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 10055800   | BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S        | Ne          | 0 % (digitální)           |
| 10059600   | BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S | Ne          | 0 % (digitální)           |
| 10067100   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 10070100   | BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S       | Ne          | 0 % (digitální)           |
| 10075600   | BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1 | Ano         | 0 % (digitální)           |
| 10076300   | BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG | Ano         | 0 % (digitální)           |

| Order Code | Full Product Name                        | Maximální úroveň |                 |
|------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|
|            |                                          | Stmívatelné      | ztlumení        |
| 10080000   | BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/ | Ano              | 0 % (digitální) |
| 44948300   | BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 05873600   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | Ne               | 0 % (digitální) |
| 05885900   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1 | Ne               | 0 % (digitální) |
| 07946500   | BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07947200   | BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07948900   | BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07949600   | BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07950200   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07951900   | BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07952600   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07961800   | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07997700   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10010700   | BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10011400   | BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10034300   | BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10039800   | BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S   | Ne               | 0 % (digitální) |
| 10040400   | BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10041100   | BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10053400   | BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10071800   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | Ano              | 0 % (digitální) |
| 62786400   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB | Ne               | 0 % (digitální) |
| 07936600   | BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07938000   | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | Ano              | 0 % (digitální) |
| 18172400   | BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 | Ano              | Programovatelné |

| Order Code | Full Product Name                        | Maximální úroveň |                 |
|------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|
|            |                                          | Stmívatelné      | ztlumení        |
| 44929200   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 44931500   | BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 44932200   | BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 44933900   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | Ne               | 0 % (digitální) |
| 44935300   | BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 44940700   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 44941400   | BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 44953700   | BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 44954400   | BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG | Ano              | 0 % (digitální) |
| 05871200   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | Ne               | 0 % (digitální) |
| 05883500   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10 | Ne               | 0 % (digitální) |
| 07939700   | BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07940300   | BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07941000   | BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07942700   | BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07973100   | BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07974800   | BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07978600   | BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | Ne               | 0 % (digitální) |
| 07979300   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07984700   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | Ano              | 0 % (digitální) |
| 07990800   | BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10001500   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10002200   | BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10005300   | BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10008400   | BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | Ano              | 0 % (digitální) |

| Order Code | Full Product Name                        | Maximální úroveň |                 |
|------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|
|            |                                          | Stmívatelné      | ztlumení        |
| 10009100   | BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/ | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10015200   | BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/ | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10028200   | BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10033600   | BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S        | Ne               | 0 % (digitální) |

| Order Code | Full Product Name                         | Maximální úroveň |                 |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
|            |                                           | Stmívatelné      | ztlumení        |
| 10047300   | BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6  | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10049700   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184 | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10050300   | BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1  | Ano              | 0 % (digitální) |
| 10079400   | BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6  | Ano              | 0 % (digitální) |

Mechanické a materiály

| Order Code | Full Product Name                        | Kód ochrany proti mechanickým nárazům |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                          |                                       |
| 62780200   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S        | IK08                                  |
| 62783300   | BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | IK08                                  |
| 44930800   | BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | IK09                                  |
| 44942100   | BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | IK09                                  |
| 44944500   | BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | IK09                                  |
| 05872900   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | IK09                                  |
| 06040100   | BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 07943400   | BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S      | IK09                                  |
| 07944100   | BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 07958800   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | IK09                                  |
| 07966300   | BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | IK09                                  |
| 07971700   | BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | IK09                                  |
| 07975500   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | IK09                                  |
| 10006000   | BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | IK09                                  |
| 10017600   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | IK09                                  |
| 10019000   | BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S        | IK09                                  |
| 10029900   | BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | IK09                                  |
| 10035000   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 10055800   | BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S        | IK09                                  |
| 10059600   | BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S | IK09                                  |
| 10067100   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | IK09                                  |
| 10070100   | BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S       | IK09                                  |
| 10075600   | BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1 | IK09                                  |
| 10076300   | BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG | IK09                                  |
| 10080000   | BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/ | IK09                                  |
| 44948300   | BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | IK09                                  |
| 05873600   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | IK09                                  |
| 05885900   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1 | IK09                                  |
| 07946500   | BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 07947200   | BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 07948900   | BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 07949600   | BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | IK09                                  |
| 07950200   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | IK09                                  |
| 07951900   | BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | IK09                                  |
| 07952600   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | IK09                                  |
| 07961800   | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 07997700   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | IK09                                  |
| 10010700   | BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |

| Order Code | Full Product Name                        | Kód ochrany proti mechanickým nárazům |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                          |                                       |
| 10011400   | BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 10034300   | BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG | IK09                                  |
| 10039800   | BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S   | IK09                                  |
| 10040400   | BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 10041100   | BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR | IK09                                  |
| 10053400   | BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | IK09                                  |
| 10071800   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | IK09                                  |
| 62786400   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB | IK08                                  |
| 07936600   | BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | IK09                                  |
| 07938000   | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | IK09                                  |
| 18172400   | BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 | IK09                                  |
| 44929200   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | IK09                                  |
| 44931500   | BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | IK09                                  |
| 44932200   | BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | IK09                                  |
| 44933900   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | IK09                                  |
| 44935300   | BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | IK09                                  |
| 44940700   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | IK09                                  |
| 44941400   | BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60 | IK09                                  |
| 44953700   | BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | IK09                                  |
| 44954400   | BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG | IK09                                  |
| 05871200   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | IK09                                  |
| 05883500   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10 | IK09                                  |
| 07939700   | BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | IK09                                  |
| 07940300   | BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | IK09                                  |
| 07941000   | BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | IK09                                  |
| 07942700   | BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | IK09                                  |
| 07973100   | BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | IK09                                  |
| 07974800   | BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | IK09                                  |
| 07978600   | BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | IK09                                  |
| 07979300   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | IK09                                  |
| 07984700   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | IK09                                  |
| 07990800   | BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG | IK09                                  |
| 10001500   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6 | IK09                                  |
| 10002200   | BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | IK09                                  |
| 10005300   | BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | IK09                                  |
| 10008400   | BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | IK09                                  |
| 10009100   | BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/ | IK09                                  |
| 10015200   | BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/ | IK09                                  |

| Order Code | Full Product Name                        | Kód ochrany proti mechanickým nárazům |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10028200   | BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S | IK09                                  |
| 10033600   | BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S        | IK09                                  |
| 10047300   | BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6 | IK09                                  |

| Order Code | Full Product Name                        | Kód ochrany proti mechanickým nárazům |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10049700   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | IK09                                  |
| 10050300   | BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | IK09                                  |
| 10079400   | BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | IK09                                  |

Životnost (podle IEC)


| Order Code | Full Product Name                        | Poruchovost předřadníku po 5000 hod. |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 62780200   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S        | -                                    |
| 62783300   | BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | -                                    |
| 44930800   | BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 0,5 %                                |
| 44942100   | BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 0,5 %                                |
| 44944500   | BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 0,5 %                                |
| 05872900   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | 0,5 %                                |
| 06040100   | BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 07943400   | BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S      | 0,5 %                                |
| 07944100   | BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 07958800   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | -                                    |
| 07966300   | BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 0,5 %                                |
| 07971700   | BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 0,5 %                                |
| 07975500   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | 0,5 %                                |
| 10006000   | BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 0,5 %                                |
| 10017600   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | 0,5 %                                |
| 10019000   | BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S        | 0,5 %                                |
| 10029900   | BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 0,5 %                                |
| 10035000   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 10055800   | BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S        | 0,5 %                                |
| 10059600   | BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S | 0,5 %                                |
| 10067100   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | 0,5 %                                |
| 10070100   | BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S       | 0,5 %                                |
| 10075600   | BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1 | 0,5 %                                |
| 10076300   | BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG | 0,5 %                                |
| 10080000   | BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/ | 0,5 %                                |
| 44948300   | BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | 0,5 %                                |
| 05873600   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | 0,5 %                                |
| 05885900   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1 | 0,5 %                                |
| 07946500   | BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 07947200   | BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 07948900   | BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 07949600   | BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 0,5 %                                |
| 07950200   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 0,5 %                                |
| 07951900   | BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 0,5 %                                |
| 07952600   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 0,5 %                                |
| 07961800   | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | -                                    |
| 07997700   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 0,5 %                                |
| 10010700   | BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 10011400   | BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 10034300   | BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG | 0,5 %                                |
| 10039800   | BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S   | 0,5 %                                |

| Order Code | Full Product Name                        | Poruchovost předřadníku po 5000 hod. |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10040400   | BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 10041100   | BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR | 0,5 %                                |
| 10053400   | BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | 0,5 %                                |
| 10071800   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | 0,5 %                                |
| 62786400   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB | -                                    |
| 07936600   | BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | -                                    |
| 07938000   | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | -                                    |
| 18172400   | BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 | -                                    |
| 44929200   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 0,5 %                                |
| 44931500   | BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 0,5 %                                |
| 44932200   | BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 0,5 %                                |
| 44933900   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | 0,5 %                                |
| 44935300   | BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 0,5 %                                |
| 44940700   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 0,5 %                                |
| 44941400   | BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60 | 0,5 %                                |
| 44953700   | BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | 0,5 %                                |
| 44954400   | BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG | 0,5 %                                |
| 05871200   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | 0,5 %                                |
| 05883500   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10 | 0,5 %                                |
| 07939700   | BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 0,5 %                                |
| 07940300   | BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 0,5 %                                |
| 07941000   | BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 0,5 %                                |
| 07942700   | BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | 0,5 %                                |
| 07973100   | BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 0,5 %                                |
| 07974800   | BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | 0,5 %                                |
| 07978600   | BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | 0,5 %                                |
| 07979300   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 0,5 %                                |
| 07984700   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | 0,5 %                                |
| 07990800   | BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG | 0,5 %                                |
| 10001500   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6 | 0,5 %                                |
| 10002200   | BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 0,5 %                                |
| 10005300   | BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | 0,5 %                                |
| 10008400   | BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 0,5 %                                |
| 10009100   | BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/ | 0,5 %                                |
| 10015200   | BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/ | 0,5 %                                |
| 10028200   | BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S | 0,5 %                                |
| 10033600   | BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S        | 0,5 %                                |
| 10047300   | BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6 | 0,5 %                                |
| 10049700   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | 0,5 %                                |
| 10050300   | BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | 0,5 %                                |
| 10079400   | BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | 0,5 %                                |


Označení a balení

| Order Code | Full Product Name                        | Kód produktové řady | Order Code | Full Product Name                        | Kód produktové řady |
|------------|------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 62780200   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S        | BGP280              | 10040400   | BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | BGP283              |
| 62783300   | BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | BGP280              | 10041100   | BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR | BGP283              |
| 44930800   | BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | BGP282              | 10053400   | BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | BGP283              |
| 44942100   | BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | BGP282              | 10071800   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | BGP283              |
| 44944500   | BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | BGP282              | 62786400   | BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB | BGP280              |
| 05872900   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | BGP282              | 07936600   | BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | BGP284              |
| 06040100   | BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | BGP282              | 07938000   | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | BGP284              |
| 07943400   | BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S      | BGP282              | 18172400   | BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1 | BGP294              |
| 07944100   | BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | BGP282              | 44929200   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | BGP281              |
| 07958800   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | BGP282              | 44931500   | BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | BGP281              |
| 07966300   | BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | BGP282              | 44932200   | BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | BGP281              |
| 07971700   | BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | BGP282              | 44933900   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | BGP281              |
| 07975500   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | BGP282              | 44935300   | BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | BGP281              |
| 10006000   | BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | BGP282              | 44940700   | BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | BGP281              |
| 10017600   | BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S      | BGP282              | 44941400   | BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60 | BGP281              |
| 10019000   | BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S        | BGP282              | 44953700   | BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | BGP281              |
| 10029900   | BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | BGP282              | 44954400   | BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG | BGP281              |
| 10035000   | BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | BGP282              | 05871200   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | BGP281              |
| 10055800   | BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S        | BGP282              | 05883500   | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10 | BGP281              |
| 10059600   | BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S | BGP282              | 07939700   | BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | BGP281              |
| 10067100   | BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S      | BGP282              | 07940300   | BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | BGP281              |
| 10070100   | BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S       | BGP282              | 07941000   | BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | BGP281              |
| 10075600   | BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1 | BGP282              | 07942700   | BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/ | BGP281              |
| 10076300   | BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG | BGP282              | 07973100   | BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | BGP281              |
| 10080000   | BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/ | BGP282              | 07974800   | BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | BGP281              |
| 44948300   | BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1 | BGP283              | 07978600   | BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S  | BGP281              |
| 05873600   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | BGP283              | 07979300   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | BGP281              |
| 05885900   | BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1 | BGP283              | 07984700   | BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG | BGP281              |
| 07946500   | BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | BGP283              | 07990800   | BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG | BGP281              |
| 07947200   | BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | BGP283              | 10001500   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6 | BGP281              |
| 07948900   | BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S    | BGP283              | 10002200   | BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | BGP281              |
| 07949600   | BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | BGP283              | 10005300   | BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 | BGP281              |
| 07950200   | BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | BGP283              | 10008400   | BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | BGP281              |
| 07951900   | BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | BGP283              | 10009100   | BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/ | BGP281              |
| 07952600   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | BGP283              | 10015200   | BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/ | BGP281              |
| 07961800   | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S    | BGP283              | 10028200   | BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S | BGP281              |
| 07997700   | BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S   | BGP283              | 10033600   | BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S        | BGP281              |
| 10010700   | BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | BGP283              | 10047300   | BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6 | BGP281              |
| 10011400   | BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S    | BGP283              | 10049700   | BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184 | BGP281              |
| 10034300   | BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG | BGP283              | 10050300   | BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1 | BGP281              |
| 10039800   | BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S   | BGP283              | 10079400   | BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6 | BGP281              |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865663




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865664




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865687




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865688




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866439




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866740



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866701




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866744




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866609


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866670




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866675




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866680




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866708




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866685




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866714



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866745




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866790




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866812


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868726




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865669




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865676




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865665




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865682




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865675



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865666




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865678




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866452


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866672




Polar Normal (separate) - BGP281I - 9109258666438




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866676




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866673




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866684




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866682



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866736




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866678




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866710


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866752




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866764




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866683




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866709




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866725




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866741



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866743




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866774




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866750




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866769




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866777




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866681




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866706




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866754



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866768




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866794




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866806


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866815




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866816




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866815




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866737




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866776




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866763



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866782



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866811

