



Jednoduchý spôsob premeny osvetlenia ciest na osvetlenie LED – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Svietidlo UniStreet 2. generácie, ktoré je určené pre rozsiahle projekty prechodu na technológiu LED, je ideálnou priamou náhradou svietidiel na osvetlenie obcí. Vďaka svojej vysokej účinnosti a nízkym počiatočným nákladom ponúka svietidlo UniStreet gen2 rýchlu návratnosť a výrazné úspory energie v priebehu krátkeho času. Servisný štítok Philips uľahčuje montáž a údržbu, zatiaľ čo vďaka päťici Philips SR (System Ready) je svietidlo pripravené na budúci vývoj. Svietidlo možno spárovať s reguláciou osvetlenia a so softvérovými aplikáciami, ako je Interact City. Svietidlo UniStreet 2. generácie je dostupné s celým radom rôznych optických prvkov a svetelných tokov, ktoré je možné dokonca ďalej upravovať tak, aby splnili presné požiadavky projektu, a predstavuje tak skutočné riešenie nahrádzajúce konvenčné svetelné zdroje. Kompaktné svietidlo využívajúce vysokokvalitné materiály možno navyše po skončení životnosti ľahko demontovať a recyklovať.

Výhody

- Priama zámena za konvenčné svietidlá
- Ponúka vysokú účinnosť a úsporu energie
- Vyrobené z veľmi kvalitných materiálov zabezpečujúcich dlhšiu životnosť a minimálnu údržbu

Vlastnosti

- Široký rozsah optiky, nastaviteľný svetelný tok a sklopná príruha zabezpečujú výborný rozsah použitia
- Jednoduchá identifikácia svetidla vďaka servisnej značke spoločnosti Philips
- Vďaka konektoru SR (System Ready) je zariadenie pripravené na budúcnosť
- Svetidlo je navyše vybavené špeciálnymi efektmi osvetlenia, ktoré prispievajú 1) k udržaniu optimálnych ekosystémov pre netopiere a 2) k zachovaniu temnej nočnej oblohy a zníženiu hladiny rušivého vyžarovania svetla
- Vyššia odolnosť voči nárazom s voliteľným skleneným krytom IK09

Aplikácie

- Cesty a ulice
- Obytné štvrte

Versions





UniStreet LumiStreet gen2 Nano




UniStreet LumiStreet gen2 Nano
with Zhaga sockets



Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2




Podrobnosti o produkte

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Podrobnosti o produkte

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



Podrobnosti o produkte

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
---------------------------------	---

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Sivá
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 jednotka
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 jednotka
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED100	1 jednotka
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED120	1 jednotka
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED70	1 jednotka
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 jednotka
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED59	1 jednotka
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	LED60	1 jednotka
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 jednotka
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED80	1 jednotka
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 jednotka
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 jednotka
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 jednotka
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80	1 jednotka
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	LED70	1 jednotka
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED69	1 jednotka
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	LED30	1 jednotka
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	LED70	1 jednotka
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70	1 jednotka
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	LED100	1 jednotka
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	LED64	1 jednotka
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	LED74	1 jednotka
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	LED100	1 jednotka
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED149	1 jednotka
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 jednotka
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 jednotka
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED70	1 jednotka
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 jednotka
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED90	1 jednotka
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednotka
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED160	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednotka
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	LED139	1 jednotka
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200	1 jednotka
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	LED100	1 jednotka
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 jednotka
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED240	2 jednotky
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 jednotky
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 jednotky
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 jednotka
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED40	1 jednotka
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED50	1 jednotka
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED25	1 jednotka
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60	1 jednotka
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25	1 jednotka
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	LED45	1 jednotka
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED35	1 jednotka
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 jednotka
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 jednotka
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 jednotka
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED16	1 jednotka
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED20	1 jednotka
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED25	1 jednotka
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED54	1 jednotka
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40	1 jednotka
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED40	1 jednotka
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED20	1 jednotka
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 jednotka
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45	1 jednotka
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	LED30	1 jednotka
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	LED60	1 jednotka
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54	1 jednotka
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED20	1 jednotka
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35	1 jednotka
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	LED50	1 jednotka
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	LED40	1 jednotka
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	LED20	1 jednotka
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	LED45	1 jednotka
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	LED45	1 jednotka
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED60	1 jednotka
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED40	1 jednotka
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED16	1 jednotka

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
	DN10 DDF2 D18 SRG1				
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá biela	3000 K	80
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	3000 K	80
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	3000 K	80
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158°	830 teplá biela	3000 K	80
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D1	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	53° x 71°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá biela	3000 K	80
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá biela	3000 K	80
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá biela	3000 K	80
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	830 teplá biela	3000 K	80
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	830 teplá biela	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	3000 K	80
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	4000 K	70
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Stredné vyžarovanie 10
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4 100 lm	Stredné vyžarovanie 10
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	8 256 lm	Stredné vyžarovanie 10
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	9 890 lm	Stredné vyžarovanie 10
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 916 lm	Stredné vyžarovanie 10
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10 200 lm	Stredné vyžarovanie 11
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 220 lm	Stredné vyžarovanie 50
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	5 220 lm	Stredné vyžarovanie 50
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 200 lm	Stredné vyžarovanie 50
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6 960 lm	Stredné vyžarovanie 11
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	6 612 lm	Stredné vyžarovanie 10
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 046 lm	Stredné vyžarovanie 10
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Stredné vyžarovanie 50
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 698 lm	Úzke vyžarovanie 10
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6 960 lm	Stredné vyžarovanie 11

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6 090 lm	Úzke vyžarovanie 10
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	6 090 lm	Úzke vyžarovanie 10
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	10 200 lm	Stredné vyžarovanie 11
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	2 640 lm	Široké vyžarovanie 10
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	6 090 lm	Stredné vyžarovanie 11
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6 090 lm	Stredné vyžarovanie 50
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	8 600 lm	Stredné vyžarovanie 50
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	5 568 lm	Široké vyžarovanie 10
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	6 364 lm	Stredné vyžarovanie 11
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	8 600 lm	Stredné vyžarovanie 11
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	12 470 lm	Stredné vyžarovanie 10
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20 160 lm	Stredné vyžarovanie 11
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20 160 lm	Stredné vyžarovanie 11
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 160 lm	Stredné vyžarovanie 50
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 040 lm	Stredné vyžarovanie 50

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 920 lm	Stredné vyžarovanie 50
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Stredné vyžarovanie 50
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Stredné vyžarovanie 50
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Stredné vyžarovanie 50
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Stredné vyžarovanie 50
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	13 760 lm	Stredné vyžarovanie 11
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Stredné vyžarovanie 50
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Stredné vyžarovanie 50
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Stredné vyžarovanie 50
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	12 180 lm	Stredné vyžarovanie 12
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	17 000 lm	Extra široké vyžarovanie 10
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Stredné vyžarovanie 50
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	8 700 lm	Úzke vyžarovanie 10
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Stredné vyžarovanie 50
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 440 lm	Stredné vyžarovanie 50
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4 100 lm	Stredné vyžarovanie 10
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	20 880 lm	Stredné vyžarovanie 11
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29 240 lm	Stredné vyžarovanie 11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24 940 lm	Stredné vyžarovanie 11
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 200 lm	Úzke vyžarovanie 10
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	3 432 lm	Stredné vyžarovanie 10
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4 263 lm	Stredné vyžarovanie 10
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	2 200 lm	Úzke vyžarovanie 10
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	5 046 lm	Stredné vyžarovanie 10
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2 200 lm	Úzke vyžarovanie 10
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	3 960 lm	Stredné vyžarovanie 12

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	3 080 lm	Stredné vyžarovanie 11
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 520 lm	Úzke vyžarovanie 10
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 350 lm	Stredné vyžarovanie 11
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4 350 lm	Stredné vyžarovanie 11
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 424 lm	Stredné vyžarovanie 10
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1 760 lm	Stredné vyžarovanie 10
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	2 200 lm	Stredné vyžarovanie 10
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4 698 lm	Stredné vyžarovanie 10
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 520 lm	Úzke vyžarovanie 10
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	3 432 lm	Stredné vyžarovanie 11
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	1 760 lm	Úzke vyžarovanie 10
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 915 lm	Úzke vyžarovanie 10
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3 915 lm	Úzke vyžarovanie 10
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	2 640 lm	Stredné vyžarovanie 10
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	5 220 lm	Stredné vyžarovanie 11
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4 698 lm	Úzke vyžarovanie 10
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	1 716 lm	Stredné vyžarovanie 10
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 080 lm	Úzke vyžarovanie 10
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	4 350 lm	Úzke vyžarovanie 10
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3 520 lm	Stredné vyžarovanie 11
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	1 716 lm	Stredné vyžarovanie 11
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	3 960 lm	Úzke vyžarovanie 10
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	3 960 lm	Stredné vyžarovanie 10
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	5 046 lm	Stredné vyžarovanie 11
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3 520 lm	Úzke vyžarovanie 10
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	1 424 lm	Stredné vyžarovanie 11

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	61 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	70 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	40,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	36,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	70 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	46,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	40,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	48,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	70 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	17,8 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	49 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	61 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	37 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	52 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	61 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	84 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	38,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	44 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	49,5 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	91 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	78 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	78 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	112 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	55 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	66 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	67 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	134 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W	Štandardná úroveň prepätovej ochrany

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	23,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	30 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	15,8 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	27 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	22,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	23,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	10,6 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	13,6 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	15,8 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	32,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	28,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	23,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	13,6 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	21 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	36,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	13,6 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	22,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	36 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	28,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	13,6 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	27 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	27 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	36,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	23,5 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	10,6 W	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Áno	0 % (digitálne)
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Áno	0 % (digitálne)
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno	0 % (digitálne)
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Áno	0 % (digitálne)
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Áno	0 % (digitálne)
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno	0 % (digitálne)

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno	0 % (digitálne)
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Áno	0 % (digitálne)
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno	0 % (digitálne)
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Áno	0 % (digitálne)
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno	0 % (digitálne)
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Áno	0 % (digitálne)
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Nie	0 % (digitálne)

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Áno	0 % (digitálne)
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Áno	0 % (digitálne)
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Áno	0 % (digitálne)
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Áno	0 % (digitálne)
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nie	0 % (digitálne)
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Áno	0 % (digitálne)
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Áno	0 % (digitálne)
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nie	0 % (digitálne)
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Áno	0 % (digitálne)

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Áno	0 % (digitálne)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Áno	Programovateľné
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno	0 % (digitálne)
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno	0 % (digitálne)
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno	0 % (digitálne)
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno	0 % (digitálne)
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno	0 % (digitálne)
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Áno	0 % (digitálne)
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Áno	0 % (digitálne)
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno	0 % (digitálne)
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nie	0 % (digitálne)
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Áno	0 % (digitálne)
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Áno	0 % (digitálne)
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Áno	0 % (digitálne)
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Áno	0 % (digitálne)
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno	0 % (digitálne)
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Áno	0 % (digitálne)
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno	0 % (digitálne)
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno	0 % (digitálne)
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Áno	0 % (digitálne)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Áno	0 % (digitálne)
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno	0 % (digitálne)

		Maximálna úroveň	
Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	stmievania
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno	0 % (digitálne)
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno	0 % (digitálne)
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Áno	0 % (digitálne)
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Áno	0 % (digitálne)
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Áno	0 % (digitálne)

Mechanické časti a teleso

		Kód krytia IP (mechanický náraz)
Order Code	Full Product Name	
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	IK09
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	IK09
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	IK09
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	IK09
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	IK09
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	IK09
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	IK09
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	IK09

		Maximálna úroveň	
Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	stmievania
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Nie	0 % (digitálne)
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Áno	0 % (digitálne)
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Áno	0 % (digitálne)
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno	0 % (digitálne)
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Áno	0 % (digitálne)

		Kód krytia IP (mechanický náraz)
Order Code	Full Product Name	
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	IK09
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	IK09
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	IK09
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	IK09
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	IK09
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	IK09
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	IK09
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	IK09
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	IK09
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	IK09
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	IK09
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	IK09
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	IK09
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	IK09
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	IK09
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	IK09
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	IK09

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	-
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0,5 %
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0,5 %
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0,5 %
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0,5 %
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0,5 %
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	-
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0,5 %


Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0,5 %
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0,5 %
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0,5 %
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0,5 %
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0,5 %
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0,5 %
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0,5 %
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
62780200	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP280
62783300	BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP280
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP282
07958800	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP283
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP283
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	BGP283

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
62786400	BGP280 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP280
07936600	BGP284 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP284
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865663




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865664




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865687




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865688




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866439




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866740



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866701




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866744




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866609


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866670




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866675




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866680




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866708




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866685




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866714



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866745




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866790




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866812


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868726




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865669




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865676




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865665




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865682




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865675



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865666




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865678




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866452


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866672




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866438




**Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866676**




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866673




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866684




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866682



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866736




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866678




**Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866710**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866752




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866764




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866683




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866709




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866725




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866741



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866743




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866774




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866750




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866769




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866777




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866681




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866706




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866754



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866768




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866794




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866806


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866815




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866816




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866817




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866737




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866776




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866763



Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866782



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866811

