



Yol aydınlatmanızı LED'e dönüştürmenin kolay yolu – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Geniş ölçekli LED'leştirme projeleri için tasarlanan UniStreet gen2, belediyeler için ideal 1:1 aydınlatma armatürü değiştirme çözümüdür. UniStreet gen2 armatür, yüksek verimliliği ve düşük ilk yatırım maliyeti sayesinde kısa sürede geri ödeme ve enerji tüketimi açısından önemli tasarruf sağlıyor. Service etiketi sayesinde kurulumu ve bakımı kolaydır, SR (Sisteme Hazır) soket bu çözümü geleceğe hazır hale getirir ve bu aydınlatma armatürünü aydınlatma kontrolü ve Interact City gibi yazılım uygulamaları ile eşleştirmeniz mümkündür. Çeşitli optik ve lümen paketleriyle sunulan ve hatta proje gereksinimlerine tam olarak uyacak şekilde daha da ayarlanabilen UniStreet gen2, geleneksel ışık kaynakları için gerçek bir noktadan noktaya değiştirme çözümüdür. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen kompakt armatür, kullanım ömrü sonunda kolayca sökülüp geri dönüştürülebiliyor.

Faydaları

- Geleneksel aydınlatma armatürleri için 1'e 1 değiştirme.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sunar .
- Daha uzun kullanım ömrü ve en az bakım için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.




Özellikler

- Geniş bir optik yelpazesi, ayarlanabilir ışık akısı ve eğilebilir ağızlıklar ile iyi uygulama kapsamı
- Servis etiketi sayesinde armatürün kolay tanımlanması
- SR (Sisteme Hazır) soket sayesinde geleceğe hazır
- Armatürde ayrıca, şunlara yardımcı olan özel ışık senaryoları bulunur: 1) gece kuşları için ideal ekosistemi koruma 2) koyu bir gece karanlığını koruma ve ışık kirliliğini azaltma
- İsteğe bağlı IK09 cam kapak ile daha fazla darbe dayanıklılığı

Uygulama

- Yollar ve caddeler
- Yerleşim bölgesindeki sokaklar

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
-------------------------------	---

Kontroller ve Dim Etme

Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)
-----------------------	--------------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Düz cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED100
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED120
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED70
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED59
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	LED60
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED80
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	LED80
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	LED70
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED69
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED120
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	LED30
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	LED70
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	LED70
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	LED100
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	LED64
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	LED74
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	LED100
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	LED149
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED70
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED90
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	LED160
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED139
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	LED139
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	LED200
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED100
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	LED100
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED120
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED40
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED50
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED25
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED60
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED25
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	LED45
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED35
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED16
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED20
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED25

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	LED54
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED40
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED40
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	LED20
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	LED45
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	LED30
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	LED60
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED54
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	LED20
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED35
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	LED50
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	LED40
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	LED20
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	LED45
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	LED45
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	LED60
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	LED40
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	LED16

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)
	DM10 CLO-DDF2 D18				
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	
		armatürü ışık	kaynağı	Renk	Renk
		ışını yayılması	rengi	Sıcaklığı	oluşturma
				(Nom.)	dizini (CRI)
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	
		armatürü ışık	kaynağı	Renk	Renk
		ışını yayılması	rengi	Sıcaklığı	oluşturma
				(Nom.)	dizini (CRI)
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	Renk
		armatürü ışık	kaynağı	Renk	Renk
		ışını yayılması	rengi	Sıcaklığı	oluşturma
				(Nom.)	dizini (CRI)
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	53° x 71°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	Renk
		armatürü ışık	kaynağı	Renk	Renk
		ışını yayılması	rengi	Sıcaklığı	oluşturma
				(Nom.)	dizini (CRI)
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	3000 K	80
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	4000 K	70
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 nötr beyaz	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	
		armatürü ışık	kaynağı	Renk	Renk
		ışını yayılması	rengi	Sıcaklığı	oluşturma
				(Nom.)	dizini (CRI)
10079400	BGP281	160° - 42° x 54°	740 nötr	4000 K	70
	LED16-4S/740 I		beyaz		

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık	İlişkili	
		armatürü ışık	kaynağı	Renk	Renk
		ışını yayılması	rengi	Sıcaklığı	oluşturma
				(Nom.)	dizini (CRI)
	DM11 DDF2 D18				
	48/6				

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	
		Işık Akısı	dış mekan
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	8.256 lm	Orta dağıtım 10
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	9.890 lm	Orta dağıtım 10
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	5.916 lm	Orta dağıtım 10
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5.220 lm	Orta dağıtım 50
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	5.220 lm	Orta dağıtım 50
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10.200 lm	Orta dağıtım 50
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	6.612 lm	Orta dağıtım 10
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	5.046 lm	Orta dağıtım 10
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6.090 lm	Orta dağıtım 50
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4.698 lm	Dar dağıtım 10
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	6.960 lm	Orta dağıtım 11
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	6.090 lm	Dar dağıtım 10
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	6.090 lm	Dar dağıtım 10
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	10.200 lm	Orta dağıtım 11
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	2.640 lm	Geniş dağıtım 10
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	6.090 lm	Orta dağıtım 11
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	6.090 lm	Orta dağıtım 50
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	8.600 lm	Orta dağıtım 50
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	5.568 lm	Geniş dağıtım 10
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	6.364 lm	Orta dağıtım 11
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	8.600 lm	Orta dağıtım 11
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	12.470 lm	Orta dağıtım 10
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6.160 lm	Orta dağıtım 50
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7.040 lm	Orta dağıtım 50

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	
		Işık Akısı	dış mekan
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7.920 lm	Orta dağıtım 50
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8.800 lm	Orta dağıtım 50
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Orta dağıtım 50
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.180 lm	Orta dağıtım 50
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Orta dağıtım 50
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	13.760 lm	Orta dağıtım 11
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Orta dağıtım 50
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12.900 lm	Orta dağıtım 50
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12.180 lm	Orta dağıtım 50
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	12.180 lm	Orta dağıtım 12
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	17.000 lm	Çok geniş dağıtım 10
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	8.800 lm	Orta dağıtım 50
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	8.700 lm	Dar dağıtım 10
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Orta dağıtım 50
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10.440 lm	Orta dağıtım 50
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2.200 lm	Dar dağıtım 10
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	3.432 lm	Orta dağıtım 10
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	4.263 lm	Orta dağıtım 10
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	2.200 lm	Dar dağıtım 10
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	5.046 lm	Orta dağıtım 10
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	2.200 lm	Dar dağıtım 10

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü	
			dış mekan	
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	3.960 lm	Orta dağıtım 12	
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	3.080 lm	Orta dağıtım 11	
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.520 lm	Dar dağıtım 10	
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1.424 lm	Orta dağıtım 10	
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	1.760 lm	Orta dağıtım 10	
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	2.200 lm	Orta dağıtım 10	
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4.698 lm	Orta dağıtım 10	
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.520 lm	Dar dağıtım 10	
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	3.432 lm	Orta dağıtım 11	
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	1.760 lm	Dar dağıtım 10	
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.915 lm	Dar dağıtım 10	
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3.915 lm	Dar dağıtım 10	
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	2.640 lm	Orta dağıtım 10	

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	61 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	70 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	40,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	36,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	70 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü	
			dış mekan	
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	5.220 lm	Orta dağıtım 11	
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4.698 lm	Dar dağıtım 10	
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	1.716 lm	Orta dağıtım 10	
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3.080 lm	Dar dağıtım 10	
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	4.350 lm	Dar dağıtım 10	
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3.520 lm	Orta dağıtım 11	
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	1.716 lm	Orta dağıtım 11	
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	3.960 lm	Dar dağıtım 10	
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	3.960 lm	Orta dağıtım 10	
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	5.046 lm	Orta dağıtım 11	
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	3.520 lm	Dar dağıtım 10	
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	1.424 lm	Orta dağıtım 11	

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	46,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	47 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	40,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi	

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	48,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	70 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	17,8 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	49 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	40,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	61 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	37 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	52 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	61 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	38,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	44 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	49,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	91 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	78 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	78 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	112 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	55 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	66 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	67 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	67 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	23,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	30 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	15,8 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	36,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	15,8 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	27 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	22,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	23,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	10,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	13,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	15,8 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	32,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	28,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	23,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	13,6 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	32 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	21 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	36,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	32,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	13,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	22,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	36 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	28,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	13,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	27 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	27 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	36,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	23,5 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	10,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Evet
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Evet
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Hayır
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Hayır
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Hayır
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Hayır
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Evet
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Hayır
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Hayır
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Evet
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Evet
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Hayır
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Hayır
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Hayır
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Hayır
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Hayır
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Evet
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Evet
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Hayır
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Evet
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Hayır
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Evet
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Evet
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Evet
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Evet
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Evet
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Evet
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Hayır
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Evet
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Evet
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Evet
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Evet
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Evet
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Evet
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Evet
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Hayır
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Evet
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Evet
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Evet
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Evet

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0,5 %
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0,5 %
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0,5 %
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0,5 %
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0,5 %
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	-
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0,5 %
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0,5 %
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0,5 %

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü anıza oranı
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0,5 %


Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü anıza oranı
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0,5 %
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0,5 %
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0,5 %
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0,5 %
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0,5 %
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %

Ürün Verileri


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
07961800	BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	BGP283

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP283
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	BGP281


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865663




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865664




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865687




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865688




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866439




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866740



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866701




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866744




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866609


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866675




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866680




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866708




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866685




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866714




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866745



**Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866790**




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866812




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865669


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865676




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865665




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925865682




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865675




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865666




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865678



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866676




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866673




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866684


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866682




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866736




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866678




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866710




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866752




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866764



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866683




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866709




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866725


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866741




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866743




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866774




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866713




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866750




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866769



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866677




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866681




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866706


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866754




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866768




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866794




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866806




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866815




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866816



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866695




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866737




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866776


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866763



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866782



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866811

