



Je čas, abyste své konvenční osvětlení modernizovali na LumiStreet gen2

LumiStreet gen2.

Stále větší a větší počet obcí musí modernizovat velký počet konvenčních osvětlení komunikací na energeticky úspornou LED technologii, ale současně si přitom musí vystačit se stále menším rozpočtem. Novou generaci svítidel LumiStreet jsme proto modernizovali a navrhli tak, aby se s touto výzvou dokázala vypořádat, takže představuje ideální řešení pro přímou náhradu konvenčního osvětlení. Svítidlo LumiStreet gen2 toho dosahuje tím, že má vysokou účinnost, nízké celkové provozní náklady a vyznačuje se i snadnou instalací a údržbou díky aplikaci Philips Service tag. Kromě toho je vybaveno zásuvkou Philips SR (System Ready), který se stará o to, aby bylo toto řešení připraveno na výzvy budoucnosti. Toto svítidlo můžete současně používat společně s ovládáním osvětlení a softwarovými aplikacemi (například Interact City).

Výhody

- Ekonomická LED alternativa k uličnímu osvětlení s konvenčními zdroji světla
- Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují delší životnost a minimalizují požadavky na údržbu

Vlastnosti

- Široké spektrum optiky, nastavitelný světelný tok a sklopný nástavec zajišťují výborný rozsah použití
- Snadná identifikace svítidel díky servisnímu štítku Philips
- Díky konektoru SR (System Ready) je připraveno na budoucnost
- Skvělá účinnost systému a kvalitní rozsah použití
- Svítidlo je rovněž vybaveno speciálními efekty osvětlení, které přispívají 1) k udržení optimálních ekosystémů pro netopýry a 2) zachování temné noční oblohy a snížení hladiny rušivého světla.

Aplikace



- Silnice a ulice
- Obytné ulice

Versions






LumiStreet/UniStreet gen2 Medium

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



Detaily o výrobku

UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Detaily o výrobku



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view with louvre



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment

Detaily o výrobku



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Servisní štítek	Ano
Světelné technické	
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Obecné informace		Kód řady	Počet předřadниковých
Order Code	Full Product Name	svítidel	jednotek
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 jednotka
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	LED50	1 jednotka
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 jednotka
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 jednotka
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 jednotka
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 jednotka
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 jednotka
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 jednotka
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	1 jednotka
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	1 jednotka
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED39	1 jednotka
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	1 jednotka
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED14	1 jednotka
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 jednotka
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	LED18	1 jednotka
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	LED22	1 jednotka
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED34	1 jednotka
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 jednotka
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED80	1 jednotka
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	LED120	1 jednotka
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	1 jednotka
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85	1 jednotka
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	1 jednotka
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	1 jednotka
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	1 jednotka
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED27	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadnikových jednotek
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	LED99	1 jednotka
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED34	1 jednotka
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED22	1 jednotka
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	1 jednotka
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED18	1 jednotka
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED27	1 jednotka
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	LED85	1 jednotka
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED49	1 jednotka
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED74	1 jednotka
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED34	1 jednotka
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	LED94	1 jednotka
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED22	1 jednotka
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	LED109	1 jednotka
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	LED120	1 jednotka
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED22	1 jednotka
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	LED51	1 jednotka
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	LED39	1 jednotka
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	1 jednotka
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	LED75	1 jednotka
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED39	1 jednotka
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	LED51	1 jednotka
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	LED18	1 jednotka
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	LED39	1 jednotka
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	LED75	1 jednotka
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED65	1 jednotka
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED119	1 jednotka
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED54	1 jednotka
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED64	1 jednotka
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 jednotka
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED45	1 jednotka
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 jednotka
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	LED35	1 jednotka
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED70	1 jednotka
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	1 jednotka
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED70	1 jednotka
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED120	1 jednotka
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	LED149	1 jednotka
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	LED120	1 jednotka
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 jednotka
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	LED240	1 jednotka
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100	1 jednotka
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139	1 jednotka
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED180	1 jednotka
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED240	1 jednotka
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	LED170	1 jednotka
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	1 jednotka
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	LED139	1 jednotka
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	LED149	1 jednotka
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	LED149	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadnikových jednotek
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	LED139	1 jednotka
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED84	1 jednotka
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149	1 jednotka
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED109	1 jednotka
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED80	1 jednotka
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	LED100	1 jednotka
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	LED120	1 jednotka
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	LED149	1 jednotka
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	LED100	1 jednotka
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 jednotka
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	LED50	1 jednotka
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	LED50	1 jednotka
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	LED340	2 jednotky
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	LED240	2 jednotky
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 jednotky
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	LED300	2 jednotky
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	LED39	1 jednotka
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 jednotka
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	LED50	1 jednotka
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	LED8	1 jednotka
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 jednotka
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 jednotka
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 jednotka
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED64	1 jednotka
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	LED45	1 jednotka
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	1 jednotka
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	LED44	1 jednotka
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED34	1 jednotka
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED34	1 jednotka
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED34	1 jednotka
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED34	1 jednotka
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED44	1 jednotka
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED44	1 jednotka
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	LED44	1 jednotka
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED44	1 jednotka
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED51	1 jednotka
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	LED51	1 jednotka
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED20	1 jednotka
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED25	1 jednotka
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED35	1 jednotka
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED45	1 jednotka
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	LED45	1 jednotka
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	LED54	1 jednotka
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED20	1 jednotka
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED25	1 jednotka
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED35	1 jednotka
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	LED45	1 jednotka
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED45	1 jednotka
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED60	1 jednotka
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED25	1 jednotka
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED35	1 jednotka

Světelně technické (1/2)

		Divergence		Náhradní	Index
		světelného	Barva	teplota	podání
		paprsku	světelného	chromatičnosti	barev
Order Code	Full Product Name	svítidla	zdroje	(jmen.)	(CRI)
62781900	BGP290	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED50-1F/740 I		neutrální bílá		
	DM10 48/60S				
62782600	BGP390	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED50-1F/740 I		neutrální bílá		
	DM10 48/60S				
62784000	BGP290	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED50-1F/740 II		neutrální bílá		
	DM10 48/60S				
62785700	BGP390	157° - 33° x 55°	740	4000 K	70
	LED50-1F/740 II		neutrální bílá		
	DM10 48/60S				
76945800	BGP290	154° - 31° x 54°	730 teplá	3000 K	70
	LED20-1F/730 II		bílá		
	DM50 D9				
	48/60S				
76946500	BGP290	154° - 31° x 54°	730 teplá	3000 K	70
	LED40-1F/730 II		bílá		
	DM50 D9				
	48/60S				
76947200	BGP290	154° - 31° x 54°	730 teplá	3000 K	70
	LED50-1F/730 II		bílá		
	DM50 D9				
	48/60S				
76948900	BGP290	154° - 31° x 54°	730 teplá	3000 K	70
	LED60-1F/730 II		bílá		
	DM50 D9				
	48/60S				
76949600	BGP290	53° x 71°	730 teplá	3000 K	70
	LED50-1F/730 II		bílá		
	DM12 SRTB				
	48/60S				
44936000	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED49-4S/740 I	67°	neutrální bílá		
	DX10 7024 D9				
	76S				
44939100	BGP292	68° x 158°	740	4000 K	70
	LED39-4S/740 II		neutrální bílá		
	DN10 SW302F				
	CLO D				
44943800	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED99-4S/740 I	67°	neutrální bílá		
	DX10 7024 D9				
	48/60				
44949000	BGP292	53° x 71°	740	4000 K	70
	LED14-4S/740 II		neutrální bílá		
	DM12 SW302F				
	CLO D				

		Divergence		Náhradní	Index
		světelného	Barva	teplota	podání
		paprsku	světelného	chromatičnosti	barev
Order Code	Full Product Name	svítidla	zdroje	(jmen.)	(CRI)
05876700	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/740 I	54°	neutrální bílá		
	DM11 48/60S				
06038800	BGP292	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED18-4S/740 I		neutrální bílá		
	DM50 D948/60S				
06039500	BGP292	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED22-4S/740 I		neutrální bílá		
	DM50 D948/60S				
06046300	BGP292	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED34-4S/740 II		neutrální bílá		
	DM50 D9				
	48/60S				
06047000	BGP292	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED60-4S/740 II		neutrální bílá		
	DM50 D9				
	48/60S				
06048700	BGP292	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED80-4S/740 II		neutrální bílá		
	DM50 D9				
	48/60S				
06049400	BGP292	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED100-4S/740		neutrální bílá		
	II DM50 D9				
	48/60S				
07894900	BGP292	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/740		neutrální bílá		
	II DM50 D9				
	48/60S				
07905200	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/740	54°	neutrální bílá		
	II DM11 48/60S				
07906900	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED85-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 48/60S				
07908300	BGP292	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED85-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 48/60S				
07923600	BGP392	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED120-4S/740	54°	neutrální bílá		
	II DM11 D9				
	48/60S				
07963200	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED75-4S/740 I	67°	neutrální bílá		
	DX10 7024 D9				
	48/60				
07964900	BGP292	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED49-4S/740 I	67°	neutrální bílá		

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
	DX10 7024 D9 48/60				
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
	DM11 CLO D9 48/60				
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	61° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Full Product		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Name	svítidla			
	DX10 ALU D9 76S				
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	3000 K	80
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
12565000	BGP292 LED120-4S/740	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Full Product		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Name	svítidla			
	II DM11 48/76S POLE				
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10027500	BGP293 LED149-4S/740	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Full Product Name	svítidla			
	II DM50 D9 48/60S				
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN- F-2X1	61° x 150°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70

		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	4000 K	70
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	149° - 10° x 57°	730 teplá bílá	3000 K	70
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Full Product		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Name	svítidla			
06045600	BGP291	154° - 31° x 54°	740	4000 K	70
	LED64-4S/740 II		neutrální bílá		
	DM50 D9				
	48/60S				
07912000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 48/60S				
07918200	BGP391	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED64-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 D9 48/60S				
10045900	BGP291	152° - 24° x	740	4000 K	70
	LED44-4S/740 I	66°	neutrální bílá		
	DW50 CLO D9 P1 32/				
10120300	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED34-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO 48/60S				
10121000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED34-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO-DDF1 D18				
10122700	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED34-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO 48/60S				
10123400	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED34-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO-DDF1 D18				
10124100	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED44-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO 48/60S				
10125800	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED44-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO-DDF1 D18				
10126500	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED44-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO 48/60S				
10127200	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED44-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO-DDF1 D18				
10128900	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED51-4S/740 II	54°	neutrální bílá		

Full Product		Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)
Order Code	Name	svítidla			
	DM11 CLO 48/60S				
10129600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED51-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO-DDF1 D18				
10162300	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED20-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO S05Z1Z1-				
10173900	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED25-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO S05Z1Z1-				
10174600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED35-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO S05Z1Z1-				
10176000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO S05Z1Z1-				
10187600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO SRT 48/6				
10188300	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED54-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO SRT 48/6				
10191300	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED20-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO S05Z1Z1-				
10192000	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED25-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 CLO S05Z1Z1-				
10195100	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED35-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO S05Z1Z1-				
10196800	BGP291	160° - 42° x	830 teplá	3000 K	80
	LED45-4S/830 II	54°	bílá		
	DM11 CLO S05Z1Z1-				
12558200	BGP291	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED45-4S/740 II	67°	neutrální bílá		

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva	Náhradní	Index
		světelného	světelného	teplota	podání
		paprsku	světelného	chromatičnosti	barev
Order Code	Name	svítidla	zdroje	(jmen.)	(CRI)
12559900	DX10 D11				
	H07RN-F-				
	BGP291	150° - 43° x	740	4000 K	70
	LED60-4S/740 II	67°	neutrální bílá		
12562900	DX10 BL1 D11				
	H07R				
	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED25-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 48/76S				
	POLE				

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Střední vyzařování 10
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	4 100 lm	Střední vyzařování 10
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4 100 lm	Střední vyzařování 10
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4 100 lm	Střední vyzařování 10
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1 700 lm	Střední rozptyl 50
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	3 320 lm	Střední rozptyl 50
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4 000 lm	Střední rozptyl 50
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4 620 lm	Střední rozptyl 50
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	4 000 lm	Střední vyzařování 12
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4 263 lm	Velmi široké vyzařování 10
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	3 306 lm	Úzké vyzařování 10
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	8 600 lm	Velmi široké vyzařování 10
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 232 lm	Střední vyzařování 12
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10 200 lm	Střední vyzařování 11
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	1 584 lm	Střední rozptyl 50
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	1 936 lm	Střední rozptyl 50
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	2 992 lm	Střední rozptyl 50

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva	Náhradní	Index
		světelného	světelného	teplota	podání
		paprsku	světelného	chromatičnosti	barev
Order Code	Name	svítidla	zdroje	(jmen.)	(CRI)
12563600	BGP291	160° - 42° x	740	4000 K	70
	LED35-4S/740 II	54°	neutrální bílá		
	DM11 48/76S				
	POLE				

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 220 lm	Střední rozptyl 50
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	6 960 lm	Střední rozptyl 50
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 600 lm	Střední rozptyl 50
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	10 200 lm	Střední rozptyl 50
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	10 200 lm	Střední vyzařování 11
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	7 482 lm	Střední vyzařování 11
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	7 482 lm	Střední vyzařování 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	10 200 lm	Střední vyzařování 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6 612 lm	Velmi široké vyzařování 10
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4 263 lm	Velmi široké vyzařování 10
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 288 lm	Úzké vyzařování 10
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	8 600 lm	Velmi široké vyzařování 10
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 904 lm	Úzké vyzařování 10
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 848 lm	Střední vyzařování 12
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	6 612 lm	Velmi široké vyzařování 10
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 540 lm	Střední vyzařování 12
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 288 lm	Úzké vyzařování 10

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	7 482 lm	Střední vyzařování 10
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4 263 lm	Střední rozptyl 50
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	6 264 lm	Střední vyzařování 11
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	2 904 lm	Úzké vyzařování 10
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	7 740 lm	Střední vyzařování 11
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	1 848 lm	Úzké vyzařování 10
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	9 460 lm	Střední vyzařování 10
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	9 890 lm	Střední vyzařování 11
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	1 848 lm	Střední vyzařování 12
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	4 524 lm	Velmi široké vyzařování 10
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	3 306 lm	Střední vyzařování 12
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	8 600 lm	Velmi široké vyzařování 10
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	6 612 lm	Velmi široké vyzařování 10
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	3 306 lm	Úzké vyzařování 10
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	4 524 lm	Velmi široké vyzařování 10
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	1 540 lm	Úzké vyzařování 10
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	3 306 lm	Široké vyzařování 10
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	6 612 lm	Velmi široké vyzařování 10
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 742 lm	Střední rozptyl 50
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	9 890 lm	Střední vyzařování 11
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4 524 lm	Střední vyzařování 11
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	5 394 lm	Střední vyzařování 11
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 741 lm	Střední vyzařování 11
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 828 lm	Střední vyzařování 11
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 958 lm	Střední vyzařování 11
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 992 lm	Střední vyzařování 11

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	6 090 lm	Velmi široké vyzařování 10
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	6 960 lm	Velmi široké vyzařování 10
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	6 090 lm	Střední vyzařování 11
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	10 200 lm	Střední vyzařování 11
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	12 900 lm	Střední vyzařování 12
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	10 440 lm	Velmi široké vyzařování 10
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20 160 lm	Střední vyzařování 11
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	20 160 lm	Střední vyzařování 11
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	8 800 lm	Střední rozptyl 50
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 180 lm	Střední rozptyl 50
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	15 300 lm	Střední rozptyl 50
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 160 lm	Střední rozptyl 50
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	14 620 lm	Střední vyzařování 11
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	20 160 lm	Střední vyzařování 11
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	12 180 lm	Velmi široké vyzařování 10
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	12 900 lm	Velmi široké vyzařování 10
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	12 900 lm	Široké vyzařování 10
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	12 180 lm	Střední vyzařování 10
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	7 392 lm	Střední rozptyl 50
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	12 900 lm	Střední rozptyl 50
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	9 680 lm	Střední rozptyl 50
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	6 864 lm	Střední vyzařování 11
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	8 448 lm	Střední vyzařování 11
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	10 005 lm	Střední vyzařování 11

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	12 470 lm	Střední vyzařování 11
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	8 448 lm	Střední vyzařování 11
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4 100 lm	Střední vyzařování 10
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	4 100 lm	Střední vyzařování 10
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	4 000 lm	Střední vyzařování 32
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	29 240 lm	Střední vyzařování 11
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	20 880 lm	Střední rozptyl 50
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29 240 lm	Střední vyzařování 11
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	24 940 lm	Střední vyzařování 11
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	3 432 lm	Střední rozptyl 50
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4 350 lm	Střední vyzařování 11
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4 350 lm	Střední vyzařování 11
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	712 lm	Střední rozptyl 50
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 760 lm	Střední rozptyl 50
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	3 520 lm	Střední rozptyl 50
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4 350 lm	Střední rozptyl 50
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	5 504 lm	Střední rozptyl 50
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	3 960 lm	Střední vyzařování 11
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	5 504 lm	Střední vyzařování 11
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	3 784 lm	Široké vyzařování 50
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	2 904 lm	Střední vyzařování 11
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 904 lm	Střední vyzařování 11

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky, exteriéry
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	2 904 lm	Střední vyzařování 11
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	2 904 lm	Střední vyzařování 11
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	3 784 lm	Střední vyzařování 11
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 784 lm	Střední vyzařování 11
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3 741 lm	Střední vyzařování 11
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3 741 lm	Střední vyzařování 11
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4 350 lm	Střední vyzařování 11
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4 350 lm	Střední vyzařování 11
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 716 lm	Střední vyzařování 11
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 112 lm	Střední vyzařování 11
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 992 lm	Střední vyzařování 11
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 872 lm	Střední vyzařování 11
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	3 872 lm	Střední vyzařování 11
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4 524 lm	Střední vyzařování 11
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 716 lm	Střední vyzařování 11
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 112 lm	Střední vyzařování 11
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	2 992 lm	Střední vyzařování 11
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3 741 lm	Střední vyzařování 11
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	3 960 lm	Velmi široké vyzařování 10
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	5 220 lm	Velmi široké vyzařování 10
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	2 200 lm	Střední vyzařování 32
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	3 080 lm	Střední vyzařování 11

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	31 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	13 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	25,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	32,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	40 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	23 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	8,9 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	70 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	11,2 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	13,6 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	47 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	61 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	70 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	16 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/60	60 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	19,8 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	13,6 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	11,2 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	16 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	50 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	29 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	42,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	19,8 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	56 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	13,6 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	63 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	70 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	13,6 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	30,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	23 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	60 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	44 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	23 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	30,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	11,2 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	23 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	44 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	70 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	36,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	32 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	26,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	24,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	20,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	40,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	47 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	40,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	70 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	84 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	67 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	138 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	138 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	104 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	138 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	98 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	78 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	84 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	84 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	78 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	60 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	44 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	55 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	67 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	84 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	56 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	31,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	33 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	186 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	134 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	186 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	168 W	Standardní úroveň přepětové ochrany
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	23 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	30 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	30 W	Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	5,6 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	13,6 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	23,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	30 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	39 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	27 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	26 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	22 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	22 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	23,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	23,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	26 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	26 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	31,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	31,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	30,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	30,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	13,6 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	19 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	22,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	26,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	26,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	32 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	14,8 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	15,6 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	24,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	32 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	27 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	36,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	15,8 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	22,5 W	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Ano	0 % (digitální)
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Ano	0 % (digitální)
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Ano	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Ano	0 % (digitální)
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Ne	0 % (digitální)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano	0 % (digitální)
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano	0 % (digitální)
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano	0 % (digitální)
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano	0 % (digitální)
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Ano	0 % (digitální)
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano	0 % (digitální)
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Ano	0 % (digitální)
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Ano	0 % (digitální)
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Ano	0 % (digitální)
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ne	0 % (digitální)
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Ne	0 % (digitální)
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano	0 % (digitální)
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Ano	0 % (digitální)
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Ano	0 % (digitální)
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ano	0 % (digitální)
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ano	0 % (digitální)
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne	0 % (digitální)
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne	0 % (digitální)
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Ano	0 % (digitální)
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Ano	0 % (digitální)
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Ne	0 % (digitální)
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Ne	0 % (digitální)
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ne	0 % (digitální)
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ne	0 % (digitální)
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ne	0 % (digitální)
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Ne	0 % (digitální)
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Ne	0 % (digitální)
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Ne	0 % (digitální)
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Ne	0 % (digitální)
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Ne	0 % (digitální)
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	Ano	0 % (digitální)
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ano	0 % (digitální)
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Ano	Programovatelné
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Ne	0 % (digitální)
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Ne	0 % (digitální)
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Ano	0 % (digitální)
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Ne	0 % (digitální)
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ano	0 % (digitální)
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Ano	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne	0 % (digitální)
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano	0 % (digitální)
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Ne	0 % (digitální)
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Ne	0 % (digitální)
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ne	0 % (digitální)
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ano	0 % (digitální)
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ano	0 % (digitální)
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne	0 % (digitální)
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne	0 % (digitální)

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	IK08
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	IK09
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	IK09
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	IK09
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	IK09
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	IK09
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	IK09
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	IK09
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	IK09
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	IK09
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	IK09
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	IK09
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	IK09
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	IK09

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	IK09
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	IK08
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	IK09
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	IK09
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	IK09
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	IK09
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	IK09
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	IK09
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	IK09
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	-
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	0,5 %
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	0,5 %
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	0,5 %
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	0,5 %
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	0,5 %
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	0,5 %
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	0,5 %
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	0,5 %
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	0,5 %
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	0,5 %
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	-
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	-
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0,5 %
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	-
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	0,5 %
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	0,5 %
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP290
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP390
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP290
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP390
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	BGP290
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	BGP292
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	BGP292
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	BGP292
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	BGP292
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP292
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	BGP292
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	BGP292
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	BGP292
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	BGP292
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP292
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	BGP293
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP293
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	BGP293
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP293
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	BGP293
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP290
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP390
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	BGP290
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	BGP294
07902100	BGP294 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S P	BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394
18172400	BGP294 LED300-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	BGP294
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	BGP291
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP291
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	BGP291
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	BGP291
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	BGP291
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865683




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925865679




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866444


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866628




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866607




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866716




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866615




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866698



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866727




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866860




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866753


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866762




Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866930




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866772




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866755



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866789




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866941




Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925868722


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868727




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869152




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869154




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869156




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869153




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865680




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865671




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866445


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866610




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866608




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866613




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866616




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866442



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866617






Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866618



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866630




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866644

Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866636




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866642



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866657

Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866612

Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866662




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866721


Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866759

Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866631


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866633




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866611




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866614




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866632




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866643




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866712



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866780




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866796




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866704


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866724




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866734




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866761




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866777




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866810




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866862



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866865






Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866899



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866730




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866904

Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866911




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866932



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866722

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866731

Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866793




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866809


Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866859

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866901


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866905




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866933




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866902




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866926




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866853




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866856



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866912




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866910




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866925


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866928




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866929




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867776




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867777




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925867775




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867778



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925867781




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925868093




Polar Normal (separate) - BGP282I - 91092586804


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866898



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866934



Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869155



Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869157

