



Konvansiyonel aydınlatmanızı LumiStreet gen2'ye yükseltmenin tam zamanı

LumiStreet gen2

Gitgide artan sayıda belediye, geniş ölçekli geleneksel sokak aydınlatması kurulumlarını enerji tasarruflu LED teknolojisine yükseltme ihtiyacı duymaktadır. Ancak, bunu gitgide azalan bütçelerle yapmak durumunda kalmaktadır. Yeni nesil LumiStreet, bu soruna bir çözüm sunmak için yükseltilmiş ve tasarlanmıştır, geleneksel aydınlatmanın birebir değiştirilmesi için ideal bir çözüm olma özelliği taşır. LumiStreet gen2, bu çözüme yüksek verimlilik, düşük toplam sahip olma maliyeti ve kurulum ile bakım kolaylığı sunarak erişir. Kurulum ve bakım kolaylığı Philips Service etiketi ile mümkündür. Ayrıca, Philips SR (Sisteme Hazır) soket, bu çözümü geleceğe hazır hale getirir ve bu aydınlatma armatürünü aydınlatma kontrolü ve Interact City gibi yazılım uygulamaları ile eşleştirmeniz mümkündür.

Faydaları

- Geleneksel yol armatürleri için ekonomik LED alternatifi.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sunar.
- Daha uzun kullanım ömrü ve en az bakım için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.




Özellikler

- Geniş bir optik yelpazesi, ayarlanabilir ışık akısı ve tilt edilebilir montaj yapısı ile geniş uygulama kapsamı
- Philips Service Tag uygulaması sayesinde daha kolay aydınlatma armatürü tanımlama
- SR (System Ready) soket sayesinde geleceğe hazır
- Yüksek sistem verimliliği

Uygulama

- Yollar ve caddeler
- Yerleşim bölgesindeki sokaklar

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Kontroller ve Dim Etme

Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)
-----------------------	--------------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Düz cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	LED18
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	LED22
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED34
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED60
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED120
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	LED85
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	LED99
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	LED85
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED49
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	LED74
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	LED94
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	LED109
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	LED120
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	LED51
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	LED75
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	LED51
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED65
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	LED149
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	LED120
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED100
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED139
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED180
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED240
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	LED170
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	LED139
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED149
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	LED149
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	LED149
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	LED139
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED84
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED149
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	LED109
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	LED39
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	LED8
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED20
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED40
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED50
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	LED64
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	LED45
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	LED44

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem
		armatürü ışık ışını	ışık Akısı	
		yayılması		türü dış mekan
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	4.263 lm	Çok geniş dağıtım 10
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	8.600 lm	Çok geniş dağıtım 10
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	1.584 lm	Orta dağıtım 50
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	1.936 lm	Orta dağıtım 50
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	2.992 lm	Orta dağıtım 50
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	5.220 lm	Orta dağıtım 50
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	8.600 lm	Orta dağıtım 50
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	10.200 lm	Orta dağıtım 50
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	7.482 lm	Orta dağıtım 11
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	7.482 lm	Orta dağıtım 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	10.200 lm	Orta dağıtım 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	6.612 lm	Çok geniş dağıtım 10
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	4.263 lm	Çok geniş dağıtım 10
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	8.600 lm	Çok geniş dağıtım 10
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	6.612 lm	Çok geniş dağıtım 10
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	157° - 33° x 55°	7.482 lm	Orta dağıtım 10
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	4.263 lm	Orta dağıtım 50
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	6.264 lm	Orta dağıtım 11
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	160° - 42° x 54°	7.740 lm	Orta dağıtım 11
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	9.460 lm	Orta dağıtım 10
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	9.890 lm	Orta dağıtım 11
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	4.524 lm	Çok geniş dağıtım 10
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	6.612 lm	Çok geniş dağıtım 10
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	4.524 lm	Çok geniş dağıtım 10

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Optik sistem
		armatürü ışık ışını	ışık Akısı	
		yayılması		türü dış mekan
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	5.742 lm	Orta dağıtım 50
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	12.900 lm	Orta dağıtım 12
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	10.440 lm	Çok geniş dağıtım 10
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	8.800 lm	Orta dağıtım 50
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.180 lm	Orta dağıtım 50
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	15.300 lm	Orta dağıtım 50
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	20.160 lm	Orta dağıtım 50
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	14.620 lm	Orta dağıtım 11
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	20.160 lm	Orta dağıtım 11
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.900 lm	Orta dağıtım 50
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	12.180 lm	Çok geniş dağıtım 10
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.900 lm	Orta dağıtım 50
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	12.900 lm	Çok geniş dağıtım 10
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	61° x 150°	12.900 lm	Geniş dağıtım 10
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	12.180 lm	Orta dağıtım 10
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	7.392 lm	Orta dağıtım 50
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	12.900 lm	Orta dağıtım 50
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	9.680 lm	Orta dağıtım 50
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	3.432 lm	Orta dağıtım 50
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	712 lm	Orta dağıtım 50
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	1.760 lm	Orta dağıtım 50
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	3.520 lm	Orta dağıtım 50
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	4.350 lm	Orta dağıtım 50
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	5.504 lm	Orta dağıtım 50

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması		Optik sistem türü dış mekan
		160° - 42° x 54°	Işık Akısı	
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	3.960 lm	Orta dağıtım	11
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	5.504 lm	Orta dağıtım	11

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması		Optik sistem türü dış mekan
		152° - 24° x 66°	Işık Akısı	
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	3.784 lm	Geniş dağıtım	50

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
		Tüketimi	
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	29 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	60 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	11,2 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	13,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	20 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	36,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	61 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	70 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	50 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	70 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	44 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	29 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Güç	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
		Tüketimi	
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	60 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	44 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	50 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	29 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	42,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	56 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	63 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	70 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	30,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	44 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	30,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	37,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	84 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	67 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	55 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	78 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	104 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	138 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	98 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	138 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	78 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	78 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	46 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	84 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	60 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	23 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	5,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	13,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	23,5 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	30 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	39 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	27 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	39 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	26 W	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Evet
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Evet
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Evet
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Hayır
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Hayır
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Evet
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Evet
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Evet
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/60	Evet
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Evet
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Hayır
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Evet
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Evet
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Hayır
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Hayır
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Hayır
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Hayır
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Evet
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Evet
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Hayır
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Evet
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet


Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Hayır
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Hayır
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Hayır
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Hayır
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Evet
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Evet
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Evet
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Hayır
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Evet
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Evet

Ürün Verileri


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	BGP292
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	BGP292
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	BGP292
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP292
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	BGP292
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	BGP293

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	BGP293
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	BGP291


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925865679




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866628




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866607




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866615




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866698



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866753




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866762




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866755




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866789




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865680




Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925865671




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866610



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866608




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866613




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866616


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866443




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866618




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866630




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866644




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866642




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866657



Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866612




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866662




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866721


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866759




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866631




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866633




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866611




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866614




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866632



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866643




Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866780




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866724


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866734




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866777




Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866810




Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866730



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866722



Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866793



Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866809

