



Monikäyttöinen ja kustannustehokas LED-valaistus

ClearWay gen2

ClearWay Gen2 mahdollistaa LED-tekniikan eduista nauttimisen kaupunkien valaistuksessa heti alusta alkaen. Tämä uusi toisen sukupolven valaisin perustuu edeltäjiensä vahvuuksiin ja pienentää kokonaiskustannuksia. ClearWay Gen2 valaisee kadut paremmin kuin perinteiset valaisimet. Oikea valinta uusille kaduille ja nykyisten katuvalaisimien korvaamiseen. Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon sekä merkittäviin säästöihin energia- ja kunnossapitokustannuksissa. ClearWay Gen2 valaisee laadukkaasti, pitkäikäisesti ja säästää energiaa. Lisäksi kevyt ja pienikokoinen valaisin on helppo asentaa.

Hyödyt

- Yksi valaisinarkkitehtuuri, kaikki edut
- Helppo asennus
- Pieni alkuinvestointi
- Kohtuulliset kokonaiskustannukset
- Signify Service tag (yksilöllinen QR-tunniste) huolto-, asennus- ja varaosatietojen hakua varten


Ominaisuudet

- Monikäyttöinen ratkaisu sisältää useita vaihtoehtoja eri käyttökohteiden tarpeisiin
- Sisältää erityisen valoreseptin, joka auttaa pitämään yötaivaan pimeänä
- Pienikokoinen ja tehokas malli.
- Kallistuksen säätö ilman kannen avaamista

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueiden kadut
- Kevyen liikenteen väylät
- Pienet tiet
- Pysäköintialueet

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BGP307

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	LED40
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED25

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen	Ulkovalaistuksen	
		valokeila	Valovirta	optiikan tyyppi
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	3 520 lm	Keskileveä valonjako 50

Order Code	Full Product Name	Valaisimen	Ulkovalaistuksen	
		valokeila	Valovirta	optiikan tyyppi
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	2 088 lm	Keskileveä valonjako 11

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	15,6 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

ClearWay gen2

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Ei sovellettavissa


Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0 % (digitaalinen)

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla
910925864599	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla
910925865226	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864587



Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865226

