



La lámpara de exterior más rentable con mejor rendimiento y eficiencia

UniPoint

Nuestro UniPoint está diseñado para emitir luz general y de acento, y al mismo tiempo, ocultar el cuerpo del dispositivo, lo que permite que solo se vea la luz. Este diseño se puede utilizar para cambiar el entorno al añadir efectos de contraste sutiles o dramáticos. También incluye características exclusivas como la eficiencia energética, la calidad cromática y la miniaturización. Garantizamos una fiabilidad extrema y un alto nivel de resistencia a las condiciones climáticas adversas y al vandalismo.

Beneficios

- Diseño moderno y muy compacto
- Precio en relación con los estándares PHILIPS
- Instalación flexible y sencilla
- Personalización para ti

Características

- LED de alta calidad
- Diferentes opciones de fuentes de luz y ángulos de haz de la luz
- Carcasa de aluminio fundido a presión y recubrimiento de arena gris oscuro para asegurar la protección contra la corrosión.
- Tecnología de impermeabilización estructural
- IP66
- IK06
- Calidad y fiabilidad conforme a todas las normativas

Aplicaciones

- Edificios
- Estatuas
- Columnas
- Pilares
- Aleros

Versions



UniPoint BGP312 3LED

Plano de dimensiones

