



Verimliliği ve performansı daha iyi en ekonomik dış mekan spot ışığı

UniPoint

UniPoint ürünümüz, hem genel hem avizeli aydınlatma üretirken cihazın gövdesini yalnızca ışığın açığa çıkmasını sağlayacak şekilde gizlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu tasarım, göze çarpmayan veya dikkat çekici karşıtlik efektleri ekleyerek çevreyi değiştirmek için kullanılabilir. Ayrıca enerji verimliliği, renk kalitesi ve minyatürleştirme gibi seçkin özellikler de içerir. Uç seviyede güvenilirliği ve ters hava koşulları ile saldırganlığa karşı yüksek dayanıklılığı garanti ediyoruz

Faydaları

- Şık ve son derece kompakt tasarımda
- Fiyat noktası-PHILIPS standartları karşılaştırması
- Zahmetsiz ve esnek kurulum
- Sizin için özelleştirme

Özellikler

- Yüksek kaliteli LED
- Farklı ışık kaynağı ve ışın açıları seçenekleri
- Korozyona karşı dayanıklılık sağlamak için dökme alüminyum muhafaza + koyu gri kum kaplama
- Yapısal su geçirmezlik teknolojisi
- IP66
- IK06
- Tüm yasal düzenlemelere uygun kalite ve güvenilirlik

Uygulama

- Binalar
- Heykeller
- Sütunlar
- Dikmeler
- Saçaklar

Versions





UniPoint BGP312 3LED



UniPoint BGP312 5LED

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Hayır
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>75

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Cam çanak/kapak
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
------------	-------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını		
		yayılması	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
01710762	BGP312 3LED 3000K NB	10°	330 lm	10° dar ışın açısı
01710862	BGP312 5LED 3000K MB	25°	595 lm	25° orta genişlikte ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01710762	BGP312 3LED 3000K NB	6 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01710862	BGP312 5LED 3000K MB	10 W

