



经济高效高性能型户外射灯

UniPoint

UniPoint 经过专门设计，可提供普通照明和重点照明。应用中灯体可以很好地隐藏起来，突出呈现光线。选用该设计可以为环境增添细微的变化或反差强烈的对比效果，营造卓越的氛围。它还搭载各种功能特性，如高效节能、色彩质量优异、外形小巧等。而且我们保证，该灯具有极高的可靠性，可耐受恶劣天气并具有防暴性能

优点

- 设计时尚紧凑
- 价格非常具有竞争力，且产品符合 Philips 质量标准
- 安装轻松灵活
- 为您专属定制

特点

- 优质 LED
- 有多种光源和光束角度可供选择
- 压铸铝外壳 + 深灰色砂质涂层，确保具有优异的耐腐蚀性
- 采用结构自防水技术
- IP66
- IK06
- 质量和可靠性符合所有法规标准

应用


- 建筑
- 雕像
- 塔
- 台柱
- 屋檐

Versions



UniPoint BGP312 3LED

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	否
可更换光源	否
灯技术	
显色指数 (CRI)	>75
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	玻璃反光碗/盖
外壳颜色	深灰色
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP66
标准倾斜角侧入	-
标准倾斜角灯架头	-
审批和申请	
CE 标志	否

灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩散	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401710672	BGP312 1LED 3000K NB	10°	830 暖白色	3000 K	120 lm
911401710682	BGP312 1LED 3000K MB	25°	830 暖白色	3000 K	120 lm
911401710762	BGP312 3LED 3000K NB	10°	830 暖白色	3000 K	330 lm
911401710862	BGP312 5LED 3000K MB	25°	830 暖白色	3000 K	595 lm
911401710872	BGP312 5LED 3000K WB	40°	830 暖白色	3000 K	595 lm
911401710882	BGP312 5LED 4000K NB	10°	840 中性白色	4000 K	595 lm
911401710902	BGP312 5LED 4000K WB	40°	840 中性白色	4000 K	595 lm

灯技术 (2/2)

Order Code	Full Product Name	户外光学类型
911401710672	BGP312 1LED 3000K NB	窄光束角度 10°
911401710682	BGP312 1LED 3000K MB	中等光束角度 25°
911401710762	BGP312 3LED 3000K NB	窄光束角度 10°
911401710862	BGP312 5LED 3000K MB	中等光束角度 25°

Order Code	Full Product Name	户外光学类型
911401710872	BGP312 5LED 3000K WB	宽光束角度 42°
911401710882	BGP312 5LED 4000K NB	窄光束角度 10°
911401710902	BGP312 5LED 4000K WB	宽光束角度 42°

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401710672	BGP312 1LED 3000K NB	3 W
911401710682	BGP312 1LED 3000K MB	3 W
911401710762	BGP312 3LED 3000K NB	6 W
911401710862	BGP312 5LED 3000K MB	10 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401710872	BGP312 5LED 3000K WB	10 W
911401710882	BGP312 5LED 4000K NB	10 W
911401710902	BGP312 5LED 4000K WB	10 W

