



CitySoul gen2 – en fleksibel løsning

CitySoul Gen2 mini

CitySoul gen2 er en af de mest alsidige og spændende serier af gadebelysningsarmaturer, Philips har designet. Produkterne i denne meget effektive serie giver et fremragende lys og skaber en god atmosfære overalt i byen, lige fra forstæderne til bymidten. Takket være udvidelsen af den modulopbyggede CitySoul-serie og udviklingen af nye dekorative arme og tilbehør har Philips gjort serien til det oplagte valg til ethvert bymiljø. Designet er helt rundt og mere fladt, og overgangene til styretap og beslag er uden niveauforskel, hvilket giver bylandskabet et elegant og ensartet præg. CitySoul gen2 LED, som er designet med udgangspunkt i modellens LED-motor, er et meget effektivt produkt, der er nemt at vedligeholde. Det fås i to størrelser og er velegnet til både sidemontering, montering i stolpetop, montering i kædelinje og ophængt montering. Takket være den indbyggede Philips Ledgine LED-plattform i optimeret udførelse og det store udvalg af skræddersyet optik kan CitySoul gen2 LED small levere den helt rigtige lysmængde med den helt rigtige lysspredning, der gør det muligt at opnå yderligere energibesparelser. Armaturet leveres fremtidssikret med en eller to Philips SR (System Ready)-fatninger. Det betyder, at CitySoul LED gen2 er klar til at indgå i individuelle såvel som avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City fra Signify. Hvert enkelt armatur er desuden let at identificere via Philips Service-tagget. Efter en hurtig scanning af den QR-kode, der er anbragt på indersiden af mastdøren eller direkte på armaturet, får du med det samme adgang til konfiguration af armaturet, og det gør det både nemmere og hurtigere at foretage vedligeholdelse eller programmeringsarbejde. Samtidig har du mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over dine belysningsenheder og reservedele. CitySoul LED gen2 kan også udstyres med vores dedikerede lysopskrift, der bibeholder en mørk nattehimmel.

Fordele

- Med integreret UrbanStyling, som muliggør mange forskellige typer af bybelysning
- Armaturer, master og tilbehør er designet til at fungere sammen
- Fremtidssikret takket være fremragende lys- og produktkvalitet

Funktioner

- Et stort udvalg af elegante, specialudviklede og komplette lyspunkter med både master og arme, der kan vippes, og versioner til montering i dobbelt mastetop og ophængt i wire
- Forskellige funktioner, der giver et konstant og behageligt lysniveau
- Kompatibel med alle Philips' standard og avancerede lysstyringssystemer
- Enkel vedligeholdelse på stedet
- Kompatibel med CitySoul-serien Flip, Morph, Jump og Sweep (master og tilbehør)

Anvendelsesområder

- Bymidter
- Parker og pladser
- Veje og gader
- Erhvervsområder

Versions



BPP532 RET




BRP530 RET




BGP530

Målskitse



Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	LED60
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Antal lyskilder	30
Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, middel 50
Opadrettet lysudbyttegrad	0,03
Drift og el	
Strømforbrug	46,5 W
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5.100 lm
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5.100 lm
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4.920 lm
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5.100 lm
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5.100 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Armatusikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Armatusikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Klart glas
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Planglas
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Planglas

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532

Order Code	Full Product Name	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Armatusikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Armatusikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Planglas
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Klart glas

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530

