CitySoul gen2 LED - Un'identità versatile

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED è una delle famiglie di apparecchi per illuminazione urbana più versatili e creative progettate da Philips. Questa gamma altamente efficiente offre eccellenti prestazioni di illuminazione, creando allo stesso tempo l'atmosfera giusta per tutte le applicazioni urbane, dal centro cittadino, alle strade urbane fino alle zone periferiche. Sviluppando ulteriormente la modularità della famiglia CitySoul e aggiungendo nuove innovazioni come le staffe Lyre e Accent, Philips ha fatto di questa gamma lo strumento ideale per qualsiasi contesto urbano. Il design attraente e elegantemente arrotondato, insieme alla continuità di design con attacchi e bracci, conferiscono al panorama urbano un'identità coerente, elegante e discreta. Progettato attorno alla più recente tecnologia LED, CitySoul gen2 LED è altamente efficiente e di facile manutenzione. Disponibile in due formati, è adatto per installazione laterale, testa-palo, a catenaria e a sospensione.

Vantaggi

- Una soluzione integrata di illuminazione Urbana e design, concepita per numerose applicazioni urbane
- Apparecchi, staffe e pali sono progettati come un unico concetto integrato per garantire coerenza e design
- Soluzione proiettata al futuro grazie alle eccellenti performance di illuminazione e alla qualità dei prodotti
- Dotato di Signify Service tag, un sistema di identificazione basato su QR che rende ogni apparecchio identificabile in modo univoco e fornisce informazioni su manutenzione, installazione e parti di ricambio

CitySoul gen2 LED Mini

Caratteristiche

- Una vasta gamma di attacchi eleganti, dedicati e completi, che includono pali e staffe, attacchi con snodo tiltabili, versioni doppie per testa-palo e catenaria.
- Diverse caratteristiche per offrire il livello di illuminazione più efficiente e confortevole
- Compatibile con tutti i sistemi di controllo Philips standard e avanzati
- Facile manutenzione in loco
- Compatibile con i pali CitySoul esistenti

Applicazione

- Centri città
- Parchi e piazze
- Strade e vie
- Distretti commerciali

Versions

BPP530 40LED

BPP532 RET

BRP530 RET

BGP530

Disegno tecnico



CitySoul gen2 LED Mini

Disegno tecnico



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Codice famiglia lampada	LED60
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	-
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Numero di sorgenti luminose	30
Tipo di ottica aree esterne	Distribuzione media DM50
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0,03

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	46,5 W

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	10%

Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK08 IP66
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	-

Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	-

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5.100 lm
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5.100 lm
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4.920 lm
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5.100 lm
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5.100 lm

CitySoul gen2 LED Mini

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Livello di protezione standard contro le sovratensioni
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune

Order Code	Full Product Name	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Tipo copertura ottica
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Vetro trasparente
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Vetro piano
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Vetro piano

Order Code	Full Product Name	Tipo copertura ottica
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Vetro piano
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Vetro trasparente

Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530

© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.