



CitySoul gen2 LED – en allsidig identitet

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED er en av de mest allsidige og inspirerende gatebelysningsseriene som Philips har designet. Denne svært energieffektive serien leverer flotte belysningsnivåer mens den samtidig gir den riktige atmosfæren for bruk i byer, fra forstedene til bykjernen. Ved å utvikle kombinasjonsmulighetene til CitySoul-serien og legge til nye innovasjoner som Lyre- og Accent-braketten, har Philips gjort denne serien til den perfekte verktøykassen for alle urbane omgivelser. Designet er flatere, helt rundt og overgangene med plugg og braketter er fullstendig integrert, noe som gir bylandskapet en sammenhengende, elegant og diskret identitet. CitySoul gen2 LED er utviklet rundt LED'en og er svært effektiv og enkel å vedlikeholde. Den leveres i to størrelser og er egnet for sidemontering, montering på stolpe, kjedemontering og pendlet montering.

Fordeler

- En integrert UrbanStyling verktøykasse for belysning er utviklet for mange ulike bruksområder i byen.
- Armaturer, braketter og stolper er utviklet som et integrert konsept for å sikre sammenhengen.
- Fremtidssikker takket være enestående lysytelse og produktkvalitet

Funksjoner

- En omfattende serie med elegante, tilpassede og komplette sett, inkludert stolper og braketter, et justerbart alternativ og versjoner med dobbel stolpetopp og kjeder.
- En rekke funksjoner for å levere det mest effektive og komfortable belysningsnivået
- Kompatibel med alle standarder og avanserte lysstyringer fra Philips
- Enkelt vedlikehold på stedet
- Kompatibel med eksisterende CitySoul-stolpe- og brakettserie Flip, Morph, Jump, Sweep

CitySoul gen2 LED Mini

Søknad

- Bysentre
- Parker og torg
- Veier og gater
- Handlegater

Versions



BPP532 RET











BRP530 RET



BGP530

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lampefamiliekode	LED60
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Lyskildefarge	830 varmhvit
Korrelet fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Antall lyskilder	30
Utendørs optikktype	Mellomstrålet spredning 50
Oppover lyseffektforhold	0,03
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	46,5 W
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5 100 lm
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5 100 lm
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4 920 lm
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5 100 lm
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5 100 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Standard overspenningsvernivå
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Overspenningsvern i armaturen på opptil 10 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Overspenningsvern i armaturen på opptil 10 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Overspenningsvern i armaturen på opptil 10 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Overspenningsvern i armaturen på opptil 10 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Klart glass
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Flatt glass
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Flatt glass

Order Code	Full Product Name	Type optisk deksel
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Flatt glass
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Klart glass

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530

