



CitySoul gen2 LED – univerzálnosť vzhľadu

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED je doteraz jedným z najuniverzálnejších a najinšpiratívnejších typov svietidiel spoločnosti Philips pre osvetlenie ciest a ulíc v mestách. Tento mimoriadne účinný rad poskytuje vynikajúcu hladinu osvetlenia a zároveň správnu atmosféru pre všetky mestské aplikácie od predmestí až po centrum mesta. Spoločnosť Philips týmto radom zvýšila univerzálnosť radu CitySoul, čo umožnili nové inovácie, napríklad konzoly Lyre a Accent – mestá tak získajú ideálny nástroj pre osvetlenie každého mestského prostredia. Tvar svietidla je viac plochý, plne oblý a prechody medzi prírubou a konzolou sú úplne zapustené, čo mestu dáva homogénny, elegantný a diskretný vzhľad. Svietidlá CitySoul gen2 LED sú vďaka LED mimoriadne účinné a ľahko udržiavateľné. Dodávajú sa v dvoch rozmerových prevedeniach a sú vhodné pre montáž na výložník alebo na vrchol stĺpa, montáž na reťaz a závesnú montáž.

Výhody

- Integrovaný osvetľovací nástroj UrbanStyling určený pre rôzne aplikácie urbánneho osvetlenia
- Svietidlá, konzoly a stĺpy sú navrhnuté ako integrovaná koncepcia, ktorá zaručuje homogénny vzhľad.
- Pripravené na budúce zmeny vďaka vynikajúcemu svetelnému výkonu a kvalite produktu

Vlastnosti

- Široká škála elegantných, špecifických a kompletných sád vrátane stĺpov a konzol, s možnosťami naklonenia, prípadne vo verziách s dvojitou montážou na vrchol stĺpa a na reťaz
- Rôzne funkcie poskytujú najúčinnnejšiu a najpríjemnejšiu hladinu osvetlenia
- Kompatibilné so všetkými štandardnými a pokročilými riadiacimi systémami osvetlenia spoločnosti Philips
- Jednoduchá údržba priamo na mieste
- Vhodné pre montáž na existujúce typy stĺpov a konzol CitySoul Flip, Morph, Jump, Sweep

Aplikácie

- Centrá miest
- Parky a námestia
- Cesty a ulice
- Komerčné štvrte

Versions



BPP532 RET




BRP530 RET




BGP530

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Kód radu svetelného zdroja	LED60
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Rozptyl svetelného lúča svietidla	-
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	80
Počet svetelných zdrojov	30
Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie 50
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,03
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	46,5 W
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	10%
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5 100 lm
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5 100 lm
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4 920 lm
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5 100 lm
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5 100 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Číre sklo
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Ploché sklo
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Ploché sklo

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Ploché sklo
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Číre sklo

Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530

