



CitySoul LED gen2 – en mångsidig identitet

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED är en av de mest mångsidiga och inspirerande serier som Philips tagit fram för gatubelysning i städer. Den här mycket effektiva serien ger utmärkta belysningsnivåer, samtidigt som den skapar rätt stämning för alla användningsområden i städer, från stadens utkanter hela vägen till dess centrum. Genom att utveckla moduluppbyggnaden för CitySoul-familjen och lägga till nya innovationer som Lyre- och Accent-fästet har Philips gjort den här serien till en perfekt verktygslåda för alla städer. Designen är plattare, helt rund och övergångarna mellan stolparmen och fästet är helt släta. Det ger stadslandskapet en enhetlig, elegant och diskret identitet. CitySoul gen2 LED är utformad kring LED-modulen och är mycket effektiv och lätt att underhålla. Den finns i två storlekar och passar för sidoingångsmontage, stolptoppsmontage, hängande montage och nedpendlat montage. Tack vare den inbyggda Philips Ledgine-optimerade LED-plattformen och det stora urvalet av optik för olika användningsområden ger CitySoul LED gen2 rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan. Det möjliggör ytterligare energibesparingar. Armaturen levereras med en eller två Philips SR-uttag (System Ready) som gör armaturen framtidssäkrad. Detta innebär att CitySoul LED gen2 är förberedd för att parkopplas med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel Interact City från Signify. Utöver det här är varje enskild armatur unikt identifierbar tack vare Philips Service tag. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. CitySoul LED gen2 kan också utrustas med vår särskilda ljusinställning som bevarar natthimlen mörk.

CitySoul gen2 LED Mini

Fördelar

- En integrerad belysningsverktygslåda för UrbanStyling utformad för många olika användningsområden i städer
- Armaturer, fästen och stolpar har utformats som ett integrerat koncept för att ge enhetlighet
- Framtidssäkrad tack vare utmärkt belysningsprestanda och produktkvalitet
- Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar

Funktioner

- En bred serie med eleganta, särskilda och kompletta lösningar inklusive master och beslag; ett lutbart utförande, en dubbel stolptoppsversion samt en nedpendlad version
- Effektivt och behagligt ljus
- Kan användas tillsammans med alla Philips styrenheter
- Enkelt underhåll på plats
- Kompatibel med den befintliga CitySoul-serien för master och beslag; Flip, Morph, Jump, Sweep

Användning

- Stads kärnor
- Parker och torg
- Gator och vägar
- Shoppingområden

Versions




BPP532 RET

BRP530 RET

BGP530

Måttskiss



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	LED60
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	-
Ljuskällans färg	830 varmvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	80
Antal ljuskällor	30
Optiktyp utomhus	Medelstrålande ljusfördelning 50
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,03
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	46,5 W
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5 100 lm
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5 100 lm
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4 920 lm
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5 100 lm
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5 100 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Standardnivå för överspänningsskydd
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Armatur med överspänningsskydd upp till 10 kV differentiallyläge och 10 kV vanligt läge
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Armatur med överspänningsskydd upp till 10 kV differentiallyläge och 10 kV vanligt läge

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Armatur med överspänningsskydd upp till 10 kV differentiallyläge och 10 kV vanligt läge
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Armatur med överspänningsskydd upp till 10 kV differentiallyläge och 10 kV vanligt läge

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Klarglas
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Planglas
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Planglas

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Planglas
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Klarglas

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300024408	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
912300024409	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530
912300024530	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300024531	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
912300024534	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530

