

PHILIPS

Lighting



CitySoul gen2 – çok yönlü bir kimlik

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED, bugüne kadar Philips'in tasarladığı en çok yönlü ve ilham veren kentsel sokak aydınlatması ürün ailelerinden biridir. Bu son derece etkili modeller, hem mükemmel aydınlatma düzeyleri sunar hem de şehrin kenar mahallelerinden şehir merkezine kadar tüm kentsel uygulama alanları için doğru ambiyansı sağlar. CitySoul, ürün ailesinin modülerliğini geliştirerek ve Lyre ile Accent desteği gibi yenilikler ekleyerek Philips, bu ürünleri her kent ortamı için ideal araçlar haline getirmiştir. Tasarım daha düz, tümüyle yuvarlak ve ağızlık ve braket ile geçişler tümüyle akıcıdır, bu da kent manzarasına tutarlı, seçkin ve ayrı bir kimlik kazandırır. Kendi LED motoru etrafında tasarlanan CitySoul gen2 LED son derece verimlidir ve bakımı kolaydır. İki boyut seçeneği vardır ve yandan girişli, direk üstü, kemer ve askı montaja uygundur. Dahili Philips Ledgine optimize edilmiş LED platformu ve uygulamaya göre tasarlanmış, kullanılabilir geniş optik yelpazesi sayesinde, CitySoul LED gen2 doğru miktarda ışığı, sokağınızda doğru yönde sunarak daha da yüksek enerji tasarrufu sağlar. Aydınlatma armatürü, kendisini geleceğe hazır kılan bir veya iki Philips SR (Sisteme Hazır) soketle tedarik edilir. Yani, CitySoul LED gen2, Signify'dan Interact City gibi hem bağımsız hem de üstün kontrol ve aydınlatma yazılımı uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazırdır. Buna ek olarak, her bir aydınlatma armatürü, Philips Service etiketi sayesinde benzersiz şekilde tanımlanabilir. Direk kapağının iç kısmına veya doğrudan aydınlatma armatürünün üzerine yerleştirilen QR kodu kolayca tarayarak aydınlatma yapılandırmasına anında erişim imkanı kazanırsınız, bu da bakım ve programlama işlemleri daha hızlı ve kolay olmasını ve aydınlatma varlıkları ve yedek parçalardan oluşan dijital bir kütüphane oluşturmanızı sağlar. CitySoul LED gen2, karanlık gökyüzünün güzelliğini bozmayan özel ışık tarifimize sahiptir.

Faydaları

- Entegre UrbanStyling aydınlatma araç kutusu farklı bir çok kent uygulaması için tasarlandı.
- Armatürler, destekler ve direkler tutarlılık için tek bir entegre konsept olarak tasarlanmıştır.
- Mükemmel aydınlatma performansı ve ürün kalitesi sayesinde geleceğe dönüktür
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.

Özellikler

- Çok çeşitli seçkin, özel ve komple setler, direkler ve braketler, eğilebilme seçeneği, çift direk üstü modeller
- En verimli ve rahat aydınlatma seviyesi için geniş optik seçenekleri
- Philips'in tüm standart ve gelişmiş aydınlatma kontrolleri ile uyumlu
- Yerde kolay bakım

Uygulama

- Şehir merkezleri
- Parklar ve plazalar
- Yollar ve caddeler
- Ticari bölgeler

Versions



BPP530 40LED



BPP532 RET




BRP530 RET




BGP530

Boyutlu çizim



CitySoul gen2 LED Mini

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	LED60
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	30
Optik sistem türü dış mekan	Orta dağıtım 50
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi	46,5 W
--------------	--------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	5.100 lm
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	5.100 lm
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	4.920 lm
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	5.100 lm
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	5.100 lm

Çalıştırma ve Elektrik

CitySoul gen2 LED Mini

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Standart ani akım koruma seviyesi
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Şeffaf cam
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	Düz cam
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Düz cam

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	Düz cam
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	Şeffaf cam

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
87865800	BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BPP530
87866500	BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35	BPP530
89203600	BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BPP532

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
89204300	BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR	BRP530
89207400	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BGP530

