



CitySoul LED gen2 large – en fleksibel løsning

CitySoul Gen2 stor

CitySoul gen2 er en af de mest alsidige og spændende serier af gadebelysningsarmaturer, som Philips har designet. Produkterne i denne meget effektive serie giver et fremragende lys og skaber en god atmosfære overalt i byen, lige fra forstæderne til bymidten. Takket være udvidelsen af den modulopbyggede CitySoul-serie og udviklingen af nye dekorative arme og tilbehør har Philips gjort serien til det oplagte valg til ethvert bymiljø. Designet er fladere end i den tidligere udgave, og der er en direkte overgang mellem styretap og arm, hvilket giver bylandskabet et elegant og ensartet præg. CitySoul gen2, som er designet med udgangspunkt i modellens LED, er et meget effektivt produkt, der er nemt at vedligeholde. Det fås i to størrelser og er velegnet til både montering på arm, montering i mastetop og ophængt i wire.

Fordele

- Med integreret UrbanStyling, som muliggør mange forskellige typer bybelysning
- Armaturer, beslag og stolper er udviklet med udgangspunkt i et integreret designkoncept
- Fremtidssikret takket være fremragende lys- og produktkvalitet

Funktioner

- Et stort udvalg af elegante, specialudviklede og komplette sæt med både stolper og beslag, en version, der kan vippe, og versioner til montering i dobbelt stolpetop og kædelinje
- Diverse funktioner, der sikrer et effektivt og behageligt lys
- Kompatibel med CitySoul-serien Flip, Morph, Jump og Sweep (stolper og beslag)
- Et stort udvalg af forskellige stråler og indvendige gitre, som sikrer minimal blænding
- Klar til at blive parret med lysstyringer, da den er udstyret med SR-fatning (System Ready)
- Easy-lysarmatur kan nemt og entydigt identificeres takket være Philips Service-kode

Anvendelsesområder


- Bymidter
- Parker og pladser
- Veje og gader
- Erhvervsområder

Versions



BPP531 80Led

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	LED120
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysstrøm	10.080 lm
Antal lyskilder	60
Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, middel 50
Opadrettet lysudbyttegrad	0,03
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæpningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Klart glas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Drift og el

		Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	
Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	
912300024411	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	91 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
912300024412	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	91 W	Armaturesikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
912300024413	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	92 W	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024411	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BRP531	912300024413	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	BPP531
912300024412	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BRP531			

