



CitySoul gen2 LED - Un'identità versatile

CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2 LED è una delle famiglie di apparecchi per illuminazione urbana più versatili e creative progettate da Philips. Questa gamma altamente efficiente offre eccellenti prestazioni di illuminazione, creando allo stesso tempo l'atmosfera giusta per tutte le applicazioni urbane, dal centro cittadino, alle strade urbane fino alle zone periferiche. Sviluppando ulteriormente la modularità della famiglia CitySoul e aggiungendo nuove innovazioni come le staffe Lyre e Accent, Philips ha fatto di questa gamma lo strumento ideale per qualsiasi contesto urbano. Il design attraente e elegantemente arrotondato, insieme alla continuità di design con attacchi e bracci, conferiscono al panorama urbano un'identità coerente, elegante e discreta. CitySoul gen2 LED integra la piattaforma LEDGINE-O per fornire una soluzione altamente efficiente e facile da mantenere. Disponibile in due dimensioni, è adatto per montaggio laterale, testa-palo, a catenaria e a sospensione.

Vantaggi

- Una soluzione integrata di illuminazione urbana, concepita per molteplici applicazioni e come strumento di design urbano
- Apparecchi, staffe e pali sono progettati in un unico concetto integrato per garantire coerenza e valore estetico
- Soluzione di alta qualità e durevole, grazie alle eccellenti performance di illuminazione e alla qualità dei prodotti
- Dotato di Signify Service tag, un sistema di identificazione basato su QR che rende ogni apparecchio identificabile in modo univoco e fornisce informazioni su manutenzione, installazione e parti di ricambio

CitySoul gen2 LED Large

Caratteristiche

- Una vasta gamma di soluzioni eleganti e dedicate, che includono pali e staffe, e diversi accessori per installazione (attacco inclinabile, attacco doppio testa-palo, catenaria)
- Diverse ottiche e opzioni per offrire il livello di illuminazione più efficiente e confortevole
- Compatibile con tutti i sistemi di controllo Philips standard e avanzati
- Facile manutenzione in loco
- Compatibile con i pali CitySoul esistente

Applicazione

- Centri città
- Parchi e piazze
- Strade e vie
- Distretti commerciali


Versions



BRP531 RET

BPP531 80Led

Disegno tecnico



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Codice famiglia lampada	LED120
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	-
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Flusso luminoso	10.080 lm
Numero di sorgenti luminose	60
Tipo di ottica aree esterne	Distribuzione media DM50
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0,03
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	10%
Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08
e una gestione termica	IP66
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	-

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	91 W	Livello di protezione standard contro le sovratensioni
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	91 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	92 W	Livello di protezione standard contro le sovratensioni

Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto	Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BRP531	87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	BPP531
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BRP531			

CitySoul gen2 LED Large

