



CitySoul gen2 large - en allsidig identitet

CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2 er en av de mest allsidige og inspirerende gatebelysningsseriene som hittil er designet av Philips. Denne svært effektive serien leverer flotte belysningsnivåer mens den samtidig gir den riktige atmosfæren for bruk i byer, fra utkanten av byen og helt til bykjernen. Ved å utvikle kombinasjonsmulighetene til CitySoul-serien og legge til nye innovasjoner som Lyre- og Accent-braketten, har Philips gjort denne serien til den perfekte verktøykassen for alle urbane omgivelser. Designet er flattere, helt rundt og overgangene med plugg og braketter er fullstendig integrert, noe som gir bylandskapet en sammenhengende, elegant og diskret identitet. CitySoul gen2 er utviklet på bakgrunn av LED-teknologien og er meget effektiv og enkel å vedlikeholde. Den leveres i to størrelser og er egnet for sidemontering, montering på stolpe, kjedemontering og pendlet montering.

Fordeler

- En integrert UrbanStyling-belysningsverktøykasse er utviklet for mange ulike urbane bruksområder
- Armaturer, braketter og stolper er utviklet som ett, integrert konsept for å sikre sammenheng
- Fremtidssikker takket være enestående lysytelse og produktkvalitet

Funksjoner

- En bred serie med elegante, tilpassede og komplette sett, inkludert stolper og braketter, et justerbart alternativ, versjoner med dobbel stolpetopp og kjeder.
- En rekke funksjoner for å levere det mest effektive og komfortable belysningsnivået
- Kompatibel med alle standarder og avanserte lysstyringer fra Philips
- Enkelt vedlikehold på stedet
- Kompatibel med eksisterende CitySoul-stolpe- og brakettserie Flip, Morph, Jump, Sweep

CitySoul gen2 LED Large

Søknad


- Bysentre
- Parker og torg
- Veier og gater
- Handlegater

Versions



BPP531 80Led

Målskisse



CitySoul gen2 LED Large

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lampefamiliekode	LED120
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Lyskildefarge	830 varmhvit
Korreletert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lysytelse	10 080 lm
Antall lyskilder	60
Utendørs optikktype	Mellomstrålet spredning 50
Oppover lyseffektforhold	0,03
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Klart glass
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Surge Protection (Common/Differential)
912300024411	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	91 W	Standard overspenningsvernnivå
912300024412	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	91 W	Overspenningsvern i armaturen på opptil 10 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus
912300024413	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	92 W	Standard overspenningsvernnivå

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
912300024411	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BRP531	912300024413	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	BPP531
912300024412	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BRP531			

