



# CitySoul gen2 – çok yönlü bir kimlik

## CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2, Philips tarafından şimdiye kadar tasarlanan en çok yönlü ve ilham verici kent sokak aydınlatması ürün ailelerinden biri. Bu ileri derecede verimli seri, mükemmel aydınlatma seviyeleri sunarken kentin dış mahallelerinden şehir merkezine kadar tüm kent alanlarında doğru ambiyansı sunar. CitySoul ailesine Lyre ve Accent gibi yeni braketler ile esneklik katan Philips, bu seriyi her kent kavramı için ideal hale getirdi. Tasarım daha düz, tümüyle yuvarlak ve yeni braketler ile geçişler tümüyle akıcıdır, bu da kent manzarasına tutarlı, seçkin ve aynı bir kimlik kazandırır. Son derece verimli olmasının yanısıra aynı zamanda bakımı da oldukça kolaydır. İki boyut seçeneğine sahip olan CitySoul Gen2 ailesi, yandan girişli, direk üstü ve askı montaja uygundur.

### Faydaları

- Entegre UrbanStyling aydınlatma araç kutusu farklı bir çok kent uygulaması için tasarlandı.
- Armatürler, braketler ve direkler tutarlılık için tek bir entegre kavram olarak tasarlanmıştır.
- Mükemmel aydınlatma performansı ve ürün kalitesi sayesinde geleceğe dönüktür.

### Özellikler

- Çok çeşitli seçkin, özel ve komple setler, direkler ve braketler, eğilebilme seçeneği, çift direk üstü ve kemer modeller
- En verimli ve rahat aydınlatma seviyesini iletmek için çeşitli özellikler
- Mevcut CitySoul direk ve braket serisi Flip, Morph, Jump, Sweep ile uyumlu
- En aza indirilmiş kamaşma sağlamak için farklı ışınlar ve dahili örtücülerden oluşan geniş seçenekler
- SR (Sisteme Hazır) soketle donatılarak kumandalarla eşleştirilmeye hazır.
- Kolay aydınlatma armatürü, Philips Service etiketi sayesinde benzersiz şekilde tanımlanabilir.

## CitySoul gen2 LED Large

### Uygulama

- Şehir merkezleri
- Parklar ve plazalar
- Yollar ve caddeler
- Ticari bölgeler


### Versions



BRP531 RET

BPP531 80Led

### Boyutlu çizim



## CitySoul gen2 LED Large

### Genel Bilgiler

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tertibat dahildir             | Evet    |
| Lamba ailesi kodu             | LED120  |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Evet    |
| Sürücü birimi sayısı          | 1 ünite |
| Service etiketi               | Evet    |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | -               |
| Işık kaynağı rengi                       | 830 sıcak beyaz |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)           | 3000 K          |
| Renk oluşturma dizini (CRI)              | 80              |
| Işık Akısı                               | 10.080 lm       |
| Işık kaynağı sayısı                      | 60              |
| Optik sistem türü dış mekan              | Orta dağıtım 50 |
| Yukarı doğru ışık çıkış oranı            | 0,03            |

### Kontroller ve Dim Etme

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Dim Edilebilir        | Evet |
| Maksimum dim seviyesi | 10%  |

### Mekanik ve Muhafaza

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Optik kapak tipi                    | Şeffaf cam |
| Muhafaza Rengi                      | Gri        |
| Mekanik çarpışma koruma kodu        | IK08       |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı        | IP66       |
| Standart devirme açısı yandan giriş | -          |
| Standart eğim açısı üstten montaj   | -          |

### Onay ve Uygulama

|                   |      |
|-------------------|------|
| CE işareti        | Evet |
| Alev alma işareti | -    |

### Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                        | Güç Tüketimi | Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)                                                        |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87868900   | BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR    | 91 W         | Standart ani akım koruma seviyesi                                                             |
| 87869600   | BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL | 91 W         | 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi |
| 87870200   | BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- | 92 W         | Standart ani akım koruma seviyesi                                                             |

### Ürün Verileri

| Order Code | Full Product Name                        | Ürün ailesi kodu | Order Code | Full Product Name                        | Ürün ailesi kodu |
|------------|------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|------------------|
| 87868900   | BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR    | BRP531           | 87870200   | BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- | BPP531           |
| 87869600   | BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL | BRP531           |            |                                          |                  |

