



Philips UrbanFlex: Her kentsel alan için tek tip tasarım ve ışık kalitesi

UrbanFlex

Şehirler, sakinlerinin çiçek açtığı, işletmelerin geliştiği ve insanların ziyaret etmekten hoşlandığı çekici, misafirperver ve güvenli yerler olmak ister. Bu nedenle, her türlü kentsel uygulamaya uygun esnek bir sokak aydınlatma çözümü olan Philips UrbanFlex'i tasarladık. UrbanFlex; zarif, enerji tasarruflu ve sürdürülebilir ürünlerle tasarım ve ışık kalitesinde birlik sağlamanın yollarını arayan müşteriler için tasarlanmıştır. UrbanFlex imzalı stil, şehir manzaranıza görsel olarak tutarlı, zarif ve ayırt edici bir kimlik kazandırmak için modern ve kusursuzdur. İki popüler boyutta mevcut olan bu ürün, ayrıca çeşitli montaj parçaları ve özel braketler ve direklerle birlikte gelir. Ayrıca ışığın çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisinin bilincinde olduğumuz için, karanlık gökyüzünü korumak amacıyla UrbanFlex'i özel ışık reçetemizle donattık. Dahili Philips LEDGINE-O platformu ve geniş yelpazedeki uygulamaya özel optikler sayesinde UrbanFlex, çok çeşitli aydınlatma uygulamalarında sınıfının en iyi performansını sunar. Sistem Hazırlığı özelliğine sahip olan bu armatür, bağlantı ve kısma seçenekleri sunarken, Interact gibi aydınlatma yönetim sistemleri ve mevcut ve gelecekteki sensör yenilikleriyle de eşleştirilebiliyor. Ayrıca, Signify Servis etiketi uygulaması sayesinde her UrbanFlex armatürü benzersiz bir şekilde tanımlanabilir, böylece bakım ve programlama işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelir ve aydınlatma varlıkları ile yedek parçalardan oluşan bir dijital kütüphane oluşturmaya olanak tanır.

Faydaları

- Tüm kentsel uygulamalar için tutarlı ve esnek çözüm
- Sisteme Hazır (SR) soket sayesinde geleceğe hazır
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi
- Karanlık gökyüzünü korumak ve ışık kirliliğini azaltmak için özel ışık tarifi

Özellikler

- Seçkin, kusursuz, modern tasarım
- Geniş yelpazede zarif, özel veya standart eksiksiz setler (dikdörtgen direkler, Lyre ve Accent destekler, en üst ve yan giriş modeller dahil)
- 157 lm/W'a kadar verim, akı seviyesini optimize etmek için Philips L-Tune
- Geniş giriş seçenekleri, parlamayı en aza indirmek için dahili panjurlar
- Ani akım koruması: 10 kV
- Interact aydınlatma yönetim yazılımına bağlanmaya ve üçüncü taraf aydınlatma yönetim sistemleri ve sensörleri ile eşleştirilmeye hazır

Uygulama

- Yol ve Sokak
- Parklar ve meydanlar
- Konutlar
- Ana kent içi yollar ve caddeler; yan yollar ve yerleşim bölgesindeki yollar ve caddeler
- Şehir merkezleri ve tarihi alanlar
- Bisiklet ve yürüyüş yolları, meydanlar, parklar ve oyun alanları

Versions



UrbanFlex small BRP730 with side entry spigot



UrbanFlex small BPP730 with posttop spigot



UrbanFlex small BGP730 for rectangular pole



UrbanFlex micro BRP729 with side entry spigot



UrbanFlex micro BVP729 with Accent bracket

Versions



UrbanFlex micro BGP729 for
rectangular pole



UrbanFlex micro BPP729 with
posttop spigot



UrbanFlex small BVP730 with
Accent bracket

Boyutlu çizim

Boyutlu çizim

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,01
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Düz cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
24069800	BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG	LED60
24071100	BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S	LED100
24070400	BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S	LED100
24064300	BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR	LED30
24067400	BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG	LED20
24065000	BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG	LED20
24066700	BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG	LED20
24068100	BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG	LED30
24073500	BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG	LED60

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk		Işık Akısı
			Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	
24069800	BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG	730 sıcak beyaz	3000 K	70	5.220 lm
24071100	BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S	722 sıcak beyaz	2200 K	70	8.800 lm
24070400	BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S	727 sıcak beyaz	2700 K	70	8.300 lm
24064300	BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR	730 sıcak beyaz	3000 K	70	2.640 lm
24067400	BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG	830 sıcak beyaz	3000 K	80	1.740 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış mekan
24069800	BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG	Orta dağıtım 50
24071100	BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S	Orta dağıtım 11
24070400	BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S	Simetrik dağıtım DS51
24064300	BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR	Orta dağıtım 50
24067400	BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG	Orta dağıtım 50

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
24069800	BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG	38 W	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
24071100	BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S	85 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
24070400	BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S	72 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
24064300	BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR	19,6 W	10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
24067400	BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG	16,4 W	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
24069800	BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG	BGP730
24071100	BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S	BPP730
24070400	BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S	BRP730
24064300	BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR	BGP729
24067400	BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG	BVP729

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk		Işık Akısı
			Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	
24065000	BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG	727 sıcak beyaz	2700 K	70	1.660 lm
24066700	BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG	722 sıcak beyaz	2200 K	70	1.760 lm
24068100	BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG	740 nötr beyaz	4000 K	70	2.700 lm
24073500	BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG	740 nötr beyaz	4000 K	70	5.280 lm

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü dış mekan
24065000	BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG	Simetrik dağıtım DS51
24066700	BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG	Orta dağıtım 11
24068100	BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG	Orta dağıtım 11
24073500	BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG	Orta dağıtım 50

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
24065000	BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG	15,2 W	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
24066700	BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG	17,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
24068100	BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG	18,6 W	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
24073500	BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG	36 W	6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
24065000	BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG	BRP729
24066700	BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG	BPP729
24068100	BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG	BPP729
24073500	BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG	BVP730

