



# Připravte své město na budoucnost s DigiStreet

## DigiStreet

Systémová architektura DigiStreet, vyvinutá se záměrem dlouhodobého partnerství, vám umožňuje těžit z výhod dnešních připojených osvětlovacích systémů a současně město připravuje na budoucí inovace. Dvojice zásuvek umožňuje přímé připojení k systému Philips CityTouch a přípravu na připojení budoucích inovačních řešení IoT. Každé jednotlivé svítidlo je díky aplikaci Philips Service tag jednoznačně identifikovatelné. Jednoduchým naskenováním kódu QR umístěného na vnitřní straně dveří sloupu získáte okamžitý přístup ke konfiguraci svítidla, což urychluje a usnadňuje údržbu a programování ve všech fázích životnosti svítidla. Osvětlení DigiStreet je také vybaveno světelnými efekty, které zachovávají: 1) optimální ekosystém pro netopýry, nebo 2) temnou noční oblohu.

### Výhody

- Připraveno na budoucnost – svítidla je možné rozšířit nebo modernizovat hned po montáži nebo kdykoli později s novými CMS uzly a čidly a získat tak nové funkce
- Bohatá nabídka optických prvků odpovídajících mezinárodním profilům silnic a ulic
- Svítidla jsou označena servisním štítkem s QR kódem, díky němuž je každé svítidlo jedinečně identifikovatelné a který obsahuje informace o údržbě, montáži a náhradních dílech

## Vlastnosti

- Snadná identifikace svítidel díky servisnímu štítku Philips
- Vysoký měrný výkon systému– až 130 lm/W
- Výběr z více než 30 různých paprsků a různých vnitřních clon
- Ochrana proti rázům, 10 kV
- K dispozici je nástroj L-Tune
- Životnost 100 000 hodin pro L90B10 nebo vyšší
- Vnitřní mřížková clona (volitelné)

## Aplikace


- Dopravní komunikace a hlavní příjezdové silnice
- Městské oblasti a obytné čtvrti
- Městská centra a hlavní silnice
- Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody

## Versions




Digistreet-BGP763-DP04

## Rozměrové výkresy



## Rozměrové výkresy



## Detaily o výrobku

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Detaily o výrobku

Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif



Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



| Obecné informace                                          |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Včetně předřadníku                                        | Ano         |
| Vyměnitelný světelný zdroj                                | Ano         |
| Servisní štítek                                           | Ano         |
| Světelně technické                                        |             |
| Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu  | 0           |
| Mechanické a materiály                                    |             |
| Typ optického krytu                                       | Ploché sklo |
| Barva těla                                                | Tmavě šedá  |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům                     | IK09        |
| Kód ochrany proti vniknutí                                | IP66        |
| Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem       | 0°          |
| Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°          |
| Certifikace a použití                                     |             |
| Značka CE                                                 | Ano         |
| Značka hořlavosti                                         | -           |

Obecné informace

| Order Code | Full Product Name                        | Předřadník | Kód řady svítidel | Počet předřadниковých jednotek |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| 37827400   | BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76    | -          | LED120            | 1 jednotka                     |
| 37831100   | BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 | -          | LED159            | 1 jednotka                     |
| 37828100   | BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48      | -          | LED129            | 1 jednotka                     |
| 37832800   | BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62         | -          | LED169            | 1 jednotka                     |
| 37826700   | BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48      | -          | LED110            | 1 jednotka                     |
| 37830400   | BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48      | -          | LED149            | 1 jednotka                     |
| 37834200   | BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48      | -          | LED180            | 1 jednotka                     |
| 37825000   | BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62     | -          | LED100            | 1 jednotka                     |
| 37829800   | BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62     | -          | LED139            | 1 jednotka                     |
| 37833500   | BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76        | -          | LED170            | 1 jednotka                     |
| 37836600   | BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62         | -          | LED200            | 1 jednotka                     |
| 37837300   | BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76        | -          | LED210            | 1 jednotka                     |
| 37835900   | BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | -          | LED190            | 1 jednotka                     |
| 37838000   | BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | -          | LED220            | 1 jednotka                     |
| 37679900   | BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48       | EB         | LED10             | 1 jednotka                     |
| 37680500   | BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62      | EB         | LED12             | 1 jednotka                     |
| 37681200   | BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48       | EB         | LED14             | 1 jednotka                     |
| 37682900   | BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62     | EB         | LED16             | 1 jednotka                     |
| 37685000   | BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48       | EB         | LED22             | 1 jednotka                     |
| 37686700   | BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18  | EB         | LED24             | 1 jednotka                     |
| 37687400   | BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48       | EB         | LED27             | 1 jednotka                     |
| 37688100   | BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62         | EB         | LED30             | 1 jednotka                     |
| 37689800   | BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48       | EB         | LED34             | 1 jednotka                     |
| 37691100   | BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48       | EB         | LED44             | 1 jednotka                     |
| 37692800   | BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62         | EB         | LED49             | 1 jednotka                     |
| 38203500   | BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | -          | LED24             | 1 jednotka                     |
| 38204200   | BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | -          | LED44             | 1 jednotka                     |
| 37841000   | BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62  | -          | LED280            | 2 jednotky                     |
| 37842700   | BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62         | -          | LED300            | 2 jednotky                     |
| 37840300   | BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48      | -          | LED260            | 2 jednotky                     |
| 37844100   | BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | -          | LED340            | 2 jednotky                     |
| 37843400   | BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76        | -          | LED320            | 2 jednotky                     |
| 37693500   | BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48       | -          | LED45             | 1 jednotka                     |
| 37699700   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48       | -          | LED74             | 1 jednotka                     |
| 37703100   | BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48       | -          | LED94             | 1 jednotka                     |
| 38206600   | BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18  | -          | LED109            | 1 jednotka                     |
| 37695900   | BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48       | -          | LED55             | 1 jednotka                     |
| 37701700   | BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48       | -          | LED84             | 1 jednotka                     |
| 38596800   | BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62      | -          | LED55             | 1 jednotka                     |
| 38205900   | BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | -          | LED84             | 1 jednotka                     |

| Order Code | Full Product Name                       | Předřadník | Kód řady | Počet předřadnikových |
|------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------------|
|            |                                         |            | svítidel | jednotek              |
| 37694200   | BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62     | -          | LED50    | 1 jednotka            |
| 37700000   | BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 | -          | LED79    | 1 jednotka            |
| 37696600   | BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62    | -          | LED59    | 1 jednotka            |
| 37702400   | BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62        | -          | LED90    | 1 jednotka            |
| 38597500   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62     | -          | LED74    | 1 jednotka            |

Světelně technické (1/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Divergence světelného paprsku | Barva světelného zdroje | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index podání barev (CRI) |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|            |                                          | svítidla                      | zdroje                  | (jmen.)                                 | (CRI)                    |
| 37827400   | BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76    | 53° x 71°                     | 830 teplá bílá          | 3000 K                                  | 80                       |
| 37831100   | BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 | -                             | 830 teplá bílá          | 3000 K                                  | 80                       |
| 37828100   | BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48      | 160° - 42° x 54°              | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37832800   | BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62         | 32° x 29°                     | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37826700   | BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48      | 68° x 158°                    | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37830400   | BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48      | 154° - 31° x 54°              | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37834200   | BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48      | 150° - 43° x 67°              | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37825000   | BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62     | 160° - 42° x 54°              | 830 teplá bílá          | 3000 K                                  | 80                       |
| 37829800   | BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62     | 160° - 42° x 54°              | 830 teplá bílá          | 3000 K                                  | 80                       |
| 37833500   | BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76        | 61° x 150°                    | 830 teplá bílá          | 3000 K                                  | 80                       |

| Order Code | Full Product Name                       | Divergence světelného paprsku | Barva světelného zdroje | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index podání barev (CRI) |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|            |                                         | svítidla                      | zdroje                  | (jmen.)                                 | (CRI)                    |
| 37836600   | BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62        | 152° - 24° x 66°              | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37837300   | BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76       | 106° x 86°                    | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37835900   | BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 | 61° x 150°                    | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37838000   | BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 | 61° x 150°                    | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37679900   | BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48      | 157° - 33° x 55°              | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37680500   | BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62     | 160° - 42° x 54°              | 830 teplá bílá          | 3000 K                                  | 80                       |
| 37681200   | BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48      | 68° x 157°                    | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37682900   | BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62    | 53° x 71°                     | 830 teplá bílá          | 3000 K                                  | 80                       |
| 37685000   | BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48      | 154° - 31° x 54°              | 740 neutrální bílá      | 4000 K                                  | 70                       |
| 37686700   | BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 | -                             | 830 teplá bílá          | 3000 K                                  | 80                       |

| Order    | Full Product   | Divergence       | Barva         | Náhradní       | Index  |
|----------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| Code     | Name           | světelného       | světelného    | teplota        | podání |
|          |                | paprsku          | zdroje        | chromatičnosti | barev  |
|          |                | svítidla         |               | (jmen.)        | (CRI)  |
| 37687400 | BGP760         | 32° x 29°        | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED27-/740 I   |                  | bílá          |                |        |
|          | DS50 DGR       |                  |               |                |        |
|          | 32-48          |                  |               |                |        |
| 37688100 | BGP760         | 61° x 150°       | 830 teplá     | 3000 K         | 80     |
|          | LED30-/830 II  |                  | bílá          |                |        |
|          | DW10 DGR 62    |                  |               |                |        |
| 37689800 | BGP760         | 150° - 43° x 67° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED34-/740 I   |                  | bílá          |                |        |
|          | DX10 DGR       |                  |               |                |        |
|          | 32-48          |                  |               |                |        |
| 37691100 | BGP760         | 152° - 24° x 66° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED44-/740 I   |                  | bílá          |                |        |
|          | DW50 DGR       |                  |               |                |        |
|          | 32-48          |                  |               |                |        |
| 37692800 | BGP760         | 106° x 44°       | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED49-/740 II  |                  | bílá          |                |        |
|          | DX70 DGR 62    |                  |               |                |        |
| 38203500 | BGP760         | 157° - 33° x 55° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED24-/740 I   |                  | bílá          |                |        |
|          | DM10 DGR       |                  |               |                |        |
|          | DDF27 D18 S    |                  |               |                |        |
| 38204200 | BGP760         | 157° - 33° x 55° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED44-/740 I   |                  | bílá          |                |        |
|          | DM10 DGR       |                  |               |                |        |
|          | DDF27 D18 S    |                  |               |                |        |
| 37841000 | BGP763         | 61° x 150°       | 830 teplá     | 3000 K         | 80     |
|          | LED240-/830 II |                  | bílá          |                |        |
|          | DW10 DGR       |                  |               |                |        |
|          | SRG10 62       |                  |               |                |        |
| 37842700 | BGP763         | 152° - 24° x 66° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED300-/740 I  |                  | bílá          |                |        |
|          | DW50 DGR 62    |                  |               |                |        |
| 37840300 | BGP763         | 150° - 43° x 67° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED260-/740 I  |                  | bílá          |                |        |
|          | DX10 DGR       |                  |               |                |        |
|          | 32-48          |                  |               |                |        |
| 37844100 | BGP763         | 61° x 150°       | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED340-/740 II |                  | bílá          |                |        |
|          | DW10 DGR       |                  |               |                |        |
|          | SRG10 62       |                  |               |                |        |
| 37843400 | BGP763         | 106° x 44°       | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED320-/740 II |                  | bílá          |                |        |
|          | DX70 DGR 76    |                  |               |                |        |
| 37693500 | BGP761         | 157° - 33° x 55° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED45-/740 I   |                  | bílá          |                |        |

| Order    | Full Product  | Divergence       | Barva         | Náhradní       | Index  |
|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| Code     | Name          | světelného       | světelného    | teplota        | podání |
|          |               | paprsku          | zdroje        | chromatičnosti | barev  |
|          |               | svítidla         |               | (jmen.)        | (CRI)  |
|          | DM10 DGR      |                  |               |                |        |
|          | 32-48         |                  |               |                |        |
| 37699700 | BGP761        | 154° - 31° x 54° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED74-/740 I  |                  | bílá          |                |        |
|          | DM50 DGR      |                  |               |                |        |
|          | 32-48         |                  |               |                |        |
| 37703100 | BGP761        | 150° - 43° x 67° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED94-/740 I  |                  | bílá          |                |        |
|          | DX10 DGR      |                  |               |                |        |
|          | 32-48         |                  |               |                |        |
| 38206600 | BGP761        | 157° - 33° x 55° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED109-/740 I |                  | bílá          |                |        |
|          | DM10 DGR      |                  |               |                |        |
|          | DDF27 D18     |                  |               |                |        |
| 37695900 | BGP761        | 68° x 157°       | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED55-/740 I  |                  | bílá          |                |        |
|          | DN10 DGR      |                  |               |                |        |
|          | 32-48         |                  |               |                |        |
| 37701700 | BGP761        | 32° x 29°        | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED84-/740 I  |                  | bílá          |                |        |
|          | DS50 DGR      |                  |               |                |        |
|          | 32-48         |                  |               |                |        |
| 38596800 | BGP761        | 160° - 42° x     | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED55-/740 I  | 54°              | bílá          |                |        |
|          | DM11 DGR SRB  |                  |               |                |        |
|          | 62            |                  |               |                |        |
| 38205900 | BGP761        | 157° - 33° x 55° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED84-/740 I  |                  | bílá          |                |        |
|          | DM10 DGR      |                  |               |                |        |
|          | DDF27 D18 S   |                  |               |                |        |
| 37694200 | BGP761        | 160° - 42° x     | 830 teplá     | 3000 K         | 80     |
|          | LED50-/830 II | 54°              | bílá          |                |        |
|          | DM11 DGR D9   |                  |               |                |        |
|          | 62            |                  |               |                |        |
| 37700000 | BGP761        | -                | 830 teplá     | 3000 K         | 80     |
|          | LED79-/830 II |                  | bílá          |                |        |
|          | DM70 DGR      |                  |               |                |        |
|          | DDF27 D18     |                  |               |                |        |
| 37696600 | BGP761        | 53° x 71°        | 830 teplá     | 3000 K         | 80     |
|          | LED59-/830 II |                  | bílá          |                |        |
|          | DN11 DGR D11  |                  |               |                |        |
|          | 62            |                  |               |                |        |
| 37702400 | BGP761        | 61° x 150°       | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED90-/740 II |                  | bílá          |                |        |
|          | DW10 DGR 62   |                  |               |                |        |
| 38597500 | BGP761        | 154° - 31° x 54° | 740 neutrální | 4000 K         | 70     |
|          | LED74-/740 I  |                  | bílá          |                |        |
|          | DM50 DGR SRB  |                  |               |                |        |
|          | 62            |                  |               |                |        |

Světelně technické (2/2)

| Order Code | Full Product Name                           | Světelný tok | Počet             |  | Typ optiky, exteriéry         |
|------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------------------|
|            |                                             |              | světelných zdrojů |  |                               |
| 37827400   | BGP762 LED120-/830 II<br>DN11 DGR D11 76    | 10 800 lm    | -                 |  | Úzký rozptyl 11               |
| 37831100   | BGP762 LED159-/830 II<br>DM70 DGR DDF27 D18 | 13 920 lm    | -                 |  | Střední rozptyl 70            |
| 37828100   | BGP762 LED129-/740 I<br>DM11 DGR 32-48      | 11 830 lm    | -                 |  | Střední<br>vyzařování 11      |
| 37832800   | BGP762 LED169-/740 I<br>DS50 DGR 62         | 14 960 lm    | -                 |  | Symetrické<br>vyzařování 50   |
| 37826700   | BGP762 LED110-/740 I<br>DN10 DGR 32-48      | 10 010 lm    | -                 |  | Úzké vyzařování<br>10         |
| 37830400   | BGP762 LED149-/740 I<br>DM50 DGR 32-48      | 13 500 lm    | -                 |  | Střední rozptyl 50            |
| 37834200   | BGP762 LED180-/740 I<br>DX10 DGR 32-48      | 15 480 lm    | -                 |  | Velmi široké<br>vyzařování 10 |
| 37825000   | BGP762 LED100-/830 II<br>DM11 DGR D9 62     | 9 100 lm     | -                 |  | Střední<br>vyzařování 11      |
| 37829800   | BGP762 LED139-/830 II<br>DM11 DGR D9 62     | 12 740 lm    | -                 |  | Střední<br>vyzařování 11      |
| 37833500   | BGP762 LED170-/830 II<br>DW10 DGR 76        | 15 300 lm    | -                 |  | Široké vyzařování<br>10       |
| 37836600   | BGP762 LED200-/740 I<br>DW50 DGR 62         | 17 200 lm    | -                 |  | Široké vyzařování<br>50       |
| 37837300   | BGP762 LED210-/740 II<br>DX70 DGR 76        | 18 060 lm    | -                 |  | Velmi široké<br>vyzařování 70 |
| 37835900   | BGP762 LED190-/740 II<br>DW10 DGR SRG10 62  | 17 100 lm    | -                 |  | Široké vyzařování<br>10       |
| 37838000   | BGP762 LED220-/740 II<br>DW10 DGR SRG10 62  | 19 800 lm    | -                 |  | Široké vyzařování<br>10       |
| 37679900   | BGP760 LED10-/740 I<br>DM10 DGR 32-48       | 900 lm       | 1                 |  | Střední<br>vyzařování 10      |
| 37680500   | BGP760 LED12-/830 II<br>DM11 DGR D9 62      | 1 092 lm     | 1                 |  | Střední<br>vyzařování 11      |
| 37681200   | BGP760 LED14-/740 I<br>DN10 DGR 32-48       | 1 274 lm     | 1                 |  | Úzké vyzařování<br>10         |
| 37682900   | BGP760 LED16-/830 II<br>DN11 DGR D11 62     | 1 456 lm     | 1                 |  | Úzký rozptyl 11               |
| 37685000   | BGP760 LED22-/740 I<br>DM50 DGR 32-48       | 2 002 lm     | 1                 |  | Střední rozptyl 50            |
| 37686700   | BGP760 LED24-/830 II<br>DM70 DGR DDF27 D18  | 2 136 lm     | 1                 |  | Střední rozptyl 70            |
| 37687400   | BGP760 LED27-/740 I<br>DS50 DGR 32-48       | 2 403 lm     | 1                 |  | Symetrické<br>vyzařování 50   |
| 37688100   | BGP760 LED30-/830 II<br>DW10 DGR 62         | 2 730 lm     | 1                 |  | Široké vyzařování<br>10       |
| 37689800   | BGP760 LED34-/740 I<br>DX10 DGR 32-48       | 2 958 lm     | 1                 |  | Velmi široké<br>vyzařování 10 |

| Order Code | Full Product Name                           | Světelný tok | Počet             |  | Typ optiky, exteriéry         |
|------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------------------|
|            |                                             |              | světelných zdrojů |  |                               |
| 37691100   | BGP760 LED44-/740 I<br>DW50 DGR 32-48       | 3 784 lm     | 1                 |  | Široké vyzařování<br>50       |
| 37692800   | BGP760 LED49-/740 II<br>DX70 DGR 62         | 4 263 lm     | 1                 |  | Velmi široké<br>vyzařování 70 |
| 38203500   | BGP760 LED24-/740 I<br>DM10 DGR DDF27 D18 S | 2 070 lm     | -                 |  | Střední<br>vyzařování 10      |
| 38204200   | BGP760 LED44-/740 I<br>DM10 DGR DDF27 D18 S | 3 827 lm     | -                 |  | Střední<br>vyzařování 10      |
| 37841000   | BGP763 LED240-/830 II<br>DW10 DGR SRG10 62  | 21 360 lm    | -                 |  | Široké vyzařování<br>10       |
| 37842700   | BGP763 LED300-/740 I<br>DW50 DGR 62         | 25 200 lm    | -                 |  | Široké vyzařování<br>50       |
| 37840300   | BGP763 LED260-/740 I<br>DX10 DGR 32-48      | 22 100 lm    | -                 |  | Velmi široké<br>vyzařování 10 |
| 37844100   | BGP763 LED340-/740 II<br>DW10 DGR SRG10 62  | 29 920 lm    | -                 |  | Široké vyzařování<br>10       |
| 37843400   | BGP763 LED320-/740 II<br>DX70 DGR 76        | 26 880 lm    | -                 |  | Velmi široké<br>vyzařování 70 |
| 37693500   | BGP761 LED45-/740 I<br>DM10 DGR 32-48       | 4 050 lm     | -                 |  | Střední<br>vyzařování 10      |
| 37699700   | BGP761 LED74-/740 I<br>DM50 DGR 32-48       | 6 660 lm     | -                 |  | Střední rozptyl 50            |
| 37703100   | BGP761 LED94-/740 I<br>DX10 DGR 32-48       | 8 084 lm     | -                 |  | Velmi široké<br>vyzařování 10 |
| 38206600   | BGP761 LED109-/740 I<br>DM10 DGR DDF27 D18  | 9 790 lm     | -                 |  | Střední<br>vyzařování 10      |
| 37695900   | BGP761 LED55-/740 I<br>DN10 DGR 32-48       | 5 096 lm     | -                 |  | Úzké vyzařování<br>10         |
| 37701700   | BGP761 LED84-/740 I<br>DS50 DGR 32-48       | 7 392 lm     | -                 |  | Symetrické<br>vyzařování 50   |
| 38596800   | BGP761 LED55-/740 I<br>DM11 DGR SRB 62      | 5 096 lm     | -                 |  | Střední<br>vyzařování 11      |
| 38205900   | BGP761 LED84-/740 I<br>DM10 DGR DDF27 D18 S | 7 476 lm     | -                 |  | Střední<br>vyzařování 10      |
| 37694200   | BGP761 LED50-/830 II<br>DM11 DGR D9 62      | 4 550 lm     | -                 |  | Střední<br>vyzařování 11      |
| 37700000   | BGP761 LED79-/830 II<br>DM70 DGR DDF27 D18  | 6 688 lm     | -                 |  | Střední rozptyl 70            |
| 37696600   | BGP761 LED59-/830 II<br>DN11 DGR D11 62     | 5 400 lm     | -                 |  | Úzký rozptyl 11               |
| 37702400   | BGP761 LED90-/740 II<br>DW10 DGR 62         | 8 100 lm     | -                 |  | Široké vyzařování<br>10       |
| 38597500   | BGP761 LED74-/740 I<br>DM50 DGR SRB 62      | 6 660 lm     | -                 |  | Střední rozptyl 50            |

Provozní a elektrické



| Order Code | Full Product Name                           | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37827400   | BGP762 LED120-/830 II<br>DN11 DGR D11 76    | 81 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37831100   | BGP762 LED159-/830 II<br>DM70 DGR DDF27 D18 | 106 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37828100   | BGP762 LED129-/740 I<br>DM11 DGR 32-48      | 72 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37832800   | BGP762 LED169-/740 I<br>DS50 DGR 62         | 98 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37826700   | BGP762 LED110-/740 I<br>DN10 DGR 32-48      | 61 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37830400   | BGP762 LED149-/740 I<br>DM50 DGR 32-48      | 85 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37834200   | BGP762 LED180-/740 I<br>DX10 DGR 32-48      | 100 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37825000   | BGP762 LED100-/830 II<br>DM11 DGR D9 62     | 66 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37829800   | BGP762 LED139-/830 II<br>DM11 DGR D9 62     | 91 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37833500   | BGP762 LED170-/830 II<br>DW10 DGR 76        | 114 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37836600   | BGP762 LED200-/740 I<br>DW50 DGR 62         | 114 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37837300   | BGP762 LED210-/740 II<br>DX70 DGR 76        | 120 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37835900   | BGP762 LED190-/740 II<br>DW10 DGR SRG10 62  | 106 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 37838000   | BGP762 LED220-/740 II<br>DW10 DGR SRG10 62  | 126 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 37679900   | BGP760 LED10-/740 I<br>DM10 DGR 32-48       | 6,8 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37680500   | BGP760 LED12-/830 II<br>DM11 DGR D9 62      | 8 W              | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37681200   | BGP760 LED14-/740 I<br>DN10 DGR 32-48       | 9 W              | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |

| Order Code | Full Product Name                           | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37682900   | BGP760 LED16-/830 II<br>DN11 DGR D11 62     | 11,8 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37685000   | BGP760 LED22-/740 I<br>DM50 DGR 32-48       | 13,8 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37686700   | BGP760 LED24-/830 II<br>DM70 DGR DDF27 D18  | 17 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37687400   | BGP760 LED27-/740 I<br>DS50 DGR 32-48       | 16 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37688100   | BGP760 LED30-/830 II<br>DW10 DGR 62         | 21 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37689800   | BGP760 LED34-/740 I<br>DX10 DGR 32-48       | 20 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37691100   | BGP760 LED44-/740 I<br>DW50 DGR 32-48       | 26 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37692800   | BGP760 LED49-/740 II<br>DX70 DGR 62         | 29,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 38203500   | BGP760 LED24-/740 I<br>DM10 DGR DDF27 D18 S | 15 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 38204200   | BGP760 LED44-/740 I<br>DM10 DGR DDF27 D18 S | 26 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 37841000   | BGP763 LED240-/830 II<br>DW10 DGR SRG10 62  | 160 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 37842700   | BGP763 LED300-/740 I<br>DW50 DGR 62         | 176 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37840300   | BGP763 LED260-/740 I<br>DX10 DGR 32-48      | 150 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37844100   | BGP763 LED340-/740 II<br>DW10 DGR SRG10 62  | 196 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 37843400   | BGP763 LED320-/740 II<br>DX70 DGR 76        | 182 W            | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37693500   | BGP761 LED45-/740 I<br>DM10 DGR 32-48       | 27 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37699700   | BGP761 LED74-/740 I<br>DM50 DGR 32-48       | 43,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |

| Order Code | Full Product Name                        | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                       |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37703100   | BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48       | 54 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 38206600   | BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18  | 63 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |
| 37695900   | BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48       | 31,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 37701700   | BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48       | 49,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 38596800   | BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62      | 31,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu   |
| 38205900   | BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | 50 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu |

Řízení a stmívání

| Order Code | Full Product Name                        | Stmívatelné | Maximální úroveň ztlumení |
|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 37827400   | BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76    | Ano         | Nevztahuje se             |
| 37831100   | BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 | Ano         | 50%                       |
| 37828100   | BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48      | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37832800   | BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62         | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37826700   | BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48      | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37830400   | BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48      | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37834200   | BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48      | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37825000   | BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62     | Ano         | Nevztahuje se             |
| 37829800   | BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62     | Ano         | Nevztahuje se             |
| 37833500   | BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76        | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37836600   | BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62         | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37837300   | BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76        | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37835900   | BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37838000   | BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37679900   | BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37680500   | BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62      | Ano         | Nevztahuje se             |
| 37681200   | BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37682900   | BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62     | Ano         | Nevztahuje se             |
| 37685000   | BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37686700   | BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18  | Ano         | 50%                       |
| 37687400   | BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37688100   | BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62         | Ne          | Nevztahuje se             |

| Order Code | Full Product Name                       | Spotřeba energie | Přepětová ochrana (společná/ rozdílová)                                     |
|------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 37694200   | BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62     | 34 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu |
| 37700000   | BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 | 54 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu |
| 37696600   | BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62    | 41 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu |
| 37702400   | BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62        | 51 W             | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu |
| 38597500   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62     | 43,5 W           | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu |

| Order Code | Full Product Name                        | Stmívatelné | Maximální úroveň ztlumení |
|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 37689800   | BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37691100   | BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37692800   | BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62         | Ne          | Nevztahuje se             |
| 38203500   | BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | Ano         | 50%                       |
| 38204200   | BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | Ano         | 50%                       |
| 37841000   | BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62  | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37842700   | BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62         | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37840300   | BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48      | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37844100   | BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37843400   | BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76        | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37693500   | BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37699700   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37703100   | BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 38206600   | BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18  | Ano         | 50%                       |
| 37695900   | BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 37701700   | BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48       | Ne          | Nevztahuje se             |
| 38596800   | BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62      | Ano         | Nevztahuje se             |
| 38205900   | BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | Ano         | 50%                       |
| 37694200   | BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62      | Ano         | Nevztahuje se             |
| 37700000   | BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18  | Ano         | 50%                       |
| 37696600   | BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62     | Ano         | Nevztahuje se             |

| Order Code | Full Product Name                   | Maximální úroveň |               |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
|            |                                     | Stmívatelné      | ztlumení      |
| 37702400   | BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62    | Ne               | Nevztahuje se |
| 38597500   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62 | Ano              | Nevztahuje se |

Certifikace a použití

| Order Code | Full Product Name                        | Test žhavým drátem       |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 37827400   | BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76    | -                        |
| 37831100   | BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 | -                        |
| 37828100   | BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48      | -                        |
| 37832800   | BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62         | -                        |
| 37826700   | BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48      | -                        |
| 37830400   | BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48      | -                        |
| 37834200   | BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48      | -                        |
| 37825000   | BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62     | -                        |
| 37829800   | BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62     | -                        |
| 37833500   | BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76        | -                        |
| 37836600   | BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62         | -                        |
| 37837300   | BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76        | -                        |
| 37835900   | BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | -                        |
| 37838000   | BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | -                        |
| 37679900   | BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48       | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37680500   | BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62      | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37681200   | BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48       | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37682900   | BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62     | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37685000   | BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48       | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37686700   | BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18  | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37687400   | BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48       | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37688100   | BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62         | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37689800   | BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48       | Teplota 650 °C, doba 5 s |

Označení a balení

| Order Code | Full Product Name                        | Kód produktové řady |
|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 37827400   | BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76    | BGP762              |
| 37831100   | BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 | BGP762              |
| 37828100   | BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48      | BGP762              |
| 37832800   | BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62         | BGP762              |
| 37826700   | BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48      | BGP762              |
| 37830400   | BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48      | BGP762              |
| 37834200   | BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48      | BGP762              |
| 37825000   | BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62     | BGP762              |
| 37829800   | BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62     | BGP762              |
| 37833500   | BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76        | BGP762              |
| 37836600   | BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62         | BGP762              |
| 37837300   | BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76        | BGP762              |
| 37835900   | BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | BGP762              |
| 37838000   | BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | BGP762              |
| 37679900   | BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48       | BGP760              |
| 37680500   | BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62      | BGP760              |




| Order Code | Full Product Name                        | Test žhavým drátem       |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 37691100   | BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48       | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 37692800   | BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62         | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| 38203500   | BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | -                        |
| 38204200   | BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | -                        |
| 37841000   | BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62  | -                        |
| 37842700   | BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62         | -                        |
| 37840300   | BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48      | -                        |
| 37844100   | BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | -                        |
| 37843400   | BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76        | -                        |
| 37693500   | BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48       | -                        |
| 37699700   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48       | -                        |
| 37703100   | BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48       | -                        |
| 38206600   | BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18  | -                        |
| 37695900   | BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48       | -                        |
| 37701700   | BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48       | -                        |
| 38596800   | BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62      | -                        |
| 38205900   | BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | -                        |
| 37694200   | BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62      | -                        |
| 37700000   | BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18  | -                        |
| 37696600   | BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62     | -                        |
| 37702400   | BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62         | -                        |
| 38597500   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62      | -                        |

| Order Code | Full Product Name                        | Kód produktové řady |
|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 37681200   | BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48       | BGP760              |
| 37682900   | BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62     | BGP760              |
| 37685000   | BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48       | BGP760              |
| 37686700   | BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18  | BGP760              |
| 37687400   | BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48       | BGP760              |
| 37688100   | BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62         | BGP760              |
| 37689800   | BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48       | BGP760              |
| 37691100   | BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48       | BGP760              |
| 37692800   | BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62         | BGP760              |
| 38203500   | BGP760 LED24-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | BGP760              |
| 38204200   | BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | BGP760              |
| 37841000   | BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62  | BGP763              |
| 37842700   | BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62         | BGP763              |
| 37840300   | BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48      | BGP763              |
| 37844100   | BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62  | BGP763              |
| 37843400   | BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76        | BGP763              |


| Order Code | Full Product Name                       | Kód produktové řady |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 37693500   | BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48      | BGP761              |
| 37699700   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48      | BGP761              |
| 37703100   | BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48      | BGP761              |
| 38206600   | BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 | BGP761              |
| 37695900   | BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48      | BGP761              |
| 37701700   | BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48      | BGP761              |
| 38596800   | BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62     | BGP761              |

| Order Code | Full Product Name                        | Kód produktové řady |
|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 38205900   | BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S | BGP761              |
| 37694200   | BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62      | BGP761              |
| 37700000   | BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18  | BGP761              |
| 37696600   | BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62     | BGP761              |
| 37702400   | BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62         | BGP761              |
| 38597500   | BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62      | BGP761              |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866229




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866232




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866242




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866225




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866249




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866228




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866251




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866220




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866221




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866246




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863562




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863561




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863564




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863554




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863567



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863563




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863566




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863560


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925864083**




**Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866223**




**Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866230**




**Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866238**




**Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866250**




**Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866227**



**Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866233**




**Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866224**




**Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866235**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866241




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866222




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866234




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866247




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866252




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866248



Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866226




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866237




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866239


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866240




Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866245




Polar Normal (separate) - BGP763I - 910925866253




Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863556



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863557



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925863555



Polar Normal (separate) - BGP760I - 910925864084



