



A kreativitást serkentő fénypontok

UniDot G2

Az UniDot G2 felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, közvetlen megvilágítási LED-es pontlámpa, amelyet homlokzati és kültéri világítási célokra terveztünk. A robusztus szerkezet és az egyedi optikai burák ideálissá teszik a homlokzatok, hidak, felüljárók, színházak, vidámparkok és szabadidőközpontok megvilágítására. Fehér, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnel kapható. A három optikai bura és a DMX vezérlőfelület segítségével az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Előnyök

- A nagy és kis teljesítményű LED-es változatok kielégítenek minden használati igényt.
- Három optikai bura áll rendelkezésre, így az összes közvetlen megvilágítást igénylő területen használható.
- Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri használathoz.
- DMX512 vezérlőfelülettel is kapható.
- Átmenő vezetékezés tápellátáshoz és DMX-adatokhoz IP67-csatlakozókon keresztül.

Szolgáltatások

- Három méretben, valamint nagy és kis teljesítményű LED-es változatokban kapható.
- Alapszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K.
- Választható: 5000 K, egy szín és állítható fehér.
- Az átlátszó sík, valamint az áttetsző és gyémántalakú domború optikai burák külön rendelhetők.

UniDot G2

Alkalmazás


- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Tájkeretek
- Parkok és terek

Versions



BGS301 G2 CFC

Méretezett rajza



Termék részletei

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2

Termék részletei

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo

